

Alula 휴대용 조명 1.2W

옥외 조명기구

3000K

블랙

RGB 색상, 태양광, 방수



8720169296503



아웃도어 라이프에 빛을 더하세요

필립스 Alula 태양광 휴대용 조명에는 3-in-1 조명 설정 모드가 있습니다. 간단히 두드리거나 탭하면 두 가지 밝기 레벨 또는 RGB 파티 모드를즐길 수 있습니다.

환경친화적 조명 솔루션

• 긴 수명 최대 15,000시간

고급 LED 조명

· 고품질 LED 조명

최상의 품질

•고품질 재질

아웃도어용으로 설계

• IP44 - 내후성

주요제품

긴 수명 최대 15,000시간



민을 수 있는 고품질 LED 조명은 최대 15,000시간 동안 지속됩니다. 집에 완벽한 조명 분위기를 유지하면서 몇 년 동안 유지 관리에 대해 걱정할 필요가 없으므로 안심 할 수 있습니다.

고품질 LED 조명



이 LED 조명은 필립스가 개발한 고유한 기술을 사용합니다. 즉시 켜지고 정원에 생생한 색상을 선사하는 최적의 광 출력을 생성합니다.

사양

디자인 및 마감

- 색상: 블랙
- 재질: 플라스틱

내구성

• 명목 수명: 15,000

환경

• Disposal of the product: (경제적) 수명 이 끝나면 해당 지역의 규정에 따라 제품 을 폐기하고, 일반 가정용 쓰레기와 함께 폐기하지 마십시오. 제품을 올바르게 폐 기하면 환경과 인체 건강에 부정적인 영 향을 예방하는 데 도움이 됩니다.

고품질 재질



이 필립스 옥외 램프는 뛰어난 마감 처리를 갖춘 고품질 소재로 제작되었습니다. 이는 모든 기후 조건에서 부식과 얼룩에 강한 견 고하고 오래 지속되는 제품을 보장합니다.

IP44 - 내후성



이 Philips 아웃도어 조명은 습한 옥외 환경을 위해 특별히 설계되었습으며 방수성을 보장하기 위해 엄격하게 테스트되었습니다. IP44 등급은 먼지와 물 튀김에 대한 침투 보호 기능을 제공한다는 인증을 받았음을 의미하므로 일반 아웃도어용으로 적합합니다.

추가 기능/액세서리 포함

- 방청 방진: 예
- 양방향 라이트 빔: 아니요
- 주야간 센서: 아니요
- 완전 방수: 예
- LED 내장: 예
- 동작 센서: 아니요
- 태양 에너지: 예
- 천정 조명: 예

조명 특성

- · 빔 각도: 120°
- 연색성 지수(CRI): 80
- 색 온도: 3000 K

기타

- 특수 설계: 정원, Patio
- 스타일: 컨템포러리
- 유형:: 휴대용 등
- 눈 편안: 아니요
- ·기타 특징: RGB 색상, 태양광, 방수

전력 소비량

• 전력 소비량: 1.2

제품 규격 및 무게

- 순중량: 0.362 kg
- 전체 높이: 150 mm • 전체 길이: 130 mm
- 전반적인 너비: 120 mm

서비스

• 보증:: 1년

기술 사양

- 조명기구 전체 lumen 값: 80/20
- 조명 색상: 3000
- 주전원: 5. DC 4
- 조명 기구 밝기 조절 가능: 아니요
- ·에너지 등급(광원 포함): F
- · IP 코드: IP44 | 전선 보호 및 생활 방수
- 보호 등급: 클래스 Ⅲ 저전압의 탁월한 아정성
- 교체 가능한 광원: 아니요

포장 치수 및 무게

- EAN/UPC 제품: 8720169296503
- · 순중량: 0.36 kg
- · 총중량: 0.44 kg
- 높이: 12 cm
- •길이: 14 cm
- 폭: 15 cm



발행일자: 2025-09-17 버전: 0.170 © 2025 Signify Holding. All rights reserved. Signify는 여기에 포함된 정보의 정확성 또는 완전성을 대표하거나 보증하지 않으며 이에 따른 결과에 책임을 지지 않습니다. 본 문서에 수록된 정보는 상업적 제안이 아니며 Signify가 달리 합의하지 않는 한 견적 또는 계약의 일부분을 구성하지 않습니다. Philips 및 Philips 실드 엠블럼은 Koninklijke Philips N.V.의 등록 상표입니다.