# **PHILIPS**

## 전구 60W A60 E26

스마트 LED

색상 조절이 가능한 백색 스마트 전 그

최대 806루멘

간편한 플러그 앤 플레이 방식

앱 또는 음성으로 컨트롤

8720169322738



# 일상 생활에 적합한 스마 트 조명

Philips LED 전구는 아름답고 따뜻한 화이트 조명을 제공하며, 매우 긴수명과 즉각적이고 상당한 에너지 절감 효과를 제공합니다. 순수하고 우아한 디자인의 이 전구는 기존의 불투명 전구를 대체하는 데 적합합니다.

# 사양

#### 전구 특성

• 의도된 용도: 옥내

· 램프 모양: A60

· 소켓: E26

. 유리의 타입: 불투명

• 전구 마감: 불투명

• 조광가능: 예

#### 전구 규격

• 중량: 0.05 kg

#### 내구성

• 평균 수명(2.7시간/일): 25 년

• 광속 유지율: 70%

• 스위치 주기 수: 50,000

• 명목 수명: 25,000

#### 조명 특성

• 컬러 일관성: 6 SDCM

• 연색성 지수(CRI): ≥80

· 색 온도: 2700-6500 K

• 조명 색상 카테고리: 색온도 조절이 가능 한 화이트

• 명목 광속: 806 lm

· 기동 시간: <0.5 s

• 60% 출력까지 걸리는 준비 시간: 즉시 점등

· 발광 효율(정격)(Nom): 100 lm/W

### 기타

• 눈 편안: 예

#### 기타 특성

· 램프 전류: 65 mA

## 포장 정보

• EAN: 8720169322738

• EOC: 872016932273800

· 제품 명칭: PHI WFB 60W A60 E26 827-65 TW 1PF/6

#### 전력 소비량

• 역률: 0.5

• 전압: AC 220-240 V

· 전력 소비량: 8 W

#### 제품 규격 및 무게

• 전체 높이: 109 mm

• 전체 길이: 109 mm

• 전반적인 너비: 60 mm

#### 정격값

• 정격 수명: 25,000

· 정격 광속: 806 lm

•정격 전원: 8 W

#### 서비스

• 보증:: 2년

#### 기술 사양

• 진동 횟수: 50-60

#### 지원 대상

• 효과 기능과만 병용 가능: Yes

· WiFi: Wireless G

• 지원 기간: Minimum of 60 months after introduction date

•최대 액세서리 개수: 9999

• 통신 프로토콜: Bluetooth, WiFi(2.4GHz)

#### 포장 치수 및 무게

• EAN/UPC - 제품: 8720169322738

• 순중량: 0.05 kg

• 총중량: 0.09 kg

• 높이: 16 cm • 길이: 7 cm

• 폭: 7 cm



발행일자: 2025-08-30 버전: 0.63 © 2025 Signify Holding. All rights reserved. Signify는 여기에 포함된 정보의 정확성 또는 완전성을 대표하거나 보증하지 않으며 이에 따른 결과에 책임을 지지 않습니다. 본 문서에 수록된 정보는 상업적 제안이 아니며 Signify가 달리 합의하지 않는 한 견적 또는 계약의 일부분을 구성하지 않습니다. Philips 및 Philips 실드 엠블럼은 Koninklijke Philips N.V.의 등록 상표입니다.