

PHILIPS

배터리 포함 스마트 모션 센서, 1 팩

Smart 액세서리

간편한 설치

신뢰할 수 있는 감지

배터리 전력



8721103161147



조명 자동화

이 모션 센서는 간편한 설치와 일상적인 사용 편의성을 위해 설계되었습니다. 소형 디자인 덕분에 복도나 현관부터 테이블 밑과 같은 눈에 잘 띄지 않는 공간까지, 집 안 어디에나 설치할 수 있습니다. 120° 광각 센서가 탑재되어 있어 최대 3미터 거리까지 움직임을 정확하게 감지합니다. WiZ 앱을 사용하여 간편하게 설정할 수 있으며, 모든 Connected by WiZ 제품과 완벽하게 호환됩니다.

손쉬운 설정

- 손쉬운 설정

스마트 제어기

- 신뢰할 수 있는 감지

스마트 기능

- 조명 자동 켜짐
- 어디든 설치 가능
- 조명 자동 꺼짐

폼 팩터

- 배선이 필요 없음

주요제품

손쉬운 설정



Box에서 바로 사용 가능하며, 두 가지 장착 옵션이 제공됩니다.

조명 자동 켜짐




움직임이 감지되면 조명이 자동으로 켜집니다.

조명 자동 꺼짐




움직임이 없으면 에너지 절약을 위해 조명이 꺼집니다.

신뢰할 수 있는 감지




120° 광각 렌즈 센서는 최대 3미터 떨어진 곳의 움직임도 감지할 수 있습니다.

어디든 설치 가능



집안 곳곳에 스마트 동작 감지 기능을 추가하세요.

배선이 필요 없음



복도, 출입구 또는 테이블 아래 등 어디든 간편하게 설치할 수 있습니다.

사양

전구 특성

- 의도된 용도: 옥내

디자인 및 마감

- 색상: 화이트
- 재질: 플라스틱

추가 기능/액세서리 포함

- 배터리 포함: 예
- 감지 면적: 0 - 3 m
- 제어 거리: 15 m

전력 소비량

- 전압: 3 V

제품 규격 및 무게

- 순중량: 0.103 kg
- 전체 높이: 5 mm
- 전체 길이: 6.2 mm
- 전반적인 너비: 6.2 mm

서비스

- 보증: 2년

기술 사양

- 배터리 유형: AA (LR6)
- IP 코드: IP20
- 보호 등급: 클래스 III - 저전압의 탁월한 안정성

지원 대상

- 지원 기간: 도입일로부터 최소 60개월
- 최대 액세서리 개수: 9999
- 호환되는 운영 체제: iOS, Android

포장 치수 및 무게

- EAN/UPC - 제 품: 8721103161147
- 순중량: 0.1 kg
- 총중량: 0.14 kg

- 높이: 16 cm
- 길이: 7.1 cm
- 폭: 7.1 cm



발행일자: 2026-07-08
버전: 0.141

© 2026 Signify Holding. All rights reserved. Signify는 여기에 포함된 정보의 정확성 또는 완전성을 대표하거나 보증하지 않으며 이에 따른 결과에 책임을 지지 않습니다. 본 문서에 수록된 정보는 상업적 제안이 아니며 Signify가 달리 합의하지 않는 한 견적 또는 계약의 일부분을 구성하지 않습니다. Philips 및 Philips 실드 엠블럼은 Koninklijke Philips N.V.의 등록 상표입니다.

www.lighting.philips.com