

PHILIPS

매입등

매립등

4000K

그레이

8721103176677



뛰어난 조명과 스타일

편안한 광원과 눈의 편안함을 제공하는 필립스 EyeComfort LED 다운라이트로 공간을 밝혀보세요.

조명 효과

- "밝고 확산된 빔일체형 LED 광학 설계"

내구성

- 최대 25,000시간의 오랜 수명

눈 보호

- 고품질 LED 등은 생생한 색상을 돋보이게 합니다.

주요제품

밝고 확산된 빔일체형 LED 광학 설계

독특한 효과를 위해, 이 밝고 확산된 빔이 방 전체에 빛을 비춥니다.

최대 25,000시간의 오랜 수명

Philips LED 기술은 제품의 수명을 최대 25,000시간으로 연장해 줍니다.

고품질 LED 조명

프리미엄 LED 기술이 이 필립스 램프에 통합되었습니다. 즉시 켜지는 이 기능은 최적의 광 출력을 가능하게 하고 생생한 색상을 부각시켜 아이들이 그림을 그리거나 읽을 때 색상을 식별하는 데 도움을 줍니다.

사양

전구 특성

- 의도된 용도: 옥내
- 조광가능: 아니요

디자인 및 마감

- 색상: 그레이
- 재질: 알루미늄 주조

내구성

- 스위치 주기 수: 15,000
- 명목 수명: 25,000

환경

- Disposal of the product: (경제적) 수명이 끝나면 해당 지역의 규정에 따라 제품을 폐기하고, 일반 가정용 쓰레기와 함께 폐기하지 마십시오. 제품을 올바르게 폐기하면 환경과 인체 건강에 부정적인 영향을 예방하는 데 도움이 됩니다.

추가 기능/액세서리 포함

- 조절 가능한 스팟 헤드: 예
- 리모컨으로 밝기 조절 가능: 아니요
- LED 내장: 예
- 리모컨 포함: 아니요

조명 특성

- 빔 각도: 36
- 컬러 일관성: 5 SDCM
- 연색성 지수(CRI): 90
- 색 온도: 4000 K
- 60% 출력까지 걸리는 준비 시간: <2
- 발광 효율(정격)(Nom): 98

기타

- 특수 설계: 주방, 식당, 거실
- 스타일: 컨템포러리
- 유형:: 매립등
- 눈 편안: 예
- LED Innovations: EyeComfort

기타 특성

- 램프 전류: 100 mA

전력 소비량

- 역률: 0.5
- 전력: 11

제품 규격 및 무게

- 순중량: 0.25 kg
- 컷아웃 길이: 7.5 cm
- 컷아웃 폭: 7.5 cm
- 오목 거리: 5 mm
- 전체 높이: 80 mm

서비스

- 보증: 2년

기술 사양

- 직경: 84 mm
- 조명기구 전체 lumen 값: 1080
- 전구 기술: LED
- 조명 색상: 차분한 백색광
- 주전원: AC 220-240
- IP 코드: IP20
- 보호 등급: 클래스 II - 이중 절연
- 광원의 수: 1

전구

- 소프트웨어 업그레이드 가능: 아니요

지원 대상

- 효과 기능과만 병용 가능: No
- 지원 기간: 해당 없음
- 호환되는 운영 체제: 해당 없음
- 통신 프로토콜: 해당 없음
- 타사 시스템과의 호환성: 해당 사항 없음

포장 치수 및 무게

- EAN/UPC - 제품: 8721103176677
- 순중량: 0.25 kg
- 총중량: 0.29 kg
- 높이: 9 cm
- 길이: 9.7 cm
- 폭: 11.7 cm



발행일자: 2026-07-08
버전: 0.80

© 2026 Signify Holding. All rights reserved. Signify는 여기에 포함된 정보의 정확성 또는 완전성을 대표하거나 보증하지 않으며 이에 따른 결과에 책임을 지지 않습니다. 본 문서에 수록된 정보는 상업적 제안이 아니며 Signify가 달리 합의하지 않는 한 견적 또는 계약의 일부분을 구성하지 않습니다. Philips 및 Philips 실드 엠블럼은 Koninklijke Philips N.V.의 등록 상표입니다.

www.lighting.philips.com