

PHILIPS

스마트 LED RGB GU10
유리 전구, 345 lm

Smart LED

수 백만 컬러

조정 가능한 백색광

낮은 조도

8721103178176



집안 조명을 더 스마트하게 바꿔보세요

다재다능한 GU10 스마트 전구로 조명을 업그레이드하세요. 수백만 가지 색상의 조명과 벽난로, 바다 같은 사전 설정 모드를 제공하여 원하는 분위기를 즉시 연출할 수 있습니다. 넓은 CCT 범위(2200K~6500K)에서 집중력을 높여주는 시원한 색감부터 따뜻하고 편안한 분위기의 색감까지 자연스럽게 전환하고, 밝기도 최대 밝기부터 1%까지 부드럽게 조절할 수 있습니다.

스마트 제어기

- WiZ로 연결됨
- 스마트 컨트롤

스마트 기기

- Matter 인증

조명 모드


- 수 백만 컬러
- 조정 가능한 백색광
- 낮은 조도

폼 팩터

- 프리미엄 유리


주요제품

WiZ로 연결됨



WiZ 앱, 액세서리 또는 스마트 홈 어시스턴트의 음성 명령으로 조명을 제어할 수 있습니다. Alexa와 Google Home과 호환됩니다.

스마트 컨트롤



WiZ 앱, 액세서리 또는 스마트 홈 어시스턴트를 통한 음성 명령으로 조명을 제어하세요. Alexa 및 Google Home과 호환됩니다.

Matter 인증



원하는 스마트 홈 어시스턴트를 사용해 자유롭게 조명을 제어하세요—Matter 호환으로 Alexa, Google Home, Apple Home과 완벽하게 연동됩니다.

수 백만 컬러




팔레트에서 원하는 조명 색상을 선택하거나 'Fireplace', 'Ocean'과 같은 사전 설정된 조명 모드를 적용하여 놀라운 분위기를 연출하고 기분을 설정하세요.

조정 가능한 백색광



시야와 집중력을 높여주는 시원하고 푸른 빛에서, 저녁에 휴식을 위한 부드럽고 따뜻한 색조까지 손쉽게 조절할 수 있습니다 (CCT 범위 2200 K–6500 K).

낮은 조도



최대 밝기에서 1%까지 자연스럽게 밝기를 조절하여 어떤 상황에서도 원하는 조명 수준을 맞출 수 있습니다.

프리미엄 유리



유리 스마트 전구는 뛰어난 광질, 내구성, 그리고 프리미엄 느낌으로 돋보이며, 신뢰할 수 있고 오래 지속되는 조명 솔루션을 제공하여 공간을 더욱 고급스럽게 만듭니다.

사양

전구 특성

- 의도된 용도: 옥내
- 램프 모양: PAR16
- 소켓: GU10
- 유리의 타입: 투명
- 조광가능: 예

전구 규격

- 중량: 0.05 kg

내구성

- 평균 수명(2.7시간/일): 15 년
- 광속 유지율: 70%
- 스위치 주기 수: 50,000
- 명목 수명: 15,000

추가 기능/액세서리 포함

- LED 내장: 예
- 태양 에너지: 아니요
- 따뜻한 광채 조광 가능: 아니요

조명 특성

- 빔 각도: 36
- 컬러 일관성: 6 SDCM
- 연색성 지수(CRI): 90
- 색 온도: 2200-6500 K
- 조명 색상 카테고리: 풀컬러
- 기동 시간: <0.5 s
- 60% 출력까지 걸리는 준비 시간: 즉시 점 등
- 발광 효율(정격)(Nom): 90

기타

- 눈 편안: 예

기타 특성

- 램프 전류: 40 mA

포장 정보

- EAN: 8721103178176
- EOC: 872110317817600
- 제품 명칭: PHI WFB 50W GU10 GLASS 922-65 RGB 1PF/6

전력 소비량

- 역률: 0.48
- 전압: AC 220-240 V
- 전력: 4.4 W

제품 규격 및 무게

- 전체 높이: 5.5 mm
- 전체 길이: 5.5 mm
- 전반적인 너비: 5 mm

정격값

- 정격 수명: 15,000
- 정격 피크 강도: 550 cd
- 정격 전원: 4.4 W

서비스

- 보증: 2년

기술 사양

- 진동 횟수: 50-60
- 전구 기술: LED

전구

- 소프트웨어 업그레이드 가능: 예

지원 대상

- 효과 기능과만 병용 가능: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- 지원 기간: 도입일로부터 최소 60개월
- 최대 액세서리 개수: 9999
- 호환되는 운영 체제: iOS, Android
- 통신 프로토콜: Bluetooth, WiFi(2.4GHz)
- 타사 시스템과의 호환성: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, 삼성 SmartThings, Siri Shortcuts
- Matter 기능: 타사 허브(Wi-Fi)를 통해

포장 치수 및 무게

- EAN/UPC - 제품: 8721103178176
- 순중량: 0.05 kg
- 총중량: 0.07 kg
- 높이: 8.1 cm
- 길이: 6.2 cm
- 폭: 6.2 cm



발행일자: 2026-07-25
버전: 0.19

© 2026 Signify Holding. All rights reserved. Signify는 여기에 포함된 정보의 정확성 또는 완전성을 대표하거나 보증하지 않으며 이에 따른 결과에 책임을 지지 않습니다. 본 문서에 수록된 정보는 상업적 제안이 아니며 Signify가 달리 합의하지 않는 한 견적 또는 계약의 일부분을 구성하지 않습니다. Philips 및 Philips 실드 엠블럼은 Koninklijke Philips N.V.의 등록 상표입니다.

www.lighting.philips.com