

PHILIPS

할로겐 선형 램프

200W

R7 캡

클리어

8727900809091



우수한 할로겐 조명

우수한 밝기 조절 기능으로 밝게 반짝이는 조명을 선사합니다. 광출력이 높아서 야간의 정원, 테라스 등 실외 공간에 투광 조명을 설치할 때 아주 좋습니다.

원하는 대로 연출할 수 있는 분위기

- 밝기를 줄여 아늑한 분위기를 만들어 주는 우수한 밝기 조절 기능

아늑한 분위기 조성

- 밝은 할로겐 조명이 선사하는 대비로 집중력 향상
- 집 안에 멋진 분위기를 선사하는 밝은 조명

투광 조명

- 투광 조명을 위한 최대 광 출력

주요제품

뛰어난 밝기 조절 기능

각종 밝기 조절기와 함께 사용할 수 있어 조명을 0%까지 낮출 수 있을 뿐 아니라 백열 전구에 익숙한 사용자들에게 아늑한 분위기를 제공합니다.

집중력을 높여 주는 할로겐 대비

밝은 할로겐 등이기 때문에 더 뚜렷한 대비를 선사하며 글자를 보다 또렷하고 선명하게 읽을 수 있습니다. 밝은 조명으로 눈의 피로도가 줄어 들어 집중력도 향상됩니다.

밝게 반짝이는 조명

반짝이는 빛을 선사하는 클리어 할로겐은 비추는 곳에서는 아름다운 반사를 이루며, 비추지 않는 곳에는 선명한 그림자를 만들어 줍니다. 필립스 할로겐 램프는 방 안에 장식적인 조명 효과와 더불어 생동감 있는 분위기를 연출합니다.

최대 광 출력

투광 조명을 위한 최대 광 출력

사양

전구 특성

- 형태: 선형
- 소켓: R7s
- 전구 마감: 투명
- 조광가능: 예

전구 규격

- 높이: 12 mm
- 폭: 117.6 mm

내구성

- 평균 수명(2.7시간/일): 2 년
- 명목 수명: 2,000

조명 특성

- 용도: 특수 용도
- 연색성 지수(CRI): 100
- 색 온도: 2800 K
- 조명 색상 카테고리: 투명
- 명목 광속: 3000 lm
- 상관 색온도(Nom): 2900 K
- 광속: 3,000 lm
- 발광 효율(정격)(Nom): 15 lm/W

전력 소비량

- 전압: 230 V
- 전력 소비량: 200

정격값

- 정격 수명: 2,000

기술 사양

- 조광가능: 예
- 캡 베이스: R7s



발행일자: 2025-08-30
버전: 0.531

© 2025 Signify Holding. All rights reserved. Signify는 여기에 포함된 정보의 정확성 또는 완전성을 대표하거나 보증하지 않으며 이에 따른 결과에 책임을 지지 않습니다. 본 문서에 수록된 정보는 상업적 제안이 아니며 Signify가 달리 함의하지 않는 한 견적 또는 계약의 일부분을 구성하지 않습니다. Philips 및 Philips 실드 엠블럼은 Koninklijke Philips N.V.의 등록 상표입니다.

www.lighting.philips.com