

PHILIPS

선형 형광 튜브

T5 에센셜

28W

G5

쿨 화이트

927926784058



밝고 멋진 가정을 위한 슬림 디자인

멋진 가정 분위기를 연출하기 위해 다양한 용도에 사용할 수 있는 슬림 디자인용 Philips T5를 선택하십시오. Super 80 Color 기술이 어떤 장식 이든 돋보이게 하는 뛰어난 광질을 제공합니다.

에너지가 절약됩니다

- 에너지가 절약됩니다

멋진 현대적 피팅

- 밝고 멋진 가정을 위한 슬림 디자인

밝은 빛을 선사합니다

- 아주 밝은 활기찬 경험

높은 루멘 출력의 고효율

- 높은 초기 광 출력

주요제품

에너지가 절약됩니다

슬림 에센셜

가정 사용자에게 신뢰성이 높고 미적인 소형 조명 솔루션을 제공

휘도 증강

고효율 형광등과 BrightBoost 기술의 결합으로 연색성이 좋고 아주 밝습니다

높은 초기 광 출력

광 출력이 높기 때문에 광질과 밝기가 뛰어나고 가정 용도에 더 많은 활기를 부여합니다.

사양

전구 특성

- 소켓: G5
- 조광가능: 아니요

내구성

- 명목 수명: 15,000

조명 특성

- 연색성 지수(CRI): 82
- 조명 색상 카테고리: 시원한 백색
- 상관 색온도(Nom): 4000
- 광속: 2,900
- 발광 효율(정격)(Nom): 94

전력 소비량

- 전력: 28
- 에너지 소비량 kWh/1000 h: 31

기술 사양

- 광 출력: 2,670
- 형태: 선형 형광 튜브
- 조광가능: 아니요
- 캡 베이스: G5

포장 치수 및 무게

- EAN/UPC - 제품: 8711500570451
- 순중량: 87 g
- 총중량: 97 g
- 높이: 1.7 cm
- 길이: 116.3 cm
- 폭: 1.7 cm



발행일자: 2026-07-04
버전: 0.612

© 2026 Signify Holding. All rights reserved. Signify는 여기에 포함된 정보의 정확성 또는 완전성을 대표하거나 보증하지 않으며 이에 따른 결과에 책임을 지지 않습니다. 본 문서에 수록된 정보는 상업적 제안이 아니며 Signify가 달리 함의하지 않는 한 견적 또는 계약의 일부분을 구성하지 않습니다. Philips 및 Philips 실드 엠블럼은 Koninklijke Philips N.V.의 등록 상표입니다.

www.lighting.philips.com