

# PHILIPS

선형 형광 튜브

TL-D Super 80

36W

G13

주백색

927982286536



## 아주 밝은 활기찬 경험

Philips Color 80는 밝기와 분위기를 개선하기 위해 더 높은 광 출력을 제공합니다. 더욱 활기찬 경험을 위해 광질이 중요한 용도에 적합합니다.

**에너지가 절약됩니다**

· 에너지가 절약됩니다

**밝은 빛을 선사합니다**

· 아주 밝은 활기찬 경험

# 주요제품

에너지가 절약됩니다  
휘도 증강

고효율 형광등과 BrightBoost 기술의 결합  
으로 연색성이 좋고 아주 밝습니다

## 사양

### 전구 특성

- 소켓: GU10
- 조광가능: 아니요

### 내구성

- 명목 수명: 15,000 시간

### 조명 특성

- 연색성 지수(CRI): 80
- 조명 색상 카테고리: 주백색
- 상관 색온도(Nom): 6500
- 발광 효율(정격)(Nom): 85 lm/W

### 전력 소비량

- 전력: 36 W
- 전력 소비량: 36 W

### 기술 사양

- 광 출력: 3,070 lm
- 형태: 선형 형광 튜브
- 조광가능: 예
- 캡 베이스: G13 | Medium Bi-Pin  
Fluorescent

### 포장 치수 및 무게

- EAN/UPC - 제품: 8711500285638
- 순중량: 0.14 kg
- 총중량: 0.17 kg
- 높이: 2.7 cm
- 길이: 121.5 cm
- 폭: 2.7 cm
- 제품 코드 (12NC): 927982286536



발행일자: 2024-07-25  
버전: 0.589

© 2024 Signify Holding. All rights reserved. Signify는 여기에 포함된 정보의 정확성 또는 완전성을 대표하거나 보증하지 않으며 이에 따른 결과에 책임을 지지 않습니다. 본 문서에 수록된 정보는 상업적 제안이 아니며 Signify가 달리 함의하지 않는 한 견적 또는 계약의 일부분을 구성하지 않습니다. Philips 및 Philips 실드 엠블럼은 Koninklijke Philips N.V.의 등록 상표입니다.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)