

PHILIPS

선형 형광 튜브


TL-D 표준 컬러

36W

G13

쿨 화이트

928048503382



믿음직한 기능성 조명

Philips TL/TLD는 빛을 효율적으로 내기 때문에 교체 횟수가 줄어듭니다. 기능적 조명으로 공통 영역에 충분한 광 수준을 제공합니다.

밝은 빛을 선사합니다

- 보통 연색성의 표준 컬러
- 높은 초기 광 출력

주요제품

표준 컬러
높은 초기 광 출력

광 출력이 높기 때문에 광질과 밝기가 뛰어나고 가정 용도에 더 많은 활기를 부여합니다.

사양

전구 특성

- 소켓: GU10
- 조광가능: 아니요

내구성

- 명목 수명: 13,000

조명 특성

- 연색성 지수(CRI): 63
- 조명 색상 카테고리: 시원한 백색
- 상관 색온도(Nom): 4100
- 광속: 2,850 lm

전력 소비량

- 전력 소비량: 36.0

기술 사양

- 광 출력: 2,850 lm
- 형태: 선형 형광 튜브
- 조광가능: 예
- 캡 베이스: G13 | Medium Bi-Pin
Fluorescent



발행일자: 2025-08-30
버전: 0.528

© 2025 Signify Holding. All rights reserved. Signify는 여기에 포함된 정보의 정확성 또는 완전성을 대표하거나 보증하지 않으며 이에 따른 결과에 책임을 지지 않습니다. 본 문서에 수록된 정보는 상업적 제안이 아니며 Signify가 달리 합의하지 않는 한 견적 또는 계약의 일부분을 구성하지 않습니다. Philips 및 Philips 실드 엠블럼은 Koninklijke Philips N.V.의 등록 상표입니다.

www.lighting.philips.com