



Philips CoreLine FastSet yüzeye monte: kolay kurulum, mükemmel aydınlatma

CoreLine Fastset, yüzeye monte

Philips CoreLine FastSet, geleneksel iç mekan yüzeye monte ışıklar için 1:1 enerji tasarruflu LED alternatifidir. Floresan aydınlatmayla eş değer lümen paketleri sayesinde, yenileme projeleriniz için yeni aydınlatma hesaplamaları yapmanıza gerek yoktur; hepsi bir arada tasarım sayesinde, aynı armatürde ilişkili renk sıcaklıkları (CCT) ve lümen paketi arasında, ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde geçiş yapabilirsiniz. Bu yüzeye monte LED ışıkların kurulumu, basit doğrudan kablolama veya aydınlatma armatürünün yanından veya arkasından kablo girişi seçenekleriyle hızlı ve esnektir. Bu, CoreLine FastSet iç mekan yüzeye monte ışıkların bağımsız bir armatür olarak doğrudan yüzeye monte edilebileceği gibi, braketler kullanılarak kolayca montajın tamamlanabileceği anlamına gelir. Ayrıca kafa kafaya montajlı düz uç kapakları sayesinde bir ışık çizgisi oluşturabilirsiniz. Uyumlu ışık hatları oluşturmak için bunları diğer CoreLine Fastset lambalarına bağlamak da kolaydır. İhtiyaç duymanız halinde CoreLine armatürlerini askılı montaja uyarlamak için aksesuarlar da mevcuttur. Philips'ten doğal olarak beklediğiniz gibi güvenlik, her CoreLine FastSet armatürde tasarlanmıştır. Sadece IP44 ve IK06 dereceli kazara darbelere karşı koruma sağlamakla kalmaz, aynı zamanda armatür kapağındaki sabit emniyet pimleri de armatürün düşmesini engeller. Akıllı aydınlatma uygulamaları için Interact Ready seçenekleri mevcuttur. Böylece CoreLine FastSet yüzeye monte LED ışıklar ile, koridorlar ve merdiven aydınlatması gibi yüksek geçiş alanları için mükemmel çözüme sahip olursunuz.

CoreLine Fastset, yüzeye monte

Faydaları

- Enerji tasarruflu LED'lerde yenileme değişimi
- Hepsi bir arada: tek bir armatürde dört lümen paketi (1700 lm'den 6000 lm'ye) ve iki renk sıcaklığı (3000K, 4000K) arasında geçiş yapın
- Bağımsız armatürler olarak kurun veya ışık hatları oluşturmak için bağlanın
- Hızlı ve kolay kurulum
- Montaj seçeneklerinin seçimi: doğrudan tavana veya braket kullanarak

Özellikler

- En fazla 154 lm/W
- Floresan 2400-6000 lm ile eş değer lümen paketleri
- Standart uzunluk seçimi: 600mm, 1200mm ve 1500mm
- Basit dahili kablolama ve üç kablo girişi seçeneğiyle kolay kurulum
- Askı ve hat montajı için mevcut aksesuarlar
- IP44 koruması ve IK06 darbe direnci
- Akıllı aydınlatma uygulamaları için Interact Ready sürümü mevcuttur
- Açık/Kapalı, DALI ve bağlantılı versiyonlar mevcut

Uygulama

- Ofisler
- Garajlar
- Eğitim
- Sağlık
- Okullar



Versions



CoreLine FastSet SM155C L1500 RTP

CoreLine Fastset, yüzeye monte


Boyutlu çizim



ÜRÜN BİLGİLERİ



CoreLine FastSet SM155C_captive
pins open_DPP



CoreLine FastSet SM155C_End cap
+ suspension set_DPP



CoreLine FastSet SM155C_cable
entrance backside_DPP



CoreLine FastSet SM155C_End cap
+ bracket_DPP



CoreLine FastSet SM155C_Inside
luminaire_DPP



CoreLine FastSet
SM155C_Backside L1500_DPP

CoreLine Fastset, yüzeye monte

ÜRÜN BİLGİLERİ



CoreLine FastSet SM155C_captive
pins open screwdriver_DPP



CoreLine FastSet SM155C_End cap
1_DPP



CoreLine FastSet_Brackets in the
box



CoreLine FastSet SM155C_End cap
2_DPP



CoreLine FastSet
SM155C_side_DPP




CoreLine FastSet SM155C_captive
pins closed_DPP



CoreLine FastSet
SM155C_connection_DPP

CoreLine Fastset, yüzeye monte

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401841285

