



Αποδοτικό και αποτελεσματικό νέο σχήμα

PL-C 2-PIN

Το νέο σχήμα PL-C είναι ένας αποδοτικός και αποτελεσματικός λαμπτήρας φθορισμού μέσης ισχύος, που χρησιμοποιείται συνήθως σε χωνευτά φωτιστικά για εφαρμογές σε κλάδους λιανεμπορίου, χώρους φιλοξενίας και γραφείων. Η έκδοση 2 PIN έχει σχεδιαστεί για ηλεκτρομαγνητικά όργανα λειτουργίας και παρέχεται με κάλυκα λαμπτήρα τύπου "plug-in/pull-out". Η έκδοση 4 PIN έχει σχεδιαστεί για λειτουργία με ηλεκτρονικά όργανα λειτουργίας HF με ενσωματωμένη προθέρμανση και παρέχεται με κάλυκα λαμπτήρα τύπου "plug-in/pull-out".

Οφέλη

- Καλή απόδοση χρωμάτων
- Βέλτιστη απόδοση φωτός
- Βιώσιμη λύση φωτισμού

Χαρακτηριστικά

- Εύκολη εγκατάσταση
- Τεχνολογία τριφασφόρου

Εφαρμογή


- Έχει σχεδιαστεί για γενικό ή συμπληρωματικό φωτισμό σε επαγγελματικά ή οικιακά περιβάλλοντα
- Χωνευτά ή επιφανειακής τοποθέτησης φωτιστικά φωτισμού προς τα κάτω, επιτραπέζιες λάμπες και κρεμαστές λάμπες

PL-C 2-PIN

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Να χρησιμοποιείται μόνο με ηλεκτρομαγνητικά όργανα λειτουργίας
- Τα τεχνικά και ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του φωτός του λαμπτήρα επηρεάζονται από τις συνθήκες λειτουργίας, δηλαδή τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και τη θέση λειτουργίας του λαμπτήρα
- Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση της έντασης φωτισμού
- Ένα σπάσιμο της λάμπας είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει καμία επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει κάποιος λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και απομακρύνετε τα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια σφραγισμένη πλαστική σακούλα και αποθέστε την στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	D1 (max)	A	B
PL-C 10W/827/2P 1CT/5X10BOX	26 mm	26 mm	84 mm	107,5 mm
PL-C 10W/865/2P 1CT/5X10BOX	26 mm	26 mm	84 mm	107,5 mm
PL-C 13W/827/2P 1CT/5X10BOX	26 mm	26 mm	112,5 mm	136 mm
PL-C 13W/830/2P 1CT/5X10BOX	26 mm	26 mm	112,5 mm	136 mm
PL-C 13W/840/2P 1CT/5X10BOX	26 mm	26 mm	112,5 mm	136 mm
PL-C 13W/865/2P 1CT/5X10BOX	26 mm	26 mm	112,5 mm	136 mm
PL-C 18W/827/2P 1CT/5X10BOX	26 mm	26 mm	127,5 mm	150,5 mm
PL-C 18W/830/2P 1CT/5X10BOX	26 mm	26 mm	127,5 mm	150,5 mm
PL-C 18W/840/2P 1CT/5X10BOX	26 mm	26 mm	127,5 mm	150,5 mm
PL-C 18W/865/2P 1CT/5X10BOX	26 mm	26 mm	127,5 mm	150,5 mm
PL-C 26W/830/2P 1CT/5X10BOX	26 mm	26 mm	146,5 mm	169,5 mm
PL-C 26W/840/2P 1CT/5X10BOX	26 mm	26 mm	146,5 mm	169,5 mm
PL-C 26W/865/2P 1CT/5X10BOX	26 mm	26 mm	146,5 mm	169,5 mm

Γενικές πληροφορίες	
Ονομαστική διάρκεια ζωής	8.000 h
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλημα	
Σχήμα λαμπτήρα	PL-C
Έγκριση και Εφαρμογή	
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	1,3

Γενικές πληροφορίες

Order Code	Full Product Name	Βάση-κάλυμμα
22836800	PL-C 26W/830/2P 1CT/5X10BOX	G24d-3
22854200	PL-C 26W/840/2P 1CT/5X10BOX	G24d-3
22872600	PL-C 26W/865/2P 1CT/5X10BOX	G24d-3
22548000	PL-C 13W/827/2P 1CT/5X10BOX	G24d-1
22566400	PL-C 13W/830/2P 1CT/5X10BOX	G24d-1
22584800	PL-C 13W/840/2P 1CT/5X10BOX	G24d-1
22602900	PL-C 13W/865/2P 1CT/5X10BOX	G24d-1

Order Code	Full Product Name	Βάση-κάλυμμα
22512100	PL-C 10W/827/2P 1CT/5X10BOX	G24d-1
22530500	PL-C 10W/865/2P 1CT/5X10BOX	G24d-1
22692000	PL-C 18W/827/2P 1CT/5X10BOX	G24d-2
22710100	PL-C 18W/830/2P 1CT/5X10BOX	G24d-2
22728600	PL-C 18W/840/2P 1CT/5X10BOX	G24d-2
22746000	PL-C 18W/865/2P 1CT/5X10BOX	G24d-2

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

PL-C 2-PIN

Order Code	Full Product Name	Συντεταγμένη	Συντεταγμένη	Ανάθεση χρωμάτων	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Δείκτης	Απόδοση φωτεινότητας	Φωτεινή ροή
		χρωματικότητας Χ (ονομ.)	χρωματικότητας Υ (ονομ.)			χρωματικής απόδοσης (CRI)	(διαβαθμισμένη) (ονομ.)	
22836800	PL-C 26W/830/2P 1CT/5X10BOX	440	403	Θερμό λευκό (WW)	3000 K	>80	67 lm/W	1.800 lm
22854200	PL-C 26W/840/2P 1CT/5X10BOX	380	380	Ψυχρό λευκό (CW)	4000 K	>80	67 lm/W	1.800 lm
22872600	PL-C 26W/865/2P 1CT/5X10BOX	313	337	Ψυχρό φως ημέρας	6500 K	>80	65 lm/W	1.700 lm
22548000	PL-C 13W/827/2P 1CT/5X10BOX	463	420	Πυράκτωσης λευκό	2700 K	>80	67 lm/W	900 lm
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης								
22566400	PL-C 13W/830/2P 1CT/5X10BOX	440	403	Θερμό λευκό (WW)	3000 K	>80	67 lm/W	900 lm
22584800	PL-C 13W/840/2P 1CT/5X10BOX	380	380	Ψυχρό λευκό (CW)	4000 K	>80	67 lm/W	900 lm
22602900	PL-C 13W/865/2P 1CT/5X10BOX	313	337	Ψυχρό φως ημέρας	6500 K	>80	62 lm/W	840 lm
22512100	PL-C 10W/827/2P 1CT/5X10BOX	463	420	Πυράκτωσης λευκό	2700 K	80	60 lm/W	600 lm
22530500	PL-C 10W/865/2P 1CT/5X10BOX	313	337	Ψυχρό φως ημέρας	6500 K	>80	55 lm/W	560 lm
22692000	PL-C 18W/827/2P 1CT/5X10BOX	463	420	Πυράκτωσης λευκό	2700 K	>80	67 lm/W	1.200 lm
22710100	PL-C 18W/830/2P 1CT/5X10BOX	440	403	Θερμό λευκό (WW)	3000 K	>80	67 lm/W	1.200 lm
22728600	PL-C 18W/840/2P 1CT/5X10BOX	380	380	Ψυχρό λευκό (CW)	4000 K	>80	67 lm/W	1.200 lm
22746000	PL-C 18W/865/2P 1CT/5X10BOX	313	337	Ψυχρό φως ημέρας	6500 K	>80	62 lm/W	1.100 lm

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Ένταση ρεύματος λαμπήρα (ονομ.)	Κατανάλωση ενέργειας
22836800	PL-C 26W/830/2P 1CT/5X10BOX	325 mA	26,5 W
22854200	PL-C 26W/840/2P 1CT/5X10BOX	325 mA	26,5 W
22872600	PL-C 26W/865/2P 1CT/5X10BOX	325 mA	26,5 W
22548000	PL-C 13W/827/2P 1CT/5X10BOX	175 mA	13,4 W
22566400	PL-C 13W/830/2P 1CT/5X10BOX	175 mA	13,4 W
22584800	PL-C 13W/840/2P 1CT/5X10BOX	175 mA	13,4 W

Order Code	Full Product Name	Ένταση ρεύματος λαμπήρα (ονομ.)	Κατανάλωση ενέργειας
22602900	PL-C 13W/865/2P 1CT/5X10BOX	175 mA	13,4 W
22512100	PL-C 10W/827/2P 1CT/5X10BOX	190 mA	10,4 W
22530500	PL-C 10W/865/2P 1CT/5X10BOX	190 mA	10,4 W
22692000	PL-C 18W/827/2P 1CT/5X10BOX	220 mA	18,3 W
22710100	PL-C 18W/830/2P 1CT/5X10BOX	220 mA	18,3 W
22728600	PL-C 18W/840/2P 1CT/5X10BOX	220 mA	18,3 W

