



全新外形，效能卓越

PL-C 4-PIN

全新外形 PL-C 是一款中等瓦数、效能卓越的荧光灯，用于商场、酒店和办公室应用的普通筒灯中。2 针型号专为电磁装置而设计，并配有插拔式灯座。4 针型号设计用于带有集成预热功能的电子 HF 控制装置的操作，并配有插拔式灯座。

优点

- 良好的显色效果
- 最佳光性能
- 可持续照明解决方案

特点

- 安装简便
- 三基色技术

应用

- 设计用于专业或家居普通或辅助照明
- 嵌入式或表面安装筒灯、壁灯、台灯和吊灯

安全提示

- 灯光的技术和电气特征受工作条件的影响：即，灯所处的环境温度和工作位置以及所采用的 HF 控制装置
- 如果经常开关且未充分地预热电极，则灯的使用寿命会缩短
- 如果灯具发生破损，几乎不可能对您的健康造成任何影响。如果灯具发生破损，请将房间保持通风 30 分钟，然后最好戴上手套将部件拆下。将破损的灯装入密封塑料袋，并送至当地的废物处理处进行回收。请勿使用吸尘器。


PL-C 4-PIN

Versions



PL-C 26W 4P

二维绘图



Product	D (max)	D1 (max)	A	B
PL-C 13W/827/4P 1CT/5X10BOX	26 mm	26 mm	112.5 mm	129 mm
PL-C 13W/830/4P 1CT/5X10BOX	26 mm	26 mm	112.5 mm	129 mm
PL-C 13W/840/4P 1CT/5X10BOX	26 mm	26 mm	112.5 mm	129 mm
PL-C 13W/865/4P 1CT/5X10BOX	26 mm	26 mm	112.5 mm	129 mm
PL-C 18W/827/4P 1CT/5X10BOX	26 mm	26 mm	127.5 mm	143.5 mm
PL-C 18W/830/4P 1CT/5X10BOX	26 mm	26 mm	127.5 mm	143.5 mm
PL-C 18W/840/4P 1CT/5X10BOX	26 mm	26 mm	127.5 mm	143.5 mm
PL-C 18W/865/4P 1CT/5X10BOX	26 mm	26 mm	127.5 mm	143.5 mm
PL-C 26W/830/4P 1CT/5X10BOX	26 mm	26 mm	146.5 mm	162.5 mm
PL-C 26W/840/4P 1CT/5X10BOX	26 mm	26 mm	146.5 mm	162.5 mm
PL-C 26W/865/4P 1CT/5X10BOX	26 mm	26 mm	146.5 mm	162.5 mm

一般信息	
标称使用寿命	8,000 小时
灯技术	
显色指数 (CRI)	>80
控制和调光	
可调光	是
机械和外壳	
灯泡外形	PL-C
审批和申请	
汞 (Hg) 含量 (标称)	1.3

一般信息

Order Code	Full Product Name	底盖
927813083001	PL-C 26W/830/4P 1CT/5X10BOX	G24q-3
927813084001	PL-C 26W/840/4P 1CT/5X10BOX	G24q-3
927813086501	PL-C 26W/865/4P 1CT/5X10BOX	G24q-3

Order Code	Full Product Name	底盖
927812682701	PL-C 13W/827/4P 1CT/5X10BOX	G24q-1
927812683001	PL-C 13W/830/4P 1CT/5X10BOX	G24q-1
927812684001	PL-C 13W/840/4P 1CT/5X10BOX	G24q-1

PL-C 4-PIN

Order Code	Full Product Name	底盖
927812686501	PL-C 13W/865/4P 1CT/5X10BOX	G24q-1
927812882701	PL-C 18W/827/4P 1CT/5X10BOX	G24q-2
927812883001	PL-C 18W/830/4P 1CT/5X10BOX	G24q-2

Order Code	Full Product Name	底盖
927812884001	PL-C 18W/840/4P 1CT/5X10BOX	G24q-2
927812886501	PL-C 18W/865/4P 1CT/5X10BOX	G24q-2

灯技术

Order Code	Full Product Name	色度坐标 X (标称)	色度坐标 Y (标称)	颜色名称	相关色温 (标称)	光效 (额定)(标称)	光通量
927813083001	PL-C 26W/830/4P 1CT/5X10BOX	440	403	暖白色 (WW)	3000 K	67 lm/W	1,800 lm
927813084001	PL-C 26W/840/4P 1CT/5X10BOX	380	380	冷白色 (CW)	4000 K	67 lm/W	1,800 lm
927813086501	PL-C 26W/865/4P 1CT/5X10BOX	313	337	冷日光	6500 K	65 lm/W	1,700 lm
927812682701	PL-C 13W/827/4P 1CT/5X10BOX	463	420	白炽灯白光	2700 K	67 lm/W	900 lm
927812683001	PL-C 13W/830/4P 1CT/5X10BOX	440	403	暖白色 (WW)	3000 K	67 lm/W	900 lm
927812684001	PL-C 13W/840/4P 1CT/5X10BOX	380	380	冷白色 (CW)	4000 K	67 lm/W	900 lm
927812686501	PL-C 13W/865/4P 1CT/5X10BOX	313	337	冷日光	6500 K	62 lm/W	840 lm
927812882701	PL-C 18W/827/4P 1CT/5X10BOX	463	420	白炽灯白光	2700 K	67 lm/W	1,200 lm
927812883001	PL-C 18W/830/4P 1CT/5X10BOX	440	403	暖白色 (WW)	3000 K	67 lm/W	1,200 lm
927812884001	PL-C 18W/840/4P 1CT/5X10BOX	380	380	冷白色 (CW)	4000 K	67 lm/W	1,200 lm
927812886501	PL-C 18W/865/4P 1CT/5X10BOX	313	337	冷日光	6500 K	62 lm/W	1,100 lm

操作和电气

Order Code	Full Product Name	灯具电流 (标称)	功耗
927813083001	PL-C 26W/830/4P 1CT/5X10BOX	325 mA	26.5 W
927813084001	PL-C 26W/840/4P 1CT/5X10BOX	325 mA	26.5 W
927813086501	PL-C 26W/865/4P 1CT/5X10BOX	325 mA	26.5 W
927812682701	PL-C 13W/827/4P 1CT/5X10BOX	175 mA	13.4 W
927812683001	PL-C 13W/830/4P 1CT/5X10BOX	175 mA	13.4 W
927812684001	PL-C 13W/840/4P 1CT/5X10BOX	175 mA	13.4 W

Order Code	Full Product Name	灯具电流 (标称)	功耗
927812686501	PL-C 13W/865/4P 1CT/5X10BOX	175 mA	13.4 W
927812882701	PL-C 18W/827/4P 1CT/5X10BOX	220 mA	18.3 W
927812883001	PL-C 18W/830/4P 1CT/5X10BOX	220 mA	18.3 W
927812884001	PL-C 18W/840/4P 1CT/5X10BOX	220 mA	18.3 W
927812886501	PL-C 18W/865/4P 1CT/5X10BOX	220 mA	18.3 W

