



Philips CoreLine FastSet Wall- mounted: helppo asennus, erinomainen valaistus

CoreLine Fastset, Wall-mounted

Philips CoreLine FastSet on energiatehokas LED-valaisin, jolla voidaan korvata perinteiset seinäasennettavat sisävalaisimet. Koska tämän LED-valaisimen valovirta vastaa perinteisten loisteputkivalaisimien valovirtamäärää, saneerausprojektiin ei tarvitse teettää uusia valaistuskalkelmia. All-in-one-ratkaisun valaisimen värielämpötilaa (CCT) ja valovirtaa voidaan säätää tilan tarpeiden mukaan. Näiden seinäasennettavien LED-valaisimien asennus on helppoa ja nopeaa. Voit valita yksinkertaisen läpijohtotuksen tai kaapelin läpiviennin valaisimen sivulta tai takaa. Seinäasennettavat CoreLine FastSet valaisimet on siten helppo asentaa erillisenä valaisimena suoraan seinään tai kiinnikkeillä. Ne on myös helppo yhdistää muihin CoreLine FastSet -valaisimiin harmonisten valolinjojen luomiseksi. Saatavilla on myös lisävarusteita CoreLine-valaisimien ripustamiseen. Kuten Philipsiltä voi odottaa, kaikki CoreLine FastSet -valaisimet on suunniteltu tarkkojen turvallisuusvaatimusten mukaan. IP44- ja IK08-luokituksen lisäksi valaisimien kuvussa on turvasokat. Interact Ready -vaihtoehdot ovat saatavilla älykkäisiin valaistuskohteisiin. Seinäasennettavat CoreLine FastSet LED -valaisimet ovat täydellinen ratkaisu vilkkaille kulkuväylille, esimerkiksi käytävien ja portaiden valaistukseen.

CoreLine Fastset, Wall-mounted

Hyödyt

- Jälkiasennettava energiatehokas LED-ratkaisu
- Yksi kokonaisratkaisu: kaksi valovirtavaihtoehtoa (3 000 lm ja 6 000 lm) ja kaksi värilämpötilavaihtoehtoa (3000 K ja 4000 K) yhdessä valaisimessa
- Asenna erillisinä valaisimina tai yhdistä luodaksesi valolinjoja
- Nopea ja helppo asentaa
- Kiinnitysvaihtoehdot: suoraan seinään tai kiinnikkeillä

Ominaisuudet

- Jopa 140 lm/W
- Yhtä tehokas valovirta 2 400–6 000 lm:n loistelamppujen kanssa
- Vakiopituudet: 600 mm, 1 200 mm ja 1 500 mm
- Helppo asennus yksinkertaisen läpijohtotuksen ja kolmen kaapelin läpiviennin ansiosta
- Saatavilla lisävarusteita ripustus- ja kiskoasennukseen
- IP44-suojaus ja IK08-iskunkestävyys
- Interact Ready -versio saatavilla älykkäisiin valaistuskohteisiin
- On/Off-, DALI- ja Interact Ready -versiot saatavilla

Käyttökohteet

- Toimistot
- Pysäköintihallit
- Koulut
- Terveystieteiden tutkimus
- Oppilaitokset

Versions

CoreLine FastSet All-in SM155C
L600 RTP



CoreLine FastSet All-in SM155C
L1500 RTP




CoreLine FastSet All-in SM155C
L1200 RTP



CoreLine Fastset, Wall-mounted

Mittapiirros



Tuotetiedot



CoreLine FastSet SM155C_captive
pins open_DPP



CoreLine FastSet
SM155C_Backside L600_DPP

CoreLine Fastset, Wall-mounted

Tuotetiedot



CoreLine FastSet SM155C_End cap
+ suspension set_DPP



CoreLine FastSet SM155C_cable
entrance backside_DPP



CoreLine FastSet SM155C_End cap
+ bracket_DPP



CoreLine FastSet SM155C_Inside
luminaire_DPP



CoreLine FastSet
SM155C_Backside L1200_DPP



CoreLine FastSet
SM155C_Backside L1500_DPP



CoreLine FastSet SM155C_captive
pins open scrwedriver_DPP



CoreLine FastSet SM155C_End cap
1_DPP



CoreLine FastSet_Brackets in the
box



CoreLine FastSet SM155C_End cap
2_DPP

CoreLine Fastset, Wall-mounted

Tuotetiedot



CoreLine FastSet
SM155C_side_DPP



CoreLine FastSet SM155C_captive
pins closed_DPP



CoreLine FastSet
SM155C_connection_DPP

CoreLine Fastset, Wall-mounted

Yleistä tietoa	
Liitäntälaite mukana	Kyllä
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö
Huoltotunniste	Kyllä
Valaistuksen tekniset tiedot	
Väriämpötila (nim.)	3000 K
Värintoistoindeksi (CRI)	>80
Optiikan tyyppi	Opaali
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
Tulojännite	220–240 V
Viivatiheys	50 or 60 Hz
Mekaaniset tiedot ja runko	
Kotelon väri	Valkoinen
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK06
Suojausluokan koodi	IP20/44
Merkinnät ja luokitukset	
Ympäristön lämpötila	–20...45 °C
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	ENEC-merkki
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Alkuperäinen kromaattisuus	(0.38,0.38)SDCM< 3; (0.44,0.40)SDCM <3
Valovirran toleranssi	+/-10%

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	All-in-malli	Valotehokkuus	
			(nimellinen)	Valovirta
911401841385	SM155C 17_26S/830_840 PSU TW3 PI5 L602	All-in, Multi Lumen	130 lm/W	1 700 lm
911401803287	SM155C 48S/830_840 WIA TW3 PI5 L1160	All-in, Multi Color Temperature	139 lm/W	4 800 lm
911401803387	SM155C 60S/830_840 WIA TW3 PI5 L1440	All-in, Multi Color Temperature	138 lm/W	6 000 lm
911401803487	SM155C 26S/830_840 WIA TW3 PI5 L602	All-in, Multi Color Temperature	130 lm/W	2 600 lm
911401803587	SM155C 30_48S/830_840 PSED TW1 PI5 L1160	All-in, Multi Lumen	139 lm/W	3 000 lm
911401803687	SM155C 37_60S/830_840 PSED TW1 PI5 L1440	All-in, Multi Lumen	138 lm/W	3 700 lm
911401841585	SM155C 37_60S/830_840 PSU TW3 PI5 L1440	All-in, Multi Lumen	140 lm/W	3 700 lm
911401841485	SM155C 30_48S/830_840 PSU TW3 PI5 L1160	All-in, Multi Lumen	140 lm/W	3 000 lm

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus	Soveltuu satunnaiseen kyt kenttään	
			Soveltuu satunnaiseen kyt kenttään	
911401841385	SM155C 17_26S/830_840 PSU TW3 PI5 L602	20 W	Ei	
911401803287	SM155C 48S/830_840 WIA TW3 PI5 L1160	34,5 W	Kyllä	
911401803387	SM155C 60S/830_840 WIA TW3 PI5 L1440	43,5 W	Kyllä	
911401803487	SM155C 26S/830_840 WIA TW3 PI5 L602	20,5 W	Kyllä	
911401803587	SM155C 30_48S/830_840 PSED TW1 PI5 L1160	34,5 W	Kyllä	
911401803687	SM155C 37_60S/830_840 PSED TW1 PI5 L1440	43,5 W	Kyllä	
911401841585	SM155C 37_60S/830_840 PSU TW3 PI5 L1440	43 W	Ei	
911401841485	SM155C 30_48S/830_840 PSU TW3 PI5 L1160	34 W	Ei	

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

CoreLine Fastset, Wall-mounted

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä	Enimmäishimmennystaso
911401841385	SM155C 17_26S/830_840 PSU TW3 PI5 L602	Ei	Ei sovellettavissa
911401803287	SM155C 48S/830_840 WIA TW3 PI5 L1160	Kyllä	1%
911401803387	SM155C 60S/830_840 WIA TW3 PI5 L1440	Kyllä	1%
911401803487	SM155C 26S/830_840 WIA TW3 PI5 L602	Kyllä	1%

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä	Enimmäishimmennystaso
911401803587	SM155C 30_48S/830_840 PSED TW1 PI5 L1160	Kyllä	1%
911401803687	SM155C 37_60S/830_840 PSED TW1 PI5 L1440	Kyllä	1%
911401841585	SM155C 37_60S/830_840 PSU TW3 PI5 L1440	Ei	Ei sovellettavissa
911401841485	SM155C 30_48S/830_840 PSU TW3 PI5 L1160	Ei	Ei sovellettavissa

Hätätilakäyttö

						Energianl keskitety: käyttöise					Energiankulutus keskitetyssä DC-				
Order Code	Full Product Name	Keskusakustollinen turvalaistus	Turvavalaistus	Turvavalaistuksen valovirta		turvavala	Order Code	Full Product Name	Keskusakustollinen turvalaistus	Turvavalaistus	Turvavalaistuksen valovirta		turvavalaistukse		
911401841385	SM155C 17_26S/ 830_840 PSU TW3 PI5 L602	Ei	-	-	-		911401803687	SM155C 37_60S/ 830_840 PSED TW1 PI5 L1440	Kyllä	Tasavirralla toimiva keskitetty turvalaistus	530 lm		6 W		
911401803287	SM155C 48S/ 830_840 WIA TW3 PI5 L1160	Ei	-	-	-		911401841585	SM155C 37_60S/ 830_840 PSU TW3 PI5 L1440	Ei	-	-	-			
911401803387	SM155C 60S/ 830_840 WIA TW3 PI5 L1440	Ei	-	-	-		911401841485	SM155C 30_48S/ 830_840 PSU TW3 PI5 L1160	Ei	-	-	-			
911401803487	SM155C 26S/ 830_840 WIA TW3 PI5 L602	Ei	-	-	-										
911401803587	SM155C 30_48S/ 830_840	Kyllä	Tasavirralla toimiva	420 lm	4,2 W										

Merkinnät ja luokitukset

Order Code	Full Product Name	Välkyntäarvo (PstLM)	Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)
911401841385	SM155C 17_26S/830_840 PSU TW3 PI5 L602	1	0,4
911401803287	SM155C 48S/830_840 WIA TW3 PI5 L1160	0,5	0,5
911401803387	SM155C 60S/830_840 WIA TW3 PI5 L1440	0,5	0,5




Order Code	Full Product Name	Välkyntäarvo (PstLM)	Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)
911401803487	SM155C 26S/830_840 WIA TW3 PI5 L602	0,5	0,5
911401803587	SM155C 30_48S/830_840 PSED TW1 PI5 L1160	1	0,4
911401803687	SM155C 37_60S/830_840 PSED TW1 PI5 L1440	1	0,4

CoreLine Fastset, Wall-mounted


Order Code	Full Product Name	Välkyntäarvo (PstLM)	Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)
911401841585	SM155C 37_60S/830_840 PSU TW3 PI5 L1440	1	0,4

Order Code	Full Product Name	Välkyntäarvo (PstLM)	Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)
911401841485	SM155C 30_48S/830_840 PSU TW3 PI5 L1160	1	0,4


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - null - 911401841485




Polar Normal (separate) - null - 911401841385




Polar Normal (separate) - null - 911401841585



Polar Normal (separate) - null - 911401803687



Polar Normal (separate) - null - 911401803287



Polar Normal (separate) - null - 911401803487



Polar Normal (separate) - null - 911401803387



Polar Normal (separate) - null - 911401803587



CoreLine Fastset, Wall-mounted

