



Philips CoreLine FastSet duvara monte: kolay kurulum, mükemmel aydınlatma

CoreLine Fastset, Duvara monte

Philips CoreLine FastSet, geleneksel iç mekan duvar lambalarına alternatif olarak 1:1 enerji tasarruflu LED'dir. Floresan aydınlatmayla eş değer lümen paketleri sayesinde, yenileme projeleriniz için yeni aydınlatma hesaplamaları yapmanıza gerek yoktur; hepsi bir arada tasarım sayesinde, aynı armatürde ilişkili renk sıcaklıkları (CCT) ve lümen paketi arasında, ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde geçiş yapabilirsiniz. Bu duvara monte LED ışıkların kurulumu, basit doğrudan kablolama veya aydınlatma armatürünün yanından veya arkasından kablo girişi seçenekleriyle hızlı ve esnektir. Bu, CoreLine FastSet iç mekan duvar ışıklarının bağımsız bir armatür olarak doğrudan duvara veya braketler kullanılarak kolayca monte edilebileceği anlamına gelir. Uyumlu ışık çizgileri oluşturmak için bunları diğer CoreLine FastSet armatürlere bağlamak da kolaydır. İhtiyaç duymanız halinde CoreLine armatürlerini askılı montaja uyarlamak için aksesuarlar da mevcuttur. Philips'ten doğal olarak beklediğiniz gibi güvenlik, her CoreLine FastSet armatürde tasarlanmıştır. Sadece IP44 ve IK06 dereceli kazara darbelere karşı koruma sağlamakla kalmaz, aynı zamanda armatür kapağındaki sabit emniyet pimleri de armatürün düşmesini engeller. Akıllı aydınlatma uygulamaları için Interact Ready seçenekleri mevcuttur. Böylece CoreLine FastSet duvara monte LED ışıklarla koridorlar ve merdiven aydınlatması gibi yüksek sirkülasyonlu alanlar için mükemmel çözüme sahip olursunuz.

CoreLine Fastset, Duvara monte

Faydaları

- Enerji tasarruflu LED'lerde yenileme deęiřimi
- Hepsi bir arada: tek bir armatürde iki lümen paketi (3000 lm, 6000 lm) ve iki renk sıcaklığı (3000K, 4000K) arasında geiř yapın
- Baęımsız armatürler olarak kurun veya ıřık hatları oluřturmak için baęlanın
- Hızlı ve kolay kurulum
- Montaj seçeneklerinin seçimi: doğrudan duvara monte veya braketlerin kullanılması

Özellikler

- En fazla 140 lm/W
- Floresan 2400–6000 lm ile eř deęer lümen paketleri
- Standart uzunluk seçimi: 600mm, 1200mm ve 1500mm
- Basit dahili kablolama ve üç kablo giriři seçeneęiyle kolay kurulum
- Askı ve hat montajı için mevcut aksesuarlar
- IP44 koruması ve IK06 darbe direnci
- Akıllı aydınlatma uygulamaları için Interact Ready sürümü mevcuttur
- Açık/Kapalı, DALI ve baęlantılı versiyonlar mevcut

Uygulama

- Ofisler
- Garajlar
- Eęitim
- Saęlık
- Okullar



Versions



CoreLine FastSet SM155C L1500 RTP

CoreLine Fastset, Duvara monte


Boyutlu çizim



ÜRÜN BİLGİLERİ



CoreLine FastSet SM155C_captive
pins open_DPP



CoreLine FastSet SM155C_End cap
+ suspension set_DPP



CoreLine FastSet SM155C_cable
entrance backside_DPP



CoreLine FastSet SM155C_End cap
+ bracket_DPP



CoreLine FastSet SM155C_Inside
luminaire_DPP



CoreLine FastSet
SM155C_Backside L1500_DPP

CoreLine Fastset, Duvara monte

ÜRÜN BİLGİLERİ



CoreLine FastSet SM155C_captive
pins open screwdriver_DPP



CoreLine FastSet SM155C_End cap
1_DPP



CoreLine FastSet Brackets in the
box



CoreLine FastSet SM155C_End cap
2_DPP



CoreLine FastSet
SM155C_side_DPP




CoreLine FastSet SM155C_captive
pins closed_DPP



CoreLine FastSet
SM155C_connection_DPP

CoreLine Fastset, Duvara monte

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401841285

