



Poste de iluminação solar

Poste de iluminação solar Essential SmartBright

Uma gama de lanternas solares tudo em um com recurso exclusivo de temperatura de cor selecionável

Benefícios

- Resistente a choques e vibrações.
- Adequado para amplas aplicações de até 5.000 lúmens
- Com temperatura de cor selecionável, cria facilmente um ambiente externo por meio de um controle remoto
- Sensores garantem luz sob demanda e otimizam o desempenho da bateria
- Alta eficácia garante luz brilhante, mas com baixo consumo de energia, resultando em maior autonomia

Características

- Carcaça durável em policarbonato.
- Emissão de luz funcional e brilhante de até 5.000 lúmens
- A temperatura da cor é selecionável.
- Perfil de escurecimento baseado em sensor de micro-ondas
- Alta eficácia de iluminação de até 165 lm/watt para aumentar o desempenho da bateria

Aplicação

- Áreas de jardins
- Jardim

Avisos e Segurança

- Instale o produto em um local com luz solar adequada, sem sombras de árvores, edifícios, paredes, etc. para um carregamento mais rápido da bateria

Poste de iluminação solar Essential SmartBright

Versions



Essential SmartBright Solar
Posttop BPC010

Dados técnicos de luz

Temperatura de cor correlacionada (nom.)	3000 K
Color rendering index (CRI)	70

Dados elétricos e de operação

Tipo de bateria	Fosfato Ferro Lítio
Tensão da bateria	3.2 V
Tipo de conexão em rede	Fora do grid
Tipo de painel	Policristalino
Tensão do painel	4.5 V

Controles e dimerização

Regulável	Sim
Configurabilidade	Não configurável
Perfil de dimerização solar	Pre-configured

Dados mecânicos e de compartimento

Local da bateria	In built
Cor do compartimento	Cinza
Código de proteção de entrada	IP65

Aprovação e aplicação

Intervalo de temperatura ambiente	0 °C a 55 °C
-----------------------------------	--------------

Dados elétricos e de operação

Order Code	Full Product Name	Amperes-hora da bateria	Potência de pico do painel
911401863102	BPC010 LED20/MCT Solar post top	10.8 Ah	13 W
911401863202	BPC010 LED30/MCT Solar post top	14.4 Ah	13 W
911401863302	BPC010 LED40/MCT Solar post top	14.4 Ah	15 W
911401863402	BPC010 LED50/MCT Solar post top	21.6 Ah	20 W
911401876702	BPC010 LED50/MCT Solar post top Pro	21.6 Ah	20 W

Dados mecânicos e de compartimento

Order Code	Full Product Name	Altura geral	Comprimento geral	Largura total
911401863102	BPC010 LED20/MCT Solar post top	123 mm	420 mm	420 mm
911401863202	BPC010 LED30/MCT Solar post top	123 mm	420 mm	420 mm
911401863302	BPC010 LED40/MCT Solar post top	123 mm	420 mm	420 mm

Order Code	Full Product Name	Altura geral	Comprimento geral	Largura total
911401863402	BPC010 LED50/MCT Solar post top	137 mm	520 mm	520 mm
911401876702	BPC010 LED50/MCT Solar post top Pro	137 mm	520 mm	520 mm

Poste de iluminação solar Essential SmartBright

