



Güneş enerjili direk üstü

Essential SmartBright güneş enerjili direk üstü

Seçilebilir renk sıcaklığının benzersiz özelliğine sahip komple güneş enerjili direk üstü fener serisi

Faydaları

- Şok ve titreşime karşı dayanıklıdır.
- 5000 lümen paketine kadar geniş uygulamalar için uygundur
- Seçilebilir renk sıcaklığıyla uzaktan kumandayla kolayca dış mekan ortamı yaratır
- Sensörler talep üzerine ışık sağlar ve pil performansını optimize eder
- Düşük güç tüketimiyle parlak ışık sağlayan yüksek verimlilik, daha yüksek özerkliğe yol açar

Özellikler

- Dayanıklı polikarbonat bazlı muhafaza.
- 5000 lümen kadar parlak işlevsel ışık çıkışı
- Renk sıcaklığı seçilebilir.
- Mikrodalga sensörü tabanlı karartma profili
- Pil performansını en üst düzeye çıkarmak için 165 lm/watt'a kadar yüksek aydınlatma verimi

Uygulama

- Peyzajlı alanlar
- Bahçe

Güvenlik ve uyarılar

- Pilin daha hızlı şarj edilmesi için ürünü ağaç, bina, duvar vb. gölgesi olmayan, yeterli güneş ışığı alan bir yere kurun.

Essential SmartBright güneş enerjili direk üstü

Işık Teknik Ayrıntıları

İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	3000 K
Renk oluşturma dizini (CRI)	70

Çalıştırma ve Elektrik

Pil tipi	Lityum Demir Fosfat
Pil voltajı	3.2 V
Şebeke bağlantı tipi	Şebeke dışı
Panel tipi	Çok kristalli
Panel voltajı	4.5 V

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Evet
Yapılandırılabilirlik	Yapılandırılmaz
Solar dim etme profili	Pre-configured

Mekanik ve Muhafaza

Pil konumu	In built
Muhafaza Rengi	Gri
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP65

Onay ve Uygulama

Ortam sıcaklığı aralığı	0 °C ila 55 °C
-------------------------	----------------

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Pil amper saat	Panel tepe gücü
61016699	BPC010 LED20/MCT Solar post top Pro	10.8 Ah	13 W
61017399	BPC010 LED30/MCT Solar post top Pro	14.4 Ah	13 W
61018099	BPC010 LED40/MCT Solar post top Pro	14.4 Ah	15 W
61019799	BPC010 LED50/MCT Solar post top Pro	21.6 Ah	20 W

Mekanik ve Muhafaza

Order Code	Full Product Name	Genel yükseklik	Toplam uzunluk	Genel genişlik
61016699	BPC010 LED20/MCT Solar post top Pro	123 mm	420 mm	420 mm
61017399	BPC010 LED30/MCT Solar post top Pro	123 mm	420 mm	420 mm

Order Code	Full Product Name	Genel yükseklik	Toplam uzunluk	Genel genişlik
61018099	BPC010 LED40/MCT Solar post top Pro	123 mm	420 mm	420 mm
61019799	BPC010 LED50/MCT Solar post top Pro	137 mm	520 mm	520 mm

