


**PHILIPS**

Lighting



# **SB Su Geçirmez WT068C G2, farklı müşteri ihtiyaçlarını karşılama için standart ve dahili kablolamalı versiyonlar ve 2 CCT olmak üzere 3 boy sunar.**

## **SB Waterproof WT068 G2**

SB Su Geçirmez WT068C G2, farklı müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için müşteriye standart ve dahili kablolamalı versiyon ve 2 CCT şeklinde 3 boy arasından seçim yapma esnekliği sağlar.

### **Faydaları**

- Kullanım ömrü: L70B50'de 30.000 saat, 3 yıl garanti
- IP66, IK08
- Dahili kablolama, müşteri ihtiyaçlarını karşılama seçeneğidir

## SB Waterproof WT068 G2


### Özellikler

- 2 CCT (NW ve CW), 3 uzunluk (L600, L1200 ve L1500), standart ve dahili kablolamalı versiyonlar
- 120 lm/W ile yüksek verimlilik
- 30.000 saatlik L70 uzun kullanım ömrüyle güvenilir
- IP66/IK08: suya ve toza dayanıklı

### Uygulama

- Garajlar
- Ofisler

### Versions



SB WATERPROOF

# SB Waterproof WT068 G2

## Genel Bilgiler

Tertibat dahildir	Evet
Sürücü	-
Sürücü birimi sayısı	1 ünite

## Işık Teknik Ayrıntıları

Işık kaynağının ışın açısı	- °
Renk oluşturma dizini (CRI)	80
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	120 lm/W
Optik sistem türü	Opal

## Çalıştırma ve Elektrik

Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II
Giriş Voltajı	220/240 V
Hat Frekansı	50 or 60 Hz
Rastgele anahtara uygun	Evet

## Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Hayır
Maksimum dim seviyesi	Yok

## Mekanik ve Muhafaza

Optik kapak tipi	Opal
Muhafaza Rengi	Gri
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66

## Onay ve Uygulama

Ortam sıcaklığı aralığı	-20 ila +45 °C
CE işareti	Evet
ENEC işareti	-
Alev alma işareti	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 850 °C, süre 30 sn

## Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	-10% / +10%
----------------------	-------------

## Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	Işık Akısı
51442399	WT068C CW LED36 L1200 PSU G2	6500 K	3.600 lm
51445499	WT068C NW LED36 L1200 PSU G2	4000 K	3.600 lm
51441699	WT068C CW LED18 L600 PSU G2	6500 K	1.800 lm
51444799	WT068C NW LED18 L600 PSU G2	4000 K	1.800 lm
51443099	WT068C CW LED56 L1500 PSU G2	6500 K	5.600 lm
51446199	WT068C NW LED56 L1500 PSU G2	4000 K	5.600 lm

## Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
51442399	WT068C CW LED36 L1200 PSU G2	30 W
51445499	WT068C NW LED36 L1200 PSU G2	30 W
51441699	WT068C CW LED18 L600 PSU G2	15 W

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
51444799	WT068C NW LED18 L600 PSU G2	15 W
51443099	WT068C CW LED56 L1500 PSU G2	46,5 W
51446199	WT068C NW LED56 L1500 PSU G2	46,5 W

## Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Order Code	Full Product Name	Başlangıç renk türü
51442399	WT068C CW LED36 L1200 PSU G2	(x=0.31,y=0.33)SDCM $\leq$ 5

Order Code	Full Product Name	Başlangıç renk türü
51445499	WT068C NW LED36 L1200 PSU G2	(x=0.38,y=0.38)SDCM $\leq$ 5

## SB Waterproof WT068 G2

Order Code	Full Product Name	Başlangıç renk türü	Order Code	Full Product Name	Başlangıç renk türü
51441699	WT068C CW LED18 L600 PSU G2	(x=0.31,y=0.33)SDCM≤5	51443099	WT068C CW LED56 L1500 PSU G2	(x=0.31,y=0.33)SDCM≤5
51444799	WT068C NW LED18 L600 PSU G2	(x=0.38,y=0.38)SDCM≤5	51446199	WT068C NW LED56 L1500 PSU G2	(x=0.38,y=0.38)SDCM≤5

