



La solution LED la plus économe en énergie pour le remplacement de l'éclairage routier HID HPL/SON avec MASTER - LED HID SON-T - UE

MASTER - LED HID SON-T - Ultra Efficient

Les lampes Philips MASTER - LED HID SON-T Ultra Efficient offrent une solution LED simple avec une efficacité optimale et un retour sur investissement rapide pour le remplacement des lampes à décharge haute intensité (HID) et à sodium haute pression (SON). Les solutions MASTER - LED HID SON-T UE offrent les avantages des LED en termes d'efficacité lumineuse et de longue durée de vie ; le remplacement des éclairages HID permet ainsi de réaliser des économies immédiates avec un faible investissement initial. Avec des dimensions et une distribution lumineuse adaptées, vous pouvez facilement installer les lampes MASTER - LED HID SON-T UE dans les luminaires SON et SON-T existants, améliorant ainsi la qualité de la lumière en retirant le ballast pour un fonctionnement direct sur secteur, ce qui permet de réaliser des économies supplémentaires.

MASTER - LED HID SON-T - Ultra Efficient

Avantages

- Économies de coûts d'installation grâce au câblage secteur
- >Économies de 60 %
- Durée de vie de 50 000 heures

Fonctions

- Lampes les plus économes en énergie >210 lm/W
- Longue durée de vie – 50 000 heures
- Protection contre les surtensions 4KV
- Lumière blanche agréable avec IRC 70
- Éclairage omnidirectionnel autour de la lampe
- Une taille de lampe et une distribution lumineuse adaptées pour un remplacement un pour un
- Économie d'énergie supplémentaire grâce à la connexion directe au secteur
- Produit IP65 (douilles ou luminaires étanches requis pour une application en extérieur)

Application

- Routes et rues
- Parcs
- Espaces urbains

Mises en garde et sécurité

- L'installation doit toujours être effectuée par un électricien ou un installateur qualifié. Consultez le guide d'installation pour obtenir les instructions.


Versions



Product standard image

MASTER - LED HID SON-T - Ultra Efficient

Schéma dimensionnel



Product	D	C
MAS LED SON-T UE M 9Klm 42.8W 740 E40	53 mm	236 mm

Product	D	C
MAS LED SON-T UE M 9Klm 42.8W 740 E40	53 mm	236 mm

