



# Tecnología incorporada para funciones adicionales

## Specialty Lamps

La lámpara para fiestas Philips en formato A entrega luz y color brillantes para una amplia variedad de aplicaciones. Ideal para las ocasiones especiales, las fiestas y los días festivos. La lámpara Philips Dusk to Dawn A19 está equipada con un sensor de luz incorporado que enciende las luces automáticamente cuando se pone el sol y las apaga cuando sale el sol. Las lámparas Philips de 3 vías en formato A entregan una luz omnidireccional perfecta para la iluminación general de habitaciones. Esta lámpara crea una atmósfera confortable al ofrecer tres niveles de potencia de luz blanca suave que no destiñe las telas ni los muebles.

### Beneficios

- Focos de fiesta, el toque perfecto para las festividades y las ocasiones especiales
- Los focos Dusk to Dawn están equipados con un sensor de luz incorporado para mayor seguridad
- Focos de 3 vías que permiten alternar entre tres configuraciones de potencia para obtener exactamente la cantidad correcta de luz cuando la necesitas.

### Características

- Vida útil prolongada
- Excelente consistencia del color
- Dusk to Dawn
- Alternar entre 3 configuraciones de potencia

### Aplicaciones

- Vida asistida
- Residencial
- Hotelería

## Specialty Lamps

### Versions




8W (60W) E26 Blue Bulb - RFT



8W (60W) E26 Green Bulb - RFT

### Plano de dimensiones



Product	D	C
8W (60W) E26 Blue Bulb	60 mm	107 mm
8W (60W) E26 Green Bulb	60 mm	107 mm

# Specialty Lamps

## Información general

Tapa-base	E26
Vida útil promedio (horas)	10,950 hora(s)
Ciclo del interruptor	20,000
Vida útil nominal	10,950 hora(s)

## Información técnica sobre la luz

Índice de producción de color (IRC)	-
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

## Operación y aspectos eléctricos

Frecuencia de entrada	60 Hz
Frecuencia de línea	60 Hz
Consumo de energía	8 W
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Equivalente en potencia en vatios	40 W

## Temperatura

T° estuche máxima (nominal)	80 °C
-----------------------------	-------

## Controles y atenuación

Regulable	No
-----------	----

## Mecánica y carcasa

Acabado de la luz	Blanco
Forma del foco	A19

## Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Ángulo de haz (nominal)
929001998005	8W (60W) E26 Blue Bulb	120 °
929001997905	8W (60W) E26 Green Bulb	160 °

