



Fortimo FastFlex IP High Bay

Fortimo FastFlex IP High Bay

Fortimo FastFlex IP High Bay 是一款集成模块解决方案，具有 IP66 防护等级、出色的光学和热量管理，可实现高能效（超过 150 流明/瓦）和高质量的照明。Fortimo FastFlex IP High Bay 产品可在高棚应用中实现出色的 LED 照明。另外还提供了一系列兼容的 IP67 Xitanium 驱动器以补强这些模块，从而进一步提升其在极端温度条件下的效能、使用寿命和耐用性，让您的照明解决方案脱颖而出。

优点

- 配备 IP 驱动器，可实现完整的 IP66 系统
- 可轻松用于高棚照明的实用光学解决方案设计。
- 易于安装和维护 - 符合 CSA 标准的模块化解决方案
- 5 年系统保修

特点

- IP66 集成散热器和光学装置
- 能效高，超过 150 流明/瓦
- 6,000 流明级别模块
- 3 种色温：4000K、5700K
- 高棚专用光分配
- CRI 为 70
- 50,000 小时（B50L70，温度 75°C）

应用

- IP 等级 | IP 等级 66，IK 等级 08

Fortimo FastFlex IP High Bay

Versions



FastFlex IP

