



Philips Uni fali rögzítésű lámpa: A városi, felfelé és lefelé világító, fali rögzítésű lámpák felületeken, például parkolóházakban, bejáratoknál, kültéri teraszon és kerti falon alkalmazhatók.

Uni fali rögzítésű lámpa

Minden közterülethez, például parkolókhöz, bejáratokhoz, kültéri teraszokhoz és kerti falakhoz a lehető legmegbízhatóbb és legprofesszionálisabb világítási megoldásokat keresik. A Philips Uni fali rögzítésű lámpa egyszerűen felszerelhető az adott helyzetnek megfelelően, és optimalizált megvilágítást biztosít a környezetének. A modern, letisztult kialakítás eredményeképp a lámpatest felújítás és új építés esetén egyaránt felszerelhető. A Philips Uni fali rögzítésű lámpa kiemelkedő megbízhatósága csupán egy a számos kedvező tulajdonsága közül. Akárcsak a Philips többi terméksaládjának esetében, ezt a terméket is a Philips számos minőségi szabványának megfelelően, jó ár/minőség arányúra terveztük. Így

Uni falí rögzítésű lámpa

a Philips Uni falí rögzítésű lámpa egy újabb megfizethető, energiatakarékos és stabil választási lehetőséget jelent a falí rögzítésű termékeink családjában.

Előnyök

- Modern, áramvonalas kialakítás.
- Többféle rögzítési lehetőség.
- Egyszerűen, közvetlenül egy tartóelemre rögzíthető.



Szolgáltatások

- Öntött alumínium ház és edzett üveg diffúzor.
- Texturált építészeti bronz porszórt bevonat.
- A különböző színek testre szabhatók az egyes ügyfelek igényei szerint.

Alkalmazás

- Járdák
- Parkok és terek
- Kültéri parkolóhelyek

Méretezett rajza



Általános információ	
Előtét mellékelve	Igen
Technikai adatok	
Színvisszaadási index (CRI)	70
Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	40 W
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Mechanika és tokozás	
Optikai búra típusa	Síküveg
Ház színe	Szürke
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK08
Por és víz elleni védelem kódja	IP65
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
CE jelölés	Igen

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	A fényforrás színe	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Fényáram
61088399	BWP411 LED WW 220V 40W NB PSU 7012	730 meleg fehér	3000 K	5 000 lm
61089099	BWP411 LED WW 220V 40W MB PSU 7012	730 meleg fehér	3000 K	5 000 lm
61091399	BWP411 LED WW 220V 40W WB PSU 7012	730 meleg fehér	3000 K	5 000 lm
61092099	BWP411 LED NW 220V 40W NB PSU 7012	740 semleges fehér	4000 K	5 400 lm
61093799	BWP411 LED NW 220V 40W MB PSU 7012	740 semleges fehér	4000 K	5 400 lm
61094499	BWP411 LED NW 220V 40W WB PSU 7012	740 semleges fehér	4000 K	5 400 lm
61082199	BWP410 LED WW 220V 40W NB PSU 7012	730 meleg fehér	3000 K	5 000 lm
61083899	BWP410 LED WW 220V 40W MB PSU 7012	730 meleg fehér	3000 K	5 000 lm

Uni fali rögzítésű lámpa

Order Code	Full Product Name	A fényforrás színe	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Fényáram
61084599	BWP410 LED WW 220V 40W WB PSU 7012	730 meleg fehér	3000 K	5 000 lm
61085299	BWP410 LED NW 220V 40W NB PSU 7012	740 semleges fehér	4000 K	5 400 lm
61086999	BWP410 LED NW 220V 40W MB PSU 7012	740 semleges fehér	4000 K	5 400 lm
61087699	BWP410 LED NW 220V 40W WB PSU 7012	740 semleges fehér	4000 K	5 400 lm

