



Philips Uni Wall Mount Sconce: Pemasangan Lampu Dinding Urban atas dan bawah diterapkan pada permukaan, misalnya, garasi parkir, pintu masuk, teras luar ruangan, dan dinding di taman.

Uni Wall Sconce

Semua area publik mencari solusi pencahayaan yang paling dapat diandalkan dan profesional, misalnya area parkir, pintu masuk, teras luar ruangan, dan dinding di taman. Philips Uni Wall Mount Sconce dapat dipasang dengan mudah sesuai dengan situasi, memberikan pencahayaan optimal ke lingkungan sekitar. Desain modern dan ramping membuat perlengkapan ini cocok dipasang dalam skenario renovasi atau pemasangan baru. Philips Uni Wall Mount Sconce membantu Anda memperoleh keandalan luar biasa dan banyak lagi. Sama seperti rangkaian produk Philips lainnya, produk ini dirancang dengan berbagai standar kualitas Philips dengan rasio harga terhadap kualitas yang baik. Oleh karena itu, Philips Uni Wall

Uni Wall Sconce

Mount Sconce menawarkan pilihan lain yang terjangkau, hemat energi, dan stabil dalam keluarga pemasangan dinding yang ada.

Benefits

- Desain modern dan ramping.
- Beberapa pilihan pemasangan.
- Mudah dipasang secara langsung di atas braket.



Features

- Rumah aluminium die-cast dan diffuser kaca tempered.
- Lapisan bubuk perunggu arsitektur bertekstur.
- Berbagai warna dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.

Application

- Gang kecil
- Taman dan Plaza
- Area Parkir Luar Ruangan

Dimensional drawing



Informasi Umum	
Driver tercakup	Ya
Teknis Lampu	
Indeks renderasi warna (CRI)	70
Pengoperasian dan Kelistrikan	
Konsumsi Daya	40 W
Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Tidak
Mekanis dan Housing	
Tipe penutup optik	Kaca datar
Warna Housing	Abu-abu
Kode pelindung dampak mekanis	IK08
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP65
Penyetujuan dan Aplikasi	
Tanda CE	Ya

Teknis Lampu

Order Code	Full Product Name	Warna sumber cahaya	Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	Flux Cahaya
911401697308	BWP411 LED WW 220V 40W NB PSU 7012	730 putih hangat	3000 K	5.000 lm
911401697408	BWP411 LED WW 220V 40W MB PSU 7012	730 putih hangat	3000 K	5.000 lm
911401697508	BWP411 LED WW 220V 40W WB PSU 7012	730 putih hangat	3000 K	5.000 lm
911401697608	BWP411 LED NW 220V 40W NB PSU 7012	740 neutral white	4000 K	5.400 lm
911401697708	BWP411 LED NW 220V 40W MB PSU 7012	740 neutral white	4000 K	5.400 lm
911401697808	BWP411 LED NW 220V 40W WB PSU 7012	740 neutral white	4000 K	5.400 lm
911401696708	BWP410 LED WW 220V 40W NB PSU 7012	730 putih hangat	3000 K	5.000 lm
911401696808	BWP410 LED WW 220V 40W MB PSU 7012	730 putih hangat	3000 K	5.000 lm
911401696908	BWP410 LED WW 220V 40W WB PSU 7012	730 putih hangat	3000 K	5.000 lm
911401697008	BWP410 LED NW 220V 40W NB PSU 7012	740 neutral white	4000 K	5.400 lm
911401697108	BWP410 LED NW 220V 40W MB PSU 7012	740 neutral white	4000 K	5.400 lm
911401697208	BWP410 LED NW 220V 40W WB PSU 7012	740 neutral white	4000 K	5.400 lm

