



Veggmontert Philips Uni-lampe: urban oppover-/ nedoverrettet belysning som kan monteres på overflater i parkeringshus og innganger samt på terrasser og hagevegger.

Uni Vegglampe

Offentlige områder trenger den mest pålitelige og profesjonelle belysningen, for eksempel parkeringsplasser, innganger, terrasser og hagevegger. Philips Uni-veggmonteringslampen kan enkelt installeres i henhold til scenariet, og leverer den optimaliserte belysningen til omgivelsene. Den moderne slanke designen gjør armaturet egnet til å installeres enten ved renovering eller nyinstallasjon. Philips Uni-veggmonteringslampen hjelper deg med å oppnå suveren pålitelighet og mer. Som de andre Philips-produktseriene er dette produktet utformet i tråd med en

Uni Vegglampe

rekke Philips-kvalitetsstandarder og gir et godt forhold mellom pris og kvalitet. Den veggmonterte Philips Uni-lampen utgjør derfor nok et rimelig, energieffektivt og stabilt alternativ i den eksisterende serien av veggmonterte produkter.

Fordeler

- Moderne strømlinjeformet design.
- Flere monteringsmuligheter.
- Monteres enkelt direkte over en brakett.



Funksjoner

- Innfatning i trykkstøpt aluminium med diffusor i herdet glass.
- Pulverbelagt arkitektonisk bronsefinish med tekstur.
- Kan tilpasses med ulike farger i tråd med kundens behov.

Søknad

- Gangveier
- Parker og torg
- Utendørs parkeringsplasser

Målskisse



Generell informasjon	
Driver inkludert	Ja
Teknisk belysning	
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	70
Drift og elektronikk	
Effektforbruk	40 W
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Type optisk deksel	Flatt glass
Innfatningsfarge	Grå
Mekanisk støtteskottelseskode	IK08
Ingress beskyttelseskode	IP65
Godkjenning og bruksområde	
CE-merke	Ja

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Lyskildefarge	Korrelert	
			fargetemperatur (nom.)	Lysytelse
911401697308	BWP411 LED WW 220V 40W NB PSU 7012	730 varmhvit	3000 K	5 000 lm
911401697408	BWP411 LED WW 220V 40W MB PSU 7012	730 varmhvit	3000 K	5 000 lm
911401697508	BWP411 LED WW 220V 40W WB PSU 7012	730 varmhvit	3000 K	5 000 lm
911401697608	BWP411 LED NW 220V 40W NB PSU 7012	740 nøytralhvit	4000 K	5 400 lm
911401697708	BWP411 LED NW 220V 40W MB PSU 7012	740 nøytralhvit	4000 K	5 400 lm
911401697808	BWP411 LED NW 220V 40W WB PSU 7012	740 nøytralhvit	4000 K	5 400 lm
911401696708	BWP410 LED WW 220V 40W NB PSU 7012	730 varmhvit	3000 K	5 000 lm
911401696808	BWP410 LED WW 220V 40W MB PSU 7012	730 varmhvit	3000 K	5 000 lm
911401696908	BWP410 LED WW 220V 40W WB PSU 7012	730 varmhvit	3000 K	5 000 lm
911401697008	BWP410 LED NW 220V 40W NB PSU 7012	740 nøytralhvit	4000 K	5 400 lm
911401697108	BWP410 LED NW 220V 40W MB PSU 7012	740 nøytralhvit	4000 K	5 400 lm
911401697208	BWP410 LED NW 220V 40W WB PSU 7012	740 nøytralhvit	4000 K	5 400 lm

