



Nástenné svietidlo Philips Uni: Mestské nástenné osvetlenie nastaviteľné hore aj dolu sa prisadzuje na povrch, napríklad v parkovacích garážach, vchodoch, vonkajších terasách a stenách domu v záhrade.

Nástenné svietidlo Uni

Verejné priestranstvá, ako sú napr. parkovacie plochy, vchody, vonkajšie terasy a steny domu na záhrade, vyžadujú tie najspoľahlivejšie a najprofesionálnejšie riešenie osvetlenia. Nástenné svietidlo Philips Uni je možné jednoducho inštalovať podľa potrieb konkrétnej situácie a poskytne vášmu okoliu optimalizované osvetlenie. Vďaka modernému a elegantnému dizajnu sa svietidlo hodí na novú inštaláciu alebo modernizáciu. Nástenné svietidlo Philips Uni vám ponúkne vynikajúcu spoľahlivosť a oveľa viac. Rovnako ako ostatné rady výrobkov Philips je aj tento navrhnutý podľa vysokých štandardov kvality spoločnosti Philips a je k dispozícii za veľmi konkurencieschopnú cenu. Nástenné svietidlo Philips Uni teda

Nástenné svietidlo Uni

ponúka ďalšiu cenovo dostupnú, energeticky účinnú a spoľahlivú voľbu v našom rade nástenných svietidiel.

Výhody

- Moderný zdokonalený dizajn.
- Viaceré možnosti montáže.
- Jednoduchá montáž priamo na konzolu.



Vlastnosti

- Puzdro z liateho hliníka a difúzor z tvrdého skla.
- Textúrovaný architektonický bronzový práškový náter.
- Rôzne farby svetla možno prispôbiť tak, aby vyhovovali potrebám každého zákazníka.

Aplikácie

- Chodníky
- Parky a námestia
- Vonkajšie parkovacie plochy

Rozmerový obrázok



Nástenné svetidlo Uni

Všeobecné informácie	
Vrátane napájača	Áno
Svetelné technické	
Index podania farieb (CRI)	70
Prevádzkové a elektrické	
Spotreba	40 W
Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Nie
Mechanické časti a teleso	
Typ optického krytu	Ploché sklo
Farba telesa	Sivá
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK08
Krytie IP	IP65
Schválenie a použitie	
Značka CE	Áno

Svetelné technické

Order Code	Full Product Name	Farba svetelného zdroja	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Svetelný tok
61088399	BWP411 LED WW 220V 40W NB PSU 7012	730 teplá biela	3000 K	5 000 lm
61089099	BWP411 LED WW 220V 40W MB PSU 7012	730 teplá biela	3000 K	5 000 lm
61091399	BWP411 LED WW 220V 40W WB PSU 7012	730 teplá biela	3000 K	5 000 lm
61092099	BWP411 LED NW 220V 40W NB PSU 7012	740 neutrálna biela	4000 K	5 400 lm
61093799	BWP411 LED NW 220V 40W MB PSU 7012	740 neutrálna biela	4000 K	5 400 lm
61094499	BWP411 LED NW 220V 40W WB PSU 7012	740 neutrálna biela	4000 K	5 400 lm
61082199	BWP410 LED WW 220V 40W NB PSU 7012	730 teplá biela	3000 K	5 000 lm
61083899	BWP410 LED WW 220V 40W MB PSU 7012	730 teplá biela	3000 K	5 000 lm
61084599	BWP410 LED WW 220V 40W WB PSU 7012	730 teplá biela	3000 K	5 000 lm
61085299	BWP410 LED NW 220V 40W NB PSU 7012	740 neutrálna biela	4000 K	5 400 lm
61086999	BWP410 LED NW 220V 40W MB PSU 7012	740 neutrálna biela	4000 K	5 400 lm
61087699	BWP410 LED NW 220V 40W WB PSU 7012	740 neutrálna biela	4000 K	5 400 lm

