



Philips Uni väggfäst lampett: Uppåt- och nedåtriktad väggfäst stadsbelysning för användning på ytor som t.ex. parkeringsgarage, entréer, utomhusterrasser och muromgärdade trädgårdar.

Uni vägglampett

Philips Uni väggfäst lampett är en pålitlig och professionell belysningslösning för offentliga platser som parkeringsplatser, entréer, utomhusterrasser och muromgärdade trädgårdar. Den är enkel att installera och anpassa efter olika behov, vilket ger optimerad belysning för omgivningen. Den moderna och eleganta designen gör den lämplig för både renoveringar och nyinstallationer. Philips Uni väggfäst lampett erbjuder hög prestanda och är designad enligt Philips

Uni vägglampett

kvalitetsstandarder, vilket ger god valuta för pengarna. Den är ett prisvärt, energieffektivt och smart val i Philips väggmontageserie.

Fördelar

- Modern stilren design.
- Flera monteringsalternativ.
- Enkel att montera direkt på fäste.



Funktioner

- Armaturhus av pressgjuten aluminium och diffuser av tempererat glas.
- Texturerad arkitektonisk pulverlackerad ytbehandling i brons.
- Färger kan anpassas för att tillgodose kundens önskemål.

Användning

- Gångvägar
- Parker och torg
- Parkeringar utomhus

Måttskiss



Allmän information	
Driftdon ingår	Ja
Ljusteknik	
Färgåtergivningsindex	70
Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	40 W
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Typ av optisk kåpa	Planglas
Armaturhusets färg	Grå
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK08
Kod för kapslingsklass	IP65
Användning och godkännande	
CE-märkning	Ja

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Korrelerad		Ljusflöde
		Ljuskällans färg	färgtemperatur (Nom)	
911401697308	BWP411 LED WW 220V 40W NB PSU 7012	730 varmvit	3000 K	5 000 lm
911401697408	BWP411 LED WW 220V 40W MB PSU 7012	730 varmvit	3000 K	5 000 lm
911401697508	BWP411 LED WW 220V 40W WB PSU 7012	730 varmvit	3000 K	5 000 lm
911401697608	BWP411 LED NW 220V 40W NB PSU 7012	740 neutralvit	4000 K	5 400 lm
911401697708	BWP411 LED NW 220V 40W MB PSU 7012	740 neutralvit	4000 K	5 400 lm
911401697808	BWP411 LED NW 220V 40W WB PSU 7012	740 neutralvit	4000 K	5 400 lm
911401696708	BWP410 LED WW 220V 40W NB PSU 7012	730 varmvit	3000 K	5 000 lm
911401696808	BWP410 LED WW 220V 40W MB PSU 7012	730 varmvit	3000 K	5 000 lm
911401696908	BWP410 LED WW 220V 40W WB PSU 7012	730 varmvit	3000 K	5 000 lm
911401697008	BWP410 LED NW 220V 40W NB PSU 7012	740 neutralvit	4000 K	5 400 lm

Uni vägglampett

Order Code	Full Product Name	Korrelerad		Ljusflöde
		Ljuskällans färg	färgtemperatur (Nom)	
911401697108	BWP410 LED NW 220V 40W MB PSU 7012	740 neutralvit	4000 K	5 400 lm
911401697208	BWP410 LED NW 220V 40W WB PSU 7012	740 neutralvit	4000 K	5 400 lm

