



Philips Uni 壁挂式墙灯：城市向上照明和向下照明用壁挂式灯具适用于表面安装，例如停车场、入口、户外露台和花园墙壁。

Uni 壁灯

停车场、入口、户外露台和花园墙壁等公共区域都会寻求最可靠、最专业的照明解决方案。Philips Uni 壁挂式墙灯可根据各种场景需求轻松安装，为周围环境提供优化的照明。该灯具采用现代时尚的设计，适合安装在翻新或全新的安装场景中。Philips Uni 壁挂式墙灯可靠耐用，与 Philips 其他产品系列一样，该产品按照 Philips 多种质量标准设计，具有良好的性价比。因此，Philips Uni 壁挂式墙灯在现有壁装产品系列中提供了另一种经济实惠、节能且稳定的选择。

优点

- 现代流线型设计。
- 多种安装选项。
- 轻松直接安装在支架上。

特点

- 压铸铝外壳和钢化玻璃漫射器。
- 纹理外观青铜粉末涂层抛光。
- 可根据客户需求定制各种颜色。

应用

- 通道
- 公园和广场照明
- 户外停车场

二维绘图



一般信息	
包含的驱动器	是
灯技术	
显色指数 (CRI)	70
操作和电气	
功耗	40 W
控制和调光	
可调光	否
机械和外壳	
光罩类型	平板玻璃
外壳颜色	灰色
机械冲击保护代码	IK08
IP 等级	IP65
审批和申请	
CE 标志	是

灯技术

Order Code	Full Product Name	光源颜色	相关色温 (标称)	光通量
911401697308	BWP411 LED WW 220V 40W NB PSU 7012	730 暖白色	3000 K	5,000 lm
911401697408	BWP411 LED WW 220V 40W MB PSU 7012	730 暖白色	3000 K	5,000 lm
911401697508	BWP411 LED WW 220V 40W WB PSU 7012	730 暖白色	3000 K	5,000 lm
911401697608	BWP411 LED NW 220V 40W NB PSU 7012	740 中性白色	4000 K	5,400 lm
911401697708	BWP411 LED NW 220V 40W MB PSU 7012	740 中性白色	4000 K	5,400 lm
911401697808	BWP411 LED NW 220V 40W WB PSU 7012	740 中性白色	4000 K	5,400 lm
911401696708	BWP410 LED WW 220V 40W NB PSU 7012	730 暖白色	3000 K	5,000 lm
911401696808	BWP410 LED WW 220V 40W MB PSU 7012	730 暖白色	3000 K	5,000 lm
911401696908	BWP410 LED WW 220V 40W WB PSU 7012	730 暖白色	3000 K	5,000 lm
911401697008	BWP410 LED NW 220V 40W NB PSU 7012	740 中性白色	4000 K	5,400 lm
911401697108	BWP410 LED NW 220V 40W MB PSU 7012	740 中性白色	4000 K	5,400 lm
911401697208	BWP410 LED NW 220V 40W WB PSU 7012	740 中性白色	4000 K	5,400 lm

