



Nástěnný držák Philips Uni: Nástěnný držák se přisazuje na povrch, například v garážích, vchodech, venkovních terasách a na zdech na zahradě.

Uni držák na zeď

Veřejná prostranství, jako jsou např. parkovací plochy, vchody, venkovní terasy a stěny domu na zahradě, vyžadují ta nejspolehlivější a nejprofesionálnější řešení osvětlení. Nastavitelný montážní úhel umožňuje snadno svítidlo Philips Uni instalovat dle požadavků, což poskytne okolí optimalizované osvětlení. Díky modernímu a elegantnímu designu se svítidlo hodí pro novou instalaci nebo modernizaci. Nástěnné svítidlo Philips Uni k montáži na zeď vám nabídne vynikající spolehlivost a mnohem více. Stejně jako ostatní řady výrobků Philips je i tato navržena dle vysokých standardů kvality společnosti Philips a je k dispozici za velmi konkurenceschopnou cenu. Zapuštěné nástěnné svítidlo Philips Uni tedy nabízí další cenově dostupnou, energeticky účinnou a spolehlivou volbu v naší řadě nástěnných svítidel.

Uni držák na zed'

Výhody

- Moderní a vylepšený design
- Nastavitelný montážní úhel (0-90)
- Snadná montáž

Vlastnosti

- Kryt z litého hliníku a difuzor z tvrzeného skla.
- Texturovaný architektonický bronzový práškový lak.
- Různé barvy světla lze přizpůsobit tak, aby vyhovovaly potřebám každého zákazníka.

Aplikace



- Chodníky
- Parky a náměstí
- Venkovní parkoviště

Versions



UNI WALL MOUNT

Rozměrové výkresy



Uni držák na zed'

Obecné informace	
Včetně předřadníku	Ano
Světelně technické	
Index podání barev (CRI)	70
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne
Mechanické a materiály	
Typ optického krytu	Ploché sklo
Barva těla	Šedá
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK08
Kód ochrany proti vniknutí	IP65
Certifikace a použití	
Značka CE	Ano

Světelně technické

Order Code	Full Product Name	Barva světelného zdroje	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Světelný tok
61097599	BWP421 LED WW 220V 40W WB PSU 7012	730 teplá bílá	3000 K	5 000 lm
61098299	BWP421 LED NW 220V 40W WB PSU 7012	740 neutrální bílá	4000 K	5 400 lm
61099999	BWP421 LED WW 220V 60W WB PSU 7012	730 teplá bílá	3000 K	7 500 lm
61101999	BWP421 LED NW 220V 60W WB PSU 7012	740 neutrální bílá	4000 K	8 200 lm
61095199	BWP420 LED WW 220V 20W WB PSU 7012	730 teplá bílá	3000 K	2 500 lm
61096899	BWP420 LED NW 220V 20W WB PSU 7012	740 neutrální bílá	4000 K	2 700 lm

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie	Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
61097599	BWP421 LED WW 220V 40W WB PSU 7012	40 W	61101999	BWP421 LED NW 220V 60W WB PSU 7012	60 W
61098299	BWP421 LED NW 220V 40W WB PSU 7012	40 W	61095199	BWP420 LED WW 220V 20W WB PSU 7012	20 W
61099999	BWP421 LED WW 220V 60W WB PSU 7012	60 W	61096899	BWP420 LED NW 220V 20W WB PSU 7012	20 W

