



Nástenný držiak Philips Uni: Nástenný držiak do mestského prostredia sa prisadzuje na povrch, napríklad v garážach, vchodoch, na vonkajších terasách a na stenách v záhrade.

Uni držiak na stenu

Verejné priestranstvá, ako sú napr. parkovacie plochy, vchody, vonkajšie terasy a steny domu na záhrade, vyžadujú tie najspoľahlivejšie a najprofesionálnejšie riešenia osvetlenia. Nastaviteľný montážny uhol umožňuje jednoducho svietidlo Philips Uni inštalovať podľa požiadaviek, čo poskytne okoliu optimalizované osvetlenie. Vďaka modernému a elegantnému dizajnu sa svietidlo hodí na novú inštaláciu alebo modernizáciu. Nástenné svietidlo Philips Uni na montáž na stenu vám ponúkne vynikajúcu spoľahlivosť a oveľa viac. Rovnako ako ostatné rady výrobkov Philips je aj tento navrhnutý v súlade s vysokými štandardmi kvality spoločnosti Philips a je k dispozícii za veľmi výhodnú cenu. Nástenné svietidlo Philips Uni preto ponúka ďalšiu cenovo dostupnú, energeticky účinnú a spoľahlivú voľbu v našom rade nástenných svietidiel.

Uni držiak na stenu

Výhody

- Moderný zdokonalený dizajn
- Nastaviteľný uhol montáže (0-90)
- Jednoduchá inštalácia

Vlastnosti

- Puzdro z liateho hliníka a difúzor z tvrdého skla.
- Textúrovaný architektonický bronzový práškový náter.
- Rôzne farby svetla možno prispôsobiť tak, aby vyhovovali potrebám každého zákazníka.

Aplikácie



- Chodníky
- Parky a námestia
- Vonkajšie parkovacie plochy

Versions



UNI WALL MOUNT

Rozmerový obrázok



Uni držiak na stenu

Všeobecné informácie	
Vrátane napájača	Áno
Svetelné technické	
Index podania farieb (CRI)	70
Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Nie
Mechanické časti a teleso	
Typ optického krytu	Ploché sklo
Farba telesa	Sivá
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK08
Krytie IP	IP65
Schválenie a použitie	
Značka CE	Áno

Svetelné technické

Order Code	Full Product Name	Farba svetelného zdroja	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Svetelný tok
61097599	BWP421 LED WW 220V 40W WB PSU 7012	730 teplá biela	3000 K	5 000 lm
61098299	BWP421 LED NW 220V 40W WB PSU 7012	740 neutrálna biela	4000 K	5 400 lm
61099999	BWP421 LED WW 220V 60W WB PSU 7012	730 teplá biela	3000 K	7 500 lm
61101999	BWP421 LED NW 220V 60W WB PSU 7012	740 neutrálna biela	4000 K	8 200 lm
61095199	BWP420 LED WW 220V 20W WB PSU 7012	730 teplá biela	3000 K	2 500 lm
61096899	BWP420 LED NW 220V 20W WB PSU 7012	740 neutrálna biela	4000 K	2 700 lm

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotreba	Order Code	Full Product Name	Spotreba
61097599	BWP421 LED WW 220V 40W WB PSU 7012	40 W	61101999	BWP421 LED NW 220V 60W WB PSU 7012	60 W
61098299	BWP421 LED NW 220V 40W WB PSU 7012	40 W	61095199	BWP420 LED WW 220V 20W WB PSU 7012	20 W
61099999	BWP421 LED WW 220V 60W WB PSU 7012	60 W	61096899	BWP420 LED NW 220V 20W WB PSU 7012	20 W

