



Philips Uni 壁挂式灯具：城市照明用壁挂式灯具适用于表面安装，例如停车场、入口、户外露台和花园墙壁。

Uni 壁挂灯具

公共区域都寻求最可靠、最专业的照明解决方案，例如停车场、入口、室外露台和花园墙壁。由于安装角度可调，灯具可以根据要求安装，为周围环境提供优化的照明。现代时尚的设计使该灯具适合安装在翻新或新的安装场景中。飞利浦 Uni 壁挂式支架可帮助您实现卓越的可靠性等。与飞利浦其他产品系列一样，该产品按照飞利浦多种质量标准设计，具有良好的性价比。因此，飞利浦 Uni 壁挂式支架在壁挂式安装系列中提供了经济实惠、节能且稳定的选择。

优点

- 现代流线型设计
- 安装角度可调 (0-90°)
- 安装简便

特点

- 压铸铝外壳和钢化玻璃漫射器。
- 纹理外观青铜粉末涂层抛光。
- 可根据客户需求定制各种颜色。

应用

- 通道
- 公园和广场照明
- 户外停车场

Uni 壁装灯具



Versions



UNI WALL MOUNT

UNI WALL MOUNT

二维绘图



一般信息

包含的驱动器 是

灯技术

显色指数 (CRI) 70

控制和调光

可调光 否

机械和外壳

光罩类型 平板玻璃

外壳颜色 灰色

机械冲击保护代码 IK08

IP 等级 IP65

审批和申请

CE 标志 是

灯技术

Order Code	Full Product Name	光源颜色	相关色温 (标称)	光通量
911401698108	BWP421 LED WW 220V 40W WB PSU 7012	730 暖白色	3000 K	5,000 lm
911401698208	BWP421 LED NW 220V 40W WB PSU 7012	740 中性白色	4000 K	5,400 lm
911401698308	BWP421 LED WW 220V 60W WB PSU 7012	730 暖白色	3000 K	7,500 lm
911401698408	BWP421 LED NW 220V 60W WB PSU 7012	740 中性白色	4000 K	8,200 lm
911401697908	BWP420 LED WW 220V 20W WB PSU 7012	730 暖白色	3000 K	2,500 lm
911401698008	BWP420 LED NW 220V 20W WB PSU 7012	740 中性白色	4000 K	2,700 lm

操作和电气

Order Code	Full Product Name	功耗
911401698108	BWP421 LED WW 220V 40W WB PSU 7012	40 W
911401698208	BWP421 LED NW 220V 40W WB PSU 7012	40 W

Order Code	Full Product Name	功耗
911401698308	BWP421 LED WW 220V 60W WB PSU 7012	60 W
911401698408	BWP421 LED NW 220V 60W WB PSU 7012	60 W

Uni 壁装灯具

Order Code	Full Product Name	功耗	Order Code	Full Product Name	功耗
911401697908	BWP420 LED WW 220V 20W WB PSU 7012	20 W	911401698008	BWP420 LED NW 220V 20W WB PSU 7012	20 W

