



Zapuštěné nástěnné svítidlo Uni: Zapuštěné nástěnné svítidlo se přisazuje na povrch, například v garážích, vchodech, venkovních terasách a na zdech na zahradě.

Zapuštěné nástěnné svítidlo Uni

Veřejná prostranství, jako jsou např. parkovací plochy, vchody, venkovní terasy a stěny domu na zahradě, vyžadují ta nejspolehlivější a nejprofesionálnější řešení osvětlení. Zapuštěné nástěnné svítidlo Philips Uni lze snadno instalovat podle potřeb konkrétní situace a poskytne vašemu okolí optimalizované osvětlení. Díky modernímu a elegantnímu designu se svítidlo hodí pro novou instalaci nebo modernizaci. Zapuštěné nástěnné svítidlo Philips Uni vám nabídne vynikající spolehlivost a mnohem více. Stejně jako ostatní řady výrobků Philips je i tato navržena dle vysokých standardů kvality společnosti Philips a je k dispozici za velmi konkurenceschopnou cenu. Zapuštěné nástěnné svítidlo Philips Uni tedy nabízí další cenově dostupnou, energeticky účinnou a spolehlivou volbu v naší řadě nástěnných svítidel.

Zapuštěné nástěnné svítidlo Uni

Výhody

- Moderní a vylepšený design.
- Zapuštěná montáž na stěnu s vysokým příkonem (12 W) a možností upravit příkon na 20 W.
- Více možností montáže.


Vlastnosti

- Kryt z litého hliníku a difuzor z tvrzeného skla.
- Texturovaný architektonický bronzový práškový lak.
- Různé barvy světla lze přizpůsobit tak, aby vyhovovaly potřebám každého zákazníka.

Aplikace

- Chodníky
- Parky a náměstí
- Venkovní parkoviště

Rozměrové výkresy



Zapuštěné nástěnné svítidlo Uni

Obecné informace	
Včetně předřadníku	Ano
Světelně technické	
Index podání barev (CRI)	70
Provozní a elektrické	
Spotřeba energie	12 W
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne
Mechanické a materiály	
Typ optického krytu	Ploché sklo
Barva těla	Šedá
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK08
Kód ochrany proti vniknutí	IP65
Certifikace a použití	
Značka CE	Ano

Světelně technické

Order Code	Full Product Name	Barva světelného zdroje	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Světelný tok
61102699	BWP400 LED WW 220V 12W WB PSU 7012	730 teplá bílá	3000 K	580 lm
61103399	BWP400 LED NW 220V 12W WB PSU 7012	740 neutrální bílá	4000 K	620 lm

