Installation encastrée Philips Uni Wall Mount Recessed : le support mural encastré Urban s'applique à des surfaces telles que les parkings, les entrées, les terrasses extérieures et les murs du jardin.

Support mural Uni encastré

Les espaces publics recherchent tous les solutions d'éclairage les plus fiables et professionnelles, par exemple les parkings, les entrées, les terrasses extérieures et les murs du jardin. L'installation encastrée Philips Uni Wall Mount peut être installée facilement en fonction du scénario, offrant ainsi un éclairage optimisé à l'environnement. La conception moderne et élégante rend le luminaire adapté à une installation dans des scénarios de rénovation ou de nouvelle installation. Le support mural encastré Philips Uni vous aide à obtenir une fiabilité exceptionnelle et bien

plus encore. Comme les autres gammes de produits Philips, le produit est conçu selon diverses normes de qualité Philips avec un bon rapport qualité/prix. Par conséquent, l'applique murale encastrée Philips Uni Wall Mount offre un autre choix abordable, économique et stable dans la gamme du montage mural.

Avantages

- Conception moderne et épurée.
- Support mural encastré haut wattage (12 W) avec possibilité de personnalisation jusqu'à 20 W.
- Différentes options de montage.

Fonctions

- Boîtier en aluminium moulé sous pression et diffuseur en verre trempé.
- Finition en poudre texturée couleur bronze architecturale.
- Différentes couleurs peuvent être personnalisées pour répondre aux besoins du client.

Application

- Zones de passage
- Parcs et places
- Aires de stationnement extérieures

Schéma dimensionnel



Support mural Uni encastré

Informations générales	
Ballast/pilote inclus	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Indice de rendu de couleur (IRC)	70
Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	12 W
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Type de cache optique/de lentille	Verre plat
Couleur du boîtier	Gris
Code de protection contre les chocs méca.	IK08
Code d'indice de protection	IP65
Approbation et application	
Marquage CE	Oui

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Température de couleur corrélée (nom.)	Flux lumineux
911401698508	BWP400 LED WW 220V 12W WB PSU 7012	730 blanc chaud	3000 K	580 lm
911401698608	BWP400 LED NW 220V 12W WB PSU 7012	740 blanc neutre	4000 K	620 lm

© 2024 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Toutes les marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.