



Philips Uni süllyesztett, fali rögzítésű lámpa: A városi, süllyesztett, fali rögzítésű lámpa felületeken, például parkolóházakban, bejáratoknál, kültéri teraszon és kerti falon alkalmazható.

Uni süllyesztett, fali rögzítésű lámpa

Minden közterülethez, például parkolókhöz, bejáratokhoz, kültéri teraszokhoz és kerti falakhoz a lehető legmegbízhatóbb és legprofesszionálisabb világítási megoldásokat keresik. A Philips Uni süllyesztett, fali rögzítésű lámpa egyszerűen felszerelhető az adott helyzetnek megfelelően, és optimalizált megvilágítást biztosít a környezetének. A modern, letisztult kialakítás eredményeképp a lámpatest felújítás és új építés esetén egyaránt felszerelhető. A Philips Uni süllyesztett, fali rögzítésű lámpa kiemelkedő megbízhatósága csupán egy a számos kedvező tulajdonsága közül. Akárcsak a Philips többi termékcsaládjának esetében, ezt a terméket is a Philips számos minőségi szabványának megfelelően, jó ár/minőség arányúra

Uni süllyesztett, fali rögzítésű lámpa

terveztük. Így a Philips Uni süllyesztett, fali rögzítésű lámpa egy újabb megfizethető, energiatakarékos és stabil választási lehetőséget jelent a fali rögzítésű termékeink családjában.

Előnyök

- Modern, áramvonalas kialakítás.
- Nagy teljesítményű (12 W-os) süllyesztett, fali rögzítésű lámpa, amelynek teljesítménye 20 W-ra módosítható.
- Többféle rögzítési lehetőség.


Szolgáltatások

- Öntött alumínium ház és edzett üveg diffúzor.
- Texturált építészeti bronz porszórt bevonat.
- A különböző színek testre szabhatók az egyes ügyfelek igényei szerint.

Alkalmazás

- Járdák
- Parkok és terek
- Kültéri parkolóhelyek

Méretezett rajza



Uni süllyesztett, fali rögzítésű lámpa

Általános információ	
Előtét mellékelve	Igen
Technikai adatok	
Színvisszaadási index (CRI)	70
Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	12 W
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Mechanika és tokozás	
Optikai búra típusa	Síküveg
Ház színe	Szürke
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK08
Por és víz elleni védelem kódja	IP65
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
CE jelölés	Igen

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	A fényforrás színe	Korrelált színhőmérséklet	
			(névleges)	Fényáram
61102699	BWP400 LED WW 220V 12W WB PSU 7012	730 meleg fehér	3000 K	580 lm
61103399	BWP400 LED NW 220V 12W WB PSU 7012	740 semleges fehér	4000 K	620 lm

