



Innfelt Philips Uni-lampe: urban innfelt veggbelysning som kan monteres på overflater i parkeringshus og innganger samt på terrasser og hagevegger.

Uni Veggfeste Innfelt

Offentlige områder trenger den mest pålitelige og profesjonelle belysningen, for eksempel parkeringsplasser, innganger, terrasser og hagevegger. Den innfelte Philips Uni-vegglampen er enkel å montere i tråd med alle scenarioer og gir optimal belysning av omgivelsene. Den moderne slanke designen gjør armaturet egnet til å installeres enten ved renovering eller nyinstallasjon. Den innfelte Philips Uni-vegglampen gir suveren pålitelighet og mye annet. Som de andre Philips-produktseriene er dette produktet utformet i tråd med en rekke Philips-kvalitetsstandarder og gir et godt forhold mellom pris og kvalitet. Derfor tilbyr Philips Uni Wall Mount innfelt et annet rimelig, energieffektivt og stabilt valg i veggmonteringsfamilien.

Uni Veggfeste Innfelt

Fordeler

- Moderne strømlinjeformet design.
- Høy Watt (12 W) innfelt veggfeste med mulighet for å tilpasses til 20W.
- Flere monteringsmuligheter.


Funksjoner

- Innfatning i trykkstøpt aluminium med diffusor i herdet glass.
- Pulverbelagt arkitektonisk bronsefinish med tekstur.
- Kan tilpasses med ulike farger i tråd med kundens behov.

Søknad

- Gangveier
- Parker og torg
- Utendørs parkeringsplasser

Målskisse



Generell informasjon	
Driver inkludert	Ja
Teknisk belysning	
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	70
Drift og elektronikk	
Effektforbruk	12 W
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Type optisk deksel	Flatt glass
Innfatningsfarge	Grå
Mekanisk støtteskottelskode	IK08
Ingress beskyttelseskode	IP65
Godkjenning og bruksområde	
CE-merke	Ja

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Lyskildefarge	Korrelert fargetemperatur	
			(nom.)	Lysytelse
911401698508	BWP400 LED WW 220V 12W WB PSU	730 varmhvit	3000 K	580 lm
	7012			
911401698608	BWP400 LED NW 220V 12W WB PSU	740 nøytralhvit	4000 K	620 lm
	7012			

