



Zapustený nástenný držiak Philips Uni: zapustený nástenný držiak sa prisadzuje na povrch, napríklad v garážach, vchodoch, na vonkajších terasách a na stenách v záhrade.

Zapustený nástenný držiak Uni

Verejné priestranstvá, ako sú napr. parkovacie plochy, vchody, vonkajšie terasy a steny domu na záhrade, vyžadujú tie najspoľahlivejšie a najprofesionálnejšie riešenie osvetlenia. Zapustené nástenné svetidlo Philips Uni možno jednoducho namontovať podľa potrieb konkrétnej situácie a poskytne vášmu okoliu optimalizované osvetlenie. Vďaka modernému a elegantnému dizajnu sa svetidlo hodí na novú inštaláciu alebo modernizáciu. Zapustené nástenné svetidlo Philips Uni vám ponúkne vynikajúcu spoľahlivosť a oveľa viac. Rovnako ako ostatné rady výrobkov Philips je aj tento navrhnutý podľa vysokých štandardov kvality spoločnosti Philips a je k dispozícii za veľmi konkurencieschopnú cenu. Zapustené nástenné svetidlo Philips Uni teda ponúka ďalšiu cenovo dostupnú, energeticky účinnú a spoľahlivú voľbu v našom rade nástenných svetidiel.

Zapustený nástenný držiak Uni

Výhody

- Moderný zdokonalený dizajn.
- Zapustená montáž na stenu s vysokým príkonom (12 W) a možnosťou upraviť príkon na 20 W.
- Viaceré možnosti montáže.


Vlastnosti

- Puzdro z liateho hliníka a difúzor z tvrdého skla.
- Textúrovaný architektonický bronzový práškový náter.
- Rôzne farby svetla možno prispôsobiť tak, aby vyhovovali potrebám každého zákazníka.

Aplikácie


- Chodníky
- Parky a námestia
- Vonkajšie parkovacie plochy

Versions



BWP40 SPP

Rozmerový obrázok



Zapustený nástenný držiak Uni

Všeobecné informácie	
Vrátane napájača	Áno
Svetelné technické	
Index podania farieb (CRI)	70
Prevádzkové a elektrické	
Spotreba	12 W
Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Nie
Mechanické časti a teleso	
Typ optického krytu	Ploché sklo
Farba telesa	Sivá
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK08
Krytie IP	IP65
Schválenie a použitie	
Značka CE	Áno

Svetelné technické

Order Code	Full Product Name	Farba svetelného zdroja	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Svetelný tok
61102699	BWP400 LED WW 220V 12W WB PSU 7012	730 teplá biela	3000 K	580 lm
61103399	BWP400 LED NW 220V 12W WB PSU 7012	740 neutrálna biela	4000 K	620 lm

