



Philips Uni väggfäst för infälld montering: Infälld väggfäst stadsbelysning används på ytor som t.ex. parkeringsgarage, entréer, utomhusterrasser och muromgärdade trädgårdar.

Uni infällt väggfäste

Philips Uni väggfäste för infälld montering är en pålitlig och professionell belysningslösning för offentliga platser som parkeringsplatser, entréer, utomhusterrasser och muromgärdade trädgårdar. Den är enkel att installera och anpassa efter olika behov, vilket ger optimal belysning för omgivningen. Den moderna och eleganta designen gör den lämplig för både renoveringar och nyinstallationer. Philips Uni infällda väggfäste erbjuder hög tillförlitlighet och är

Uni infällt väggfäste

designad enligt Philips kvalitetsstandarder, vilket ger god valuta för pengarna. Det är ett prisvärt, energieffektivt och stabilt val i Philips väggmontageserie.

Fördelar

- Modern stilren design.
- 12W med möjlighet att anpassas till 20W.
- Flera monteringsalternativ.


Funktioner

- Armaturhus av pressgjutet aluminium och diffuser av tempererat glas.
- Texturerad arkitektonisk pulverlackerad ytbehandling i brons.
- Färger kan anpassas för att tillgodose kundens önskemål.

Användning


- Gångvägar
- Parker och torg
- Parkeringar utomhus

Versions



BWP40 SPP

Måttskiss



Uni infällt väggfäste

Allmän information	
Driftdon ingår	Ja
Ljusteknik	
Färgåtergivningsindex	70
Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	12 W
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Typ av optisk kåpa	Planglas
Armaturhusets färg	Grå
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK08
Kod för kapslingsklass	IP65
Användning och godkännande	
CE-märkning	Ja

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Korrelerad		Ljusflöde
		Ljuskällans färg	färgtemperatur (Nom)	
911401698508	BWP400 LED WW 220V 12W WB PSU	730 varmvit	3000 K	580 lm
	7012			
911401698608	BWP400 LED NW 220V 12W WB PSU	740 neutralvit	4000 K	620 lm
	7012			

