



Đèn âm tường Philips Uni Wall Mount: Đèn âm tường kiểu đô thị có thể lắp nổi trên các bề mặt như bãi đỗ xe, lối vào, sân thượng ngoài trời và tường trong vườn.

Uni Wall Mount Recessed

Tất cả các khu vực công cộng đều tìm kiếm các giải pháp chiếu sáng chuyên nghiệp và đáng tin cậy nhất, ví dụ: khu vực đỗ xe, lối vào, sân hiên ngoài trời và tường trong vườn. Đèn âm tường Philips Uni Wall Mount có thể dễ dàng lắp đặt cho phù hợp với từng môi trường cụ thể, mang lại ánh sáng tối ưu cho không gian xung quanh. Thiết kế kiểu dáng đẹp hiện đại làm cho thiết bị phù hợp để lắp đặt trong các tình huống cải tạo hoặc lắp đặt mới. Đèn âm tường Philips Uni mang đến độ tin cậy vượt trội và nhiều ưu điểm khác. Cũng giống như các dòng sản phẩm khác của Philips, sản phẩm này được thiết kế đáp ứng nhiều tiêu chuẩn chất lượng của Philips, đồng thời có tỷ lệ giá/chất lượng ưu việt. Do đó, đèn âm tường Philips Uni cung cấp một lựa chọn giá cả phải chăng, tiết kiệm năng lượng và bền bỉ trong dòng sản phẩm lắp đặt trên tường.

Uni Wall Mount Recessed

Lợi ích

- Thiết kế tối giản mà hiện đại.
- Đèn âm tường công suất cao (12 W) với khả năng tùy chỉnh lên đến 20 W.
- Nhiều tùy chọn gắn.

Tính năng

- Vỏ nhôm đúc và bộ tán quang bằng kính cường lực.
- Lớp phủ bột đồng kiến trúc có kết cấu.
- Màu sắc đa dạng, tùy chỉnh theo nhu cầu khách hàng.

Ứng dụng


- Lối đi
- Công viên và Quảng trường
- Khu vực đỗ xe ngoài trời

Phiên bản



BWP40 SPP

Bản vẽ kích thước



Uni Wall Mount Recessed

Thông tin chung	
Bao gồm bộ điều khiển	Có
Thông tin kỹ thuật về đèn	
Chỉ số hoàn màu (CRI)	70
Vận hành và điện	
Mức tiêu thụ điện	12 W
Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Không
Cơ khí và vỏ đèn	
Kiểu chụp quang học	Kính phẳng
Màu vỏ đèn	Xám
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK08
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP65
Phê duyệt và ứng dụng	
Dấu CE	Có

Thông tin kỹ thuật về đèn

Order Code	Full Product Name	Màu sắc nguồn sáng	Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)		Quang thông
911401698508	BWP400 LED WW 220V 12W WB PSU 7012	730 ánh sáng trắng ấm	3000 K		580 lm
911401698608	BWP400 LED NW 220V 12W WB PSU 7012	740 trắng trung tính	4000 K		620 lm

