



Philips Uni 嵌入式壁灯：城市照明用嵌入式壁灯适用于表面安装，例如停车场、入口、户外露台和花园墙壁。

Uni 壁挂式嵌入式

停车场、入口、户外露台和花园墙壁等公共区域都会寻求最可靠、最专业的照明解决方案。Philips Uni 嵌入式壁灯可根据各种场景需求轻松安装，为周围环境提供优化的照明。该灯具采用现代时尚的设计，适合安装在翻新或全新的安装场景中。Philips Uni 嵌入式壁灯可靠耐用，与 Philips 其他产品系列一样，该产品按照 Philips 多种质量标准设计，具有良好的性价比。因此，Philips Uni 嵌入式壁灯在现有壁装产品系列中提供了另一种经济实惠、节能且稳定的选择。

优点

- 现代流线型设计。
- 大功率 (12 W) 嵌入式壁灯，最高可定制 20 W。
- 多种安装选项。

特点


- 压铸铝外壳和钢化玻璃漫射器。
- 纹理外观青铜粉末涂层抛光。
- 可根据客户需求定制各种颜色。

应用

- 通道
- 公园和广场照明
- 户外停车场

Uni 壁挂式嵌入式

二维绘图



一般信息	
包含的驱动器	是
灯技术	
显色指数 (CRI)	70
操作和电气	
功耗	12 W
控制和调光	
可调光	否
机械和外壳	
光罩类型	平板玻璃
外壳颜色	灰色
机械冲击保护代码	IK08
IP 等级	IP65
审批和申请	
CE 标志	是

灯技术

Order Code	Full Product Name	光源颜色	相关色温 (标称)	光通量
911401698508	BWP400 LED WW 220V 12W WB PSU 7012	730 暖白色	3000 K	580 lm
911401698608	BWP400 LED NW 220V 12W WB PSU 7012	740 中性白色	4000 K	620 lm

