



Til dine daglige belysningsopgaver

CorePro LED-lysør InstantFit HF T5

CorePro LED-lysør InstantFit HF T5 er den hurtige og nemme måde at udskifte T5-lysstofrør på med en hurtig tilbagebetalingstid. Produktet er designet med branchens førende ballastkompatibilitet og er ideelt til dine daglige belysningsopgaver. Med enkel plug-and-play-installation forbedrer det energieffektiviteten med det samme og holder længere end konventionelle T5 lysstofrør.

Fordele

- Enkel, hurtig plug and play-eftermontering af konventionel T5
- Energibesparelser på op til 50%
- Længere levetid og reduceret vedligeholdelsescyklus

Funktioner

- Høj energieffektivitet 146lm/W
- Levetid på op til 50.000 timer
- Kompatibel med en bred vifte af elektroniske ballaster
- Direkte erstatning af konventionel T5 lysstofrør

Anvendelsesområder

- Kontorer og skoler
- Detailhandel
- Industri og lagerbygninger


CorePro LED-lysrør InstantFit HF T5

Versions



CorePro-LEDtube-HF-600mm

Målskitse



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 830T5	15,5 mm	16/19 mm	1.149 mm	1.156 mm	1.163 mm
CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 840T5	15,5 mm	16/19 mm	1.149 mm	1.156 mm	1.163 mm
CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 865T5	15,5 mm	16/19 mm	1.149 mm	1.156 mm	1.163 mm
CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 830T5	15,5 mm	16/19 mm	1.149 mm	1.156 mm	1.163 mm
CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 840T5	15,5 mm	16/19 mm	1.149 mm	1.156 mm	1.163 mm
CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 865T5	15,5 mm	16/19 mm	1.149 mm	1.156 mm	1.163 mm
CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 830T5	15,5 mm	16/19 mm	1.449 mm	1.456 mm	1.463 mm
CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 840T5	15,5 mm	16/19 mm	1.449 mm	1.456 mm	1.463 mm
CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 865T5	15,5 mm	16/19 mm	1.449 mm	1.456 mm	1.463 mm
CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5	15,5 mm	16/19 mm	1.449 mm	1.456 mm	1.463 mm
CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 840T5	15,5 mm	16/19 mm	1.449 mm	1.456 mm	1.463 mm
CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 865T5	15,5 mm	16/19 mm	1.449 mm	1.456 mm	1.463 mm
CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 830T5	15,5 mm	16/19 mm	549 mm	556 mm	563 mm
CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 840T5	15,5 mm	16/19 mm	549 mm	556 mm	563 mm
CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 865T5	15,5 mm	16/19 mm	549 mm	556 mm	563 mm

CorePro LED-lysrør InstantFit HF T5

Generelle oplysninger	
Fod	G5
Skiftcyklus	50.000
Normeret levetid	50.000 t
Lysteknisk	
Spredningsvinkel (nom.)	200 °
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Drift og el	
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	45 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Matteret
Lyskildeform	T5
Godkendelse og anvendelsesområde	
Omgivelsestemperaturområde	-20 til +45 °C

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Korreleret		
		farvetemperatur (nom.)	Farvekode	Lysstrøm
929003774102	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 830T5	3000 K	830	1.000 lm
929003774202	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 840T5	4000 K	840	1.050 lm
929003774302	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 865T5	6500 K	865	1.050 lm
929003774702	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 830T5	3000 K	830	2.800 lm
929003774802	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 840T5	4000 K	840	3.000 lm
929003774902	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 865T5	6500 K	865	3.000 lm
929003775302	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5	3000 K	830	3.700 lm
929003775402	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 840T5	4000 K	840	3.900 lm
929003775502	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 865T5	6500 K	865	3.900 lm
929003774402	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 830T5	3000 K	830	2.300 lm
929003774502	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 840T5	4000 K	840	2.500 lm
929003774602	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 865T5	6500 K	865	2.500 lm
929003775002	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 830T5	3000 K	830	3.700 lm
929003775102	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 840T5	4000 K	840	3.900 lm
929003775202	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 865T5	6500 K	865	3.900 lm

Drift og el







Order Code	Full Product Name	Indgangsfrekvens	Strømforbrug
929003774102	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 830T5	30 K til 100 K Hz	7,1 W
929003774202	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 840T5	30 K til 100 K Hz	7,1 W
929003774302	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 865T5	30 K til 100 K Hz	7,1 W
929003774702	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 830T5	30 K til 100 K Hz	20,5 W
929003774802	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 840T5	30 K til 100 K Hz	20,5 W
929003774902	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 865T5	30 K til 100 K Hz	20,5 W
929003775302	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5	20 K til 140 K Hz	26,7 W
929003775402	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 840T5	20 K til 140 K Hz	26,7 W

Order Code	Full Product Name	Indgangsfrekvens	Strømforbrug
929003775502	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 865T5	20 K til 140 K Hz	26,7 W
929003774402	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 830T5	30 K til 100 K Hz	17,1 W
929003774502	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 840T5	30 K til 100 K Hz	17,1 W
929003774602	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 865T5	30 K til 100 K Hz	17,1 W
929003775002	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 830T5	30 K til 60 K Hz	26,7 W
929003775102	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 840T5	30 K til 60 K Hz	26,7 W
929003775202	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 865T5	30 K til 60 K Hz	26,7 W



CorePro LED-lysrør InstantFit HF T5

Godkendelse og anvendelsesområde

Order Code	Full Product Name	Energiforbrug kWh/ 1000 t.
929003774102	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 830T5	8 kWh
929003774202	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 840T5	8 kWh
929003774302	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 865T5	8 kWh
929003774702	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 830T5	21 kWh
929003774802	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 840T5	21 kWh
929003774902	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 865T5	21 kWh
929003775302	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5	27 kWh
929003775402	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 840T5	27 kWh
929003775502	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 865T5	27 kWh
929003774402	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 830T5	18 kWh
929003774502	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 840T5	18 kWh
929003774602	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 865T5	18 kWh
929003775002	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 830T5	27 kWh
929003775102	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 840T5	27 kWh
929003775202	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 865T5	27 kWh



CorePro LED-lysrør InstantFit HF T5



CorePro LED-lysrør InstantFit HF T5

