



Για τις καθημερινές σας εργασίες φωτισμού

CorePro LEDtube InstantFit HF T5

Ο CorePro LEDtube InstantFit HF T5 είναι ο γρήγορος και εύκολος τρόπος αντικατάστασης συμβατικών λαμπτήρων φθορισμού T5 με σύντομο χρόνο απόσβεσης. Σχεδιασμένο με κορυφαία συμβατότητα μπάλαστ στη βιομηχανία, το προϊόν είναι ιδανικό για τις καθημερινές σας εργασίες φωτισμού. Με απλή εγκατάσταση τοποθέτησης και άμεσης λειτουργίας, βελτιώνει άμεσα την εξοικονόμηση ενέργειας και διαρκεί περισσότερο από το συμβατικό T5.

Οφέλη

- Απλή, γρήγορη αναβάθμιση και τοποθέτηση για άμεση λειτουργία του συμβατικού T5
- Άμεση εξοικονόμηση ενέργειας έως και 50%
- Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και μειωμένος κύκλος συντήρησης

Χαρακτηριστικά


- Λύση αντικατάστασης με μεγάλη διάρκεια ζωής 15.000 ωρών
- Εξοικονόμηση ενέργειας έως 60%
- Άμεση ενεργοποίηση, χωρίς αναλαμπή ή βόμβο
- Επιτρέπει την εφαρμογή του HACCP, που υποστηρίζεται από πιστοποίηση NSF σε επίπεδο προϊόντος
- Χωρίς υδράργυρο

Εφαρμογή

- Γραφεία, σχολεία
- Καταστήματα
- Βιομηχανία, αποθήκες


CorePro LEDtube InstantFit HF T5

Versions



CorePro-LEDtube-HF-1500mm

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 830T5	15,5 mm	16/19 mm	1.149 mm	1.156 mm	1.163 mm
CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 840T5	15,5 mm	16/19 mm	1.149 mm	1.156 mm	1.163 mm
CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 865T5	15,5 mm	16/19 mm	1.149 mm	1.156 mm	1.163 mm
CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 830T5	15,5 mm	16/19 mm	1.149 mm	1.156 mm	1.163 mm
CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 840T5	15,5 mm	16/19 mm	1.149 mm	1.156 mm	1.163 mm
CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 865T5	15,5 mm	16/19 mm	1.149 mm	1.156 mm	1.163 mm
CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 830T5	15,5 mm	16/19 mm	1.449 mm	1.456 mm	1.463 mm
CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 840T5	15,5 mm	16/19 mm	1.449 mm	1.456 mm	1.463 mm
CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 865T5	15,5 mm	16/19 mm	1.449 mm	1.456 mm	1.463 mm
CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5	15,5 mm	16/19 mm	1.449 mm	1.456 mm	1.463 mm
CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 840T5	15,5 mm	16/19 mm	1.449 mm	1.456 mm	1.463 mm
CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 865T5	15,5 mm	16/19 mm	1.449 mm	1.456 mm	1.463 mm
CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 830T5	15,5 mm	16/19 mm	549 mm	556 mm	563 mm
CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 840T5	15,5 mm	16/19 mm	549 mm	556 mm	563 mm
CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 865T5	15,5 mm	16/19 mm	549 mm	556 mm	563 mm

CorePro LEDtube InstantFit HF T5

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	G5
Κύκλος λειτουργίας	50.000
Ονομαστική διάρκεια ζωής	50.000 h
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Γωνία δέσμης (ονομ.)	200 μοίρα(ες)
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	80
LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,5 s
Θερμοκρασία	
Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)	45 °C
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Όχι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Φινίρισμα λαμπτήρα	Ματ
Σχήμα λαμπτήρα	T5
Έγκριση και Εφαρμογή	
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-20 έως +45 °C

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού









Order Code	Full Product Name	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Κωδικός χρώματος	Φωτεινή ροή
29540700	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 830T5	3000 K	830	1.000 lm
29542100	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 840T5	4000 K	840	1.050 lm
29544500	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 865T5	6500 K	865	1.050 lm
29552000	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 830T5	3000 K	830	2.800 lm
29554400	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 840T5	4000 K	840	3.000 lm
29556800	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 865T5	6500 K	865	3.000 lm
29564300	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5	3000 K	830	3.700 lm
29566700	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 840T5	4000 K	840	3.900 lm
29568100	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 865T5	6500 K	865	3.900 lm
29546900	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 830T5	3000 K	830	2.300 lm
29548300	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 840T5	4000 K	840	2.500 lm
29550600	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 865T5	6500 K	865	2.500 lm
29558200	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 830T5	3000 K	830	3.700 lm
29560500	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 840T5	4000 K	840	3.900 lm
29562900	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 865T5	6500 K	865	3.900 lm

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

		Κατανάλωση	
Order Code	Full Product Name	Συχνότητα εισόδου	ενέργειας
29540700	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 830T5	30K έως 100K Hz	7,1 W
29542100	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 840T5	30K έως 100K Hz	7,1 W
29544500	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 865T5	30K έως 100K Hz	7,1 W
29552000	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 830T5	30K έως 100K Hz	20,5 W
29554400	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 840T5	30K έως 100K Hz	20,5 W
29556800	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 865T5	30K έως 100K Hz	20,5 W
29564300	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5	20K έως 140K Hz	26,7 W
29566700	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 840T5	20K έως 140K Hz	26,7 W
		Κατανάλωση	
Order Code	Full Product Name	Συχνότητα εισόδου	ενέργειας
29568100	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 865T5	20K έως 140K Hz	26,7 W
29546900	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 830T5	30K έως 100K Hz	17,1 W
29548300	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 840T5	30K έως 100K Hz	17,1 W
29550600	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 865T5	30K έως 100K Hz	17,1 W
29558200	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 830T5	30K έως 60K Hz	26,7 W
29560500	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 840T5	30K έως 60K Hz	26,7 W
29562900	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 865T5	30K έως 60K Hz	26,7 W

Έγκριση και Εφαρμογή

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες
29540700	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 830T5	8 kWh
29542100	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 840T5	8 kWh
29544500	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 865T5	8 kWh
29552000	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 830T5	21 kWh
29554400	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 840T5	21 kWh
29556800	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 865T5	21 kWh
29564300	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5	27 kWh
29566700	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 840T5	27 kWh
29568100	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 865T5	27 kWh
29546900	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 830T5	18 kWh
29548300	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 840T5	18 kWh
29550600	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 865T5	18 kWh
29558200	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 830T5	27 kWh
29560500	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 840T5	27 kWh
29562900	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 865T5	27 kWh



CorePro LEDtube InstantFit HF T5

