



Para los trabajos de iluminación cotidianos

CorePro LEDtube InstantFit HF T5

CorePro LEDtube InstantFit HF T5 es la forma rápida y sencilla de sustituir los tubos T5 fluorescentes en un tiempo de amortización rápido. Diseñado con una compatibilidad de balasto líder en la industria, el producto es ideal para los trabajos de iluminación diarios. Con una sencilla instalación lista para usar, mejora la eficiencia energética inmediatamente y dura más que el T5 convencional.

Beneficios

- Sencilla y rápida solución retrocompatible lista para usar del modelo T5 convencional
- Ahorro energético inmediato de hasta el 50 %
- Mayor vida útil y ciclo de Mantenimiento reducido

Características


- Solución de recambio con una larga vida útil de 15 000 horas
- Ahorro de energía de hasta un 60 %
- Encendido instantáneo, sin parpadeo ni zumbido
- Permite la implementación de HACCP, con certificado NSF en el nivel de producto.
- Sin mercurio

Aplicaciones

- Oficina, escuela
- Comercios
- Industria, almacén

CorePro LEDtube InstantFit HF T5

Plano de dimensiones



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 830T5	15,5 mm	16/19 mm	1.149 mm	1.156 mm	1.163 mm
CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 840T5	15,5 mm	16/19 mm	1.149 mm	1.156 mm	1.163 mm
CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 865T5	15,5 mm	16/19 mm	1.149 mm	1.156 mm	1.163 mm
CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 830T5	15,5 mm	16/19 mm	1.149 mm	1.156 mm	1.163 mm
CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 840T5	15,5 mm	16/19 mm	1.149 mm	1.156 mm	1.163 mm
CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 865T5	15,5 mm	16/19 mm	1.149 mm	1.156 mm	1.163 mm
CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 830T5	15,5 mm	16/19 mm	1.449 mm	1.456 mm	1.463 mm
CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 840T5	15,5 mm	16/19 mm	1.449 mm	1.456 mm	1.463 mm
CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 865T5	15,5 mm	16/19 mm	1.449 mm	1.456 mm	1.463 mm
CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5	15,5 mm	16/19 mm	1.449 mm	1.456 mm	1.463 mm
CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 840T5	15,5 mm	16/19 mm	1.449 mm	1.456 mm	1.463 mm
CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 865T5	15,5 mm	16/19 mm	1.449 mm	1.456 mm	1.463 mm
CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 830T5	15,5 mm	16/19 mm	549 mm	556 mm	563 mm
CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 840T5	15,5 mm	16/19 mm	549 mm	556 mm	563 mm
CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 865T5	15,5 mm	16/19 mm	549 mm	556 mm	563 mm

CorePro LEDtube InstantFit HF T5

Información general	
Base del casquillo	G5
Ciclo de encendido/apagado	50.000
Vida útil nominal	50.000 hora(s)
Datos técnicos de la luz	
Ángulo de haz (nom.)	200 °
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Operativos y eléctricos	
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	45 °C
Controles y regulación	
Regulable	No
Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Mate
Forma de la bombilla	T5
Aprobación y aplicación	
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a +45 °C

Datos técnicos de la luz

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada (nom.)	Código de color	Flujo luminoso
29540700	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 830T5	3000 K	830	1.000 lm
29542100	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 840T5	4000 K	840	1.050 lm
29544500	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 865T5	6500 K	865	1.050 lm
29552000	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 830T5	3000 K	830	2.800 lm
29554400	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 840T5	4000 K	840	3.000 lm
29556800	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 865T5	6500 K	865	3.000 lm
29564300	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5	3000 K	830	3.700 lm
29566700	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 840T5	4000 K	840	3.900 lm
29568100	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 865T5	6500 K	865	3.900 lm
29546900	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 830T5	3000 K	830	2.300 lm
29548300	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 840T5	4000 K	840	2.500 lm
29550600	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 865T5	6500 K	865	2.500 lm
29558200	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 830T5	3000 K	830	3.700 lm
29560500	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 840T5	4000 K	840	3.900 lm
29562900	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 865T5	6500 K	865	3.900 lm



Operativos y eléctricos

Order Code	Full Product Name	Frecuencia de entrada	Consumo de energía	Order Code	Full Product Name	Frecuencia de entrada	Consumo de energía
29540700	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 830T5	30 K a 100 K Hz	7,1 W	29568100	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 865T5	20 K a 140 K Hz	26,7 W
29542100	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 840T5	30 K a 100 K Hz	7,1 W	29546900	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 830T5	30 K a 100 K Hz	17,1 W
29544500	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 865T5	30 K a 100 K Hz	7,1 W	29548300	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 840T5	30 K a 100 K Hz	17,1 W
29552000	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 830T5	30 K a 100 K Hz	20,5 W	29550600	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 865T5	30 K a 100 K Hz	17,1 W
29554400	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 840T5	30 K a 100 K Hz	20,5 W	29558200	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 830T5	30 K a 60 K Hz	26,7 W
29556800	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 865T5	30 K a 100 K Hz	20,5 W	29560500	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 840T5	30 K a 60 K Hz	26,7 W
29564300	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5	20 K a 140 K Hz	26,7 W	29562900	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 865T5	30 K a 60 K Hz	26,7 W
29566700	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 840T5	20 K a 140 K Hz	26,7 W				

CorePro LEDtube InstantFit HF T5

Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Consumo energético kWh/1000 h
29540700	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 830T5	8 kWh
29542100	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 840T5	8 kWh
29544500	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 865T5	8 kWh
29552000	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 830T5	21 kWh
29554400	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 840T5	21 kWh
29556800	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 865T5	21 kWh
29564300	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5	27 kWh
29566700	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 840T5	27 kWh
29568100	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 865T5	27 kWh
29546900	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 830T5	18 kWh
29548300	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 840T5	18 kWh
29550600	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 865T5	18 kWh
29558200	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 830T5	27 kWh
29560500	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 840T5	27 kWh
29562900	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 865T5	27 kWh



CorePro LEDtube InstantFit HF T5

