



# Pour vos travaux d'éclairage quotidiens

## CorePro LEDtube InstantFit HF T5

CorePro LEDtube InstantFit HF T5 est le moyen rapide et facile de remplacer les tubes fluorescents T5 avec un délai de récupération rapide de l'investissement. Conçu avec une compatibilité de ballast leader dans l'industrie, le produit est idéal pour vos travaux d'éclairage quotidiens. Avec une installation simple plug-and-play, il améliore immédiatement l'efficacité énergétique et dure plus longtemps que le T5 classique.

### Avantages

- Mise à niveau simple, rapide et plug and play du T5 conventionnel
- Économies d'énergie immédiates jusqu'à 50 %
- Durée de vie plus longue et cycle de maintenance réduit

### Fonctions


- Solution de remplacement avec une longue durée de vie de 15 000 heures
- Jusqu'à 60 % d'économies d'énergie
- Allumage instantané, sans clignotement ni bourdonnement
- Soutenez la mise en place du HACCP, appuyé par un certificat NSF au niveau du produit
- Sans mercure

### Application

- Bureaux, école
- Commerces
- Industrie, entrepôt

CorePro LEDtube InstantFit HF T5

Schéma dimensionnel



| Product                                  | D1      | D2       | A1       | A2       | A3       |
|------------------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 830T5 | 15.5 mm | 16/19 mm | 1'149 mm | 1'156 mm | 1'163 mm |
| CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 840T5 | 15.5 mm | 16/19 mm | 1'149 mm | 1'156 mm | 1'163 mm |
| CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 865T5 | 15.5 mm | 16/19 mm | 1'149 mm | 1'156 mm | 1'163 mm |
| CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 830T5 | 15.5 mm | 16/19 mm | 1'149 mm | 1'156 mm | 1'163 mm |
| CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 840T5 | 15.5 mm | 16/19 mm | 1'149 mm | 1'156 mm | 1'163 mm |
| CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 865T5 | 15.5 mm | 16/19 mm | 1'149 mm | 1'156 mm | 1'163 mm |
| CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 830T5 | 15.5 mm | 16/19 mm | 1'449 mm | 1'456 mm | 1'463 mm |
| CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 840T5 | 15.5 mm | 16/19 mm | 1'449 mm | 1'456 mm | 1'463 mm |
| CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 865T5 | 15.5 mm | 16/19 mm | 1'449 mm | 1'456 mm | 1'463 mm |
| CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5 | 15.5 mm | 16/19 mm | 1'449 mm | 1'456 mm | 1'463 mm |
| CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 840T5 | 15.5 mm | 16/19 mm | 1'449 mm | 1'456 mm | 1'463 mm |
| CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 865T5 | 15.5 mm | 16/19 mm | 1'449 mm | 1'456 mm | 1'463 mm |
| CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 830T5   | 15.5 mm | 16/19 mm | 549 mm   | 556 mm   | 563 mm   |
| CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 840T5   | 15.5 mm | 16/19 mm | 549 mm   | 556 mm   | 563 mm   |
| CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 865T5   | 15.5 mm | 16/19 mm | 549 mm   | 556 mm   | 563 mm   |

CorePro LEDtube InstantFit HF T5

| Informations générales                           |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| Culot                                            | G5           |
| Nombre de cycles d'allumage                      | 50'000       |
| Durée de vie nominale                            | 50'000 h     |
| Données techniques de l'éclairage                |              |
| Angle du faisceau (nom.)                         | 200 degré(s) |
| Indice de rendu de couleur (IRC)                 | 80           |
| LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.) | 70 %         |
| Fonctionnement et électricité                    |              |
| Heure de démarrage (nom.)                        | 0.5 s        |
| Température                                      |              |
| Température maximale du produit (nom.)           | 45 °C        |
| Commandes et gradation                           |              |
| Variation de l'intensité lumineuse               | Non          |
| Mécanique et boîtier                             |              |
| Finition ampoule                                 | Dépoli       |
| Forme de la lampe                                | T5           |
| Approbation et application                       |              |
| Gamme de températures ambiantes                  | -20 à +45 °C |

Données techniques de l'éclairage

| Order Code | Full Product Name                        | Température de couleur corrélée (nom.) | Code couleur | Flux lumineux |
|------------|------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|---------------|
| 29540700   | CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 830T5   | 3000 K                                 | 830          | 1'000 lm      |
| 29542100   | CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 840T5   | 4000 K                                 | 840          | 1'050 lm      |
| 29544500   | CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 865T5   | 6500 K                                 | 865          | 1'050 lm      |
| 29552000   | CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 830T5 | 3000 K                                 | 830          | 2'800 lm      |
| 29554400   | CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 840T5 | 4000 K                                 | 840          | 3'000 lm      |
| 29556800   | CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 865T5 | 6500 K                                 | 865          | 3'000 lm      |
| 29564300   | CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5 | 3000 K                                 | 830          | 3'700 lm      |
| 29566700   | CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 840T5 | 4000 K                                 | 840          | 3'900 lm      |
| 29568100   | CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 865T5 | 6500 K                                 | 865          | 3'900 lm      |
| 29546900   | CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 830T5 | 3000 K                                 | 830          | 2'300 lm      |
| 29548300   | CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 840T5 | 4000 K                                 | 840          | 2'500 lm      |
| 29550600   | CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 865T5 | 6500 K                                 | 865          | 2'500 lm      |
| 29558200   | CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 830T5 | 3000 K                                 | 830          | 3'700 lm      |
| 29560500   | CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 840T5 | 4000 K                                 | 840          | 3'900 lm      |
| 29562900   | CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 865T5 | 6500 K                                 | 865          | 3'900 lm      |

Fonctionnement et électricité



| Order Code | Full Product Name                        | Fréquence d'entrée | Consommation électrique |
|------------|------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| 29540700   | CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 830T5   | 30K à 100K Hz      | 7.1 W                   |
| 29542100   | CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 840T5   | 30K à 100K Hz      | 7.1 W                   |
| 29544500   | CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 865T5   | 30K à 100K Hz      | 7.1 W                   |
| 29552000   | CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 830T5 | 30K à 100K Hz      | 20.5 W                  |
| 29554400   | CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 840T5 | 30K à 100K Hz      | 20.5 W                  |
| 29556800   | CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 865T5 | 30K à 100K Hz      | 20.5 W                  |
| 29564300   | CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5 | 20 K à 140 K Hz    | 26.7 W                  |
| 29566700   | CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 840T5 | 20 K à 140 K Hz    | 26.7 W                  |

| Order Code | Full Product Name                        | Fréquence d'entrée | Consommation électrique |
|------------|------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| 29568100   | CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 865T5 | 20 K à 140 K Hz    | 26.7 W                  |
| 29546900   | CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 830T5 | 30K à 100K Hz      | 17.1 W                  |
| 29548300   | CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 840T5 | 30K à 100K Hz      | 17.1 W                  |
| 29550600   | CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 865T5 | 30K à 100K Hz      | 17.1 W                  |
| 29558200   | CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 830T5 | 30 K à 60 K Hz     | 26.7 W                  |
| 29560500   | CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 840T5 | 30 K à 60 K Hz     | 26.7 W                  |
| 29562900   | CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 865T5 | 30 K à 60 K Hz     | 26.7 W                  |



CorePro LEDtube InstantFit HF T5

Approbation et application

| Order Code | Full Product Name                        | Consommation d'énergie<br>kWh/1 000 h |
|------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
| 29540700   | CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 830T5   | 8 kWh                                 |
| 29542100   | CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 840T5   | 8 kWh                                 |
| 29544500   | CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 865T5   | 8 kWh                                 |
| 29552000   | CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 830T5 | 21 kWh                                |
| 29554400   | CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 840T5 | 21 kWh                                |
| 29556800   | CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 865T5 | 21 kWh                                |
| 29564300   | CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5 | 27 kWh                                |
| 29566700   | CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 840T5 | 27 kWh                                |
| 29568100   | CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 865T5 | 27 kWh                                |
| 29546900   | CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 830T5 | 18 kWh                                |
| 29548300   | CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 840T5 | 18 kWh                                |
| 29550600   | CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 865T5 | 18 kWh                                |
| 29558200   | CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 830T5 | 27 kWh                                |
| 29560500   | CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 840T5 | 27 kWh                                |
| 29562900   | CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 865T5 | 27 kWh                                |



CorePro LEDtube InstantFit HF T5



## CorePro LEDtube InstantFit HF T5

