



Pour vos travaux d'éclairage quotidiens

CorePro LEDtube InstantFit HF T5

CorePro LEDtube InstantFit HF T5 est le moyen rapide et facile de remplacer les tubes fluorescents T5 avec un délai de récupération rapide de l'investissement. Conçu avec une compatibilité de ballast leader dans l'industrie, le produit est idéal pour vos travaux d'éclairage quotidiens. Avec une installation simple plug-and-play, il améliore immédiatement l'efficacité énergétique et dure plus longtemps que le T5 classique.

Avantages

- Mise à niveau simple, rapide et plug and play du T5 conventionnel
- Économies d'énergie immédiates jusqu'à 50 %
- Durée de vie plus longue et cycle de maintenance réduit

Fonctions


- Solution de remplacement avec une longue durée de vie de 15 000 heures
- Jusqu'à 60 % d'économies d'énergie
- Allumage instantané, sans clignotement ni bourdonnement
- Soutenez la mise en place du HACCP, appuyé par un certificat NSF au niveau du produit
- Sans mercure

Application

- Bureaux, école
- Commerces
- Industrie, entrepôt


CorePro LEDtube InstantFit HF T5

Versions



CorePro-LEDtube-HF-1500mm

Schéma dimensionnel



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 830T5	15,5 mm	16/19 mm	1 149 mm	1 156 mm	1 163 mm
CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 840T5	15,5 mm	16/19 mm	1 149 mm	1 156 mm	1 163 mm
CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 865T5	15,5 mm	16/19 mm	1 149 mm	1 156 mm	1 163 mm
CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 830T5	15,5 mm	16/19 mm	1 149 mm	1 156 mm	1 163 mm
CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 840T5	15,5 mm	16/19 mm	1 149 mm	1 156 mm	1 163 mm
CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 865T5	15,5 mm	16/19 mm	1 149 mm	1 156 mm	1 163 mm
CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 830T5	15,5 mm	16/19 mm	1 449 mm	1 456 mm	1 463 mm
CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 840T5	15,5 mm	16/19 mm	1 449 mm	1 456 mm	1 463 mm
CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 865T5	15,5 mm	16/19 mm	1 449 mm	1 456 mm	1 463 mm
CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5	15,5 mm	16/19 mm	1 449 mm	1 456 mm	1 463 mm
CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 840T5	15,5 mm	16/19 mm	1 449 mm	1 456 mm	1 463 mm
CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 865T5	15,5 mm	16/19 mm	1 449 mm	1 456 mm	1 463 mm
CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 830T5	15,5 mm	16/19 mm	549 mm	556 mm	563 mm
CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 840T5	15,5 mm	16/19 mm	549 mm	556 mm	563 mm
CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 865T5	15,5 mm	16/19 mm	549 mm	556 mm	563 mm

CorePro LEDtube InstantFit HF T5

Informations générales	
Culot	G5
Nombre de cycles d'allumage	50 000
Durée de vie nominale	50 000 h
Données techniques de l'éclairage	
Angle du faisceau (nom.)	200 degré(s)
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Fonctionnement et électricité	
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Température	
Température maximale du produit (nom.)	45 °C
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Dépoli
Forme de la lampe	T5
Approbation et application	
Gamme de températures ambiantes	-20 à +45 °C

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Code couleur	Flux lumineux
29540700	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 830T5	3000 K	830	1 000 lm
29542100	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 840T5	4000 K	840	1 050 lm
29544500	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 865T5	6500 K	865	1 050 lm
29552000	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 830T5	3000 K	830	2 800 lm
29554400	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 840T5	4000 K	840	3 000 lm
29556800	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 865T5	6500 K	865	3 000 lm
29564300	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5	3000 K	830	3 700 lm
29566700	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 840T5	4000 K	840	3 900 lm
29568100	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 865T5	6500 K	865	3 900 lm
29546900	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 830T5	3000 K	830	2 300 lm
29548300	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 840T5	4000 K	840	2 500 lm
29550600	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 865T5	6500 K	865	2 500 lm
29558200	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 830T5	3000 K	830	3 700 lm
29560500	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 840T5	4000 K	840	3 900 lm
29562900	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 865T5	6500 K	865	3 900 lm

Fonctionnement et électricité



Order Code	Full Product Name	Fréquence d'entrée électrique	Consommation
29540700	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 830T5	30K à 100K Hz	7,1 W
29542100	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 840T5	30K à 100K Hz	7,1 W
29544500	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 865T5	30K à 100K Hz	7,1 W
29552000	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 830T5	30K à 100K Hz	20,5 W
29554400	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 840T5	30K à 100K Hz	20,5 W
29556800	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 865T5	30K à 100K Hz	20,5 W
29564300	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5	20 K à 140 K Hz	26,7 W
29566700	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 840T5	20 K à 140 K Hz	26,7 W

Order Code	Full Product Name	Fréquence d'entrée électrique	Consommation
29568100	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 865T5	20 K à 140 K Hz	26,7 W
29546900	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 830T5	30K à 100K Hz	17,1 W
29548300	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 840T5	30K à 100K Hz	17,1 W
29550600	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 865T5	30K à 100K Hz	17,1 W
29558200	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 830T5	30 K à 60 K Hz	26,7 W
29560500	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 840T5	30 K à 60 K Hz	26,7 W
29562900	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 865T5	30 K à 60 K Hz	26,7 W



CorePro LEDtube InstantFit HF T5

Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Consommation d'énergie kWh/1 000 h
29540700	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 830T5	8 kWh
29542100	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 840T5	8 kWh
29544500	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 865T5	8 kWh
29552000	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 830T5	21 kWh
29554400	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 840T5	21 kWh
29556800	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 865T5	21 kWh
29564300	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5	27 kWh
29566700	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 840T5	27 kWh
29568100	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 865T5	27 kWh
29546900	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 830T5	18 kWh
29548300	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 840T5	18 kWh
29550600	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 865T5	18 kWh
29558200	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 830T5	27 kWh
29560500	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 840T5	27 kWh
29562900	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 865T5	27 kWh



CorePro LEDtube InstantFit HF T5



CorePro LEDtube InstantFit HF T5

