



A mindennapi világítási munkáihoz

CorePro LEDtube InstantFit HF T5

A CorePro LEDtube InstantFit HF T5 termékkel gyorsan és egyszerűen lecserélhetők a T5 fénycsövek, rövid megtérülési idővel. Az iparágban legelterjedtebb előtét-kompatibilitásnak köszönhetően a termék ideális a mindennapi világítási feladatokhoz. Az egyszerű, plug-and-play módú beszerelés eredményeképp azonnal javítja az energiatakarékosságot, élettartama pedig hosszabb, mint a hagyományos T5 fénycsőé.

Előnyök

- Egyszerűen, gyorsan, plug and play módon lecserélhető a hagyományos T5
- Akár 50%-os azonnali energiamegtakarítás
- Hosszabb élettartam és csökkentett karbantartási ciklus

Szolgáltatások


- Utólag beépíthető megoldás hosszú, 15 000 órás élettartammal
- Akár 60%-os energiamegtakarítás
- Azonnali bekapcsolás villogás vagy zúgás nélkül
- HACCP-kompatibilis, termékszintű NSF-tanúsítvánnyal rendelkezik
- Higanymentes

Alkalmazás

- Iroda, iskola
- Üzletek
- Ipar, raktár

CorePro LEDtube InstantFit HF T5

Méretezett rajza



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 830T5	15,5 mm	16/19 mm	1 149 mm	1 156 mm	1 163 mm
CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 840T5	15,5 mm	16/19 mm	1 149 mm	1 156 mm	1 163 mm
CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 865T5	15,5 mm	16/19 mm	1 149 mm	1 156 mm	1 163 mm
CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 830T5	15,5 mm	16/19 mm	1 149 mm	1 156 mm	1 163 mm
CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 840T5	15,5 mm	16/19 mm	1 149 mm	1 156 mm	1 163 mm
CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 865T5	15,5 mm	16/19 mm	1 149 mm	1 156 mm	1 163 mm
CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 830T5	15,5 mm	16/19 mm	1 449 mm	1 456 mm	1 463 mm
CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 840T5	15,5 mm	16/19 mm	1 449 mm	1 456 mm	1 463 mm
CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 865T5	15,5 mm	16/19 mm	1 449 mm	1 456 mm	1 463 mm
CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5	15,5 mm	16/19 mm	1 449 mm	1 456 mm	1 463 mm
CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 840T5	15,5 mm	16/19 mm	1 449 mm	1 456 mm	1 463 mm
CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 865T5	15,5 mm	16/19 mm	1 449 mm	1 456 mm	1 463 mm
CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 830T5	15,5 mm	16/19 mm	549 mm	556 mm	563 mm
CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 840T5	15,5 mm	16/19 mm	549 mm	556 mm	563 mm
CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 865T5	15,5 mm	16/19 mm	549 mm	556 mm	563 mm

CorePro LEDtube InstantFit HF T5

Általános információ	
Fejelés - foglalat	G5
Kapcsolási ciklus	50 000
Névleges élettartam	50 000 h
Technikai adatok	
Sugárzási szög (névleges)	200 fok
Színvisztaadási index (CRI)	80
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
Működtetés és elektronika	
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Hőmérséklet	
A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	45 °C
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Mechanika és tokozás	
Fényforrás kialakítása	Matt
Fényforrásbúra formája	T5
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20 – +45 °C

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Korrelált színhőmérséklet		Színkód	Fényáram
		(névleges)			
29540700	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 830T5	3000 K		830	1 000 lm
29542100	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 840T5	4000 K		840	1 050 lm
29544500	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 865T5	6500 K		865	1 050 lm
29552000	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 830T5	3000 K		830	2 800 lm
29554400	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 840T5	4000 K		840	3 000 lm
29556800	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 865T5	6500 K		865	3 000 lm
29564300	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5	3000 K		830	3 700 lm
29566700	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 840T5	4000 K		840	3 900 lm
29568100	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 865T5	6500 K		865	3 900 lm
29546900	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 830T5	3000 K		830	2 300 lm
29548300	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 840T5	4000 K		840	2 500 lm
29550600	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 865T5	6500 K		865	2 500 lm
29558200	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 830T5	3000 K		830	3 700 lm
29560500	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 840T5	4000 K		840	3 900 lm
29562900	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 865T5	6500 K		865	3 900 lm

Működtetés és elektronika



Order Code	Full Product Name	Bemeneti frekvencia	Teljesítményfelvétel
29540700	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 830T5	30–100 K Hz	7,1 W
29542100	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 840T5	30–100 K Hz	7,1 W
29544500	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 865T5	30–100 K Hz	7,1 W
29552000	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 830T5	30–100 K Hz	20,5 W
29554400	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 840T5	30–100 K Hz	20,5 W
29556800	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 865T5	30–100 K Hz	20,5 W
29564300	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5	20–140 K Hz	26,7 W
29566700	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 840T5	20–140 K Hz	26,7 W

Order Code	Full Product Name	Bemeneti frekvencia	Teljesítményfelvétel
29568100	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 865T5	20–140 K Hz	26,7 W
29546900	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 830T5	30–100 K Hz	17,1 W
29548300	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 840T5	30–100 K Hz	17,1 W
29550600	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 865T5	30–100 K Hz	17,1 W
29558200	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 830T5	30–60 K Hz	26,7 W
29560500	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 840T5	30–60 K Hz	26,7 W
29562900	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 865T5	30–60 K Hz	26,7 W



Tanúsítvány és alkalmazási területek

CorePro LEDtube InstantFit HF T5

Order Code	Full Product Name	Energiafogyasztás kWh/ 1000 óra
29540700	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 830T5	8 kWh
29542100	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 840T5	8 kWh
29544500	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 865T5	8 kWh
29552000	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 830T5	21 kWh
29554400	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 840T5	21 kWh
29556800	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 865T5	21 kWh
29564300	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5	27 kWh
29566700	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 840T5	27 kWh
29568100	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 865T5	27 kWh
29546900	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 830T5	18 kWh
29548300	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 840T5	18 kWh
29550600	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 865T5	18 kWh
29558200	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 830T5	27 kWh
29560500	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 840T5	27 kWh
29562900	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 865T5	27 kWh



CorePro LEDtube InstantFit HF T5



CorePro LEDtube InstantFit HF T5

