



Voor je dagelijkse verlichtingstaken

CorePro LEDtube InstantFit HF T5

De CorePro LEDtube InstantFit HF T5 vormt de snelle en makkelijke manier om T5-fluorescentielampen te vervangen, met een snelle terugverdientijd. Dit product is ontworpen met toonaangevende VSA-compatibiliteit en is ideaal voor je dagelijkse verlichting. De installatie is eenvoudig en snel en je energie-efficiëntie verbetert direct. De lampen gaan langer mee dan de traditionele T5.

Voordelen

- Eenvoudige, snelle, plug-and-play retrofit van traditionele T5
- Onmiddellijke energiebesparingen tot 50%
- Langere levensduur en langere onderhoudscyclus

Kenmerken

- Retrofit oplossing met lange levensduur van 15.000 uur
- Tot 60% energiebesparing
- Onmiddellijke aan, geen knipperen of brommen
- Implementatie van HACCP mogelijk maken, ondersteund door NSF-certificaat op productniveau
- Geen kwik

Toepassing

- Kantoor, school
- Winkels
- Industrie, magazijn

CorePro LEDtube InstantFit HF T5


Versions



CorePro-LEDtube-HF-600mm

CorePro-LEDtube-HF-1500mm

Maatschets



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 830T5	15,5 mm	16/19 mm	1.149 mm	1.156 mm	1.163 mm
CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 840T5	15,5 mm	16/19 mm	1.149 mm	1.156 mm	1.163 mm
CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 865T5	15,5 mm	16/19 mm	1.149 mm	1.156 mm	1.163 mm
CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 830T5	15,5 mm	16/19 mm	1.149 mm	1.156 mm	1.163 mm
CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 840T5	15,5 mm	16/19 mm	1.149 mm	1.156 mm	1.163 mm
CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 865T5	15,5 mm	16/19 mm	1.149 mm	1.156 mm	1.163 mm
CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 830T5	15,5 mm	16/19 mm	1.449 mm	1.456 mm	1.463 mm
CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 840T5	15,5 mm	16/19 mm	1.449 mm	1.456 mm	1.463 mm
CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 865T5	15,5 mm	16/19 mm	1.449 mm	1.456 mm	1.463 mm
CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5	15,5 mm	16/19 mm	1.449 mm	1.456 mm	1.463 mm
CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 840T5	15,5 mm	16/19 mm	1.449 mm	1.456 mm	1.463 mm
CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 865T5	15,5 mm	16/19 mm	1.449 mm	1.456 mm	1.463 mm
CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 830T5	15,5 mm	16/19 mm	549 mm	556 mm	563 mm
CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 840T5	15,5 mm	16/19 mm	549 mm	556 mm	563 mm
CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 865T5	15,5 mm	16/19 mm	549 mm	556 mm	563 mm

CorePro LEDtube InstantFit HF T5

Algemene informatie	
Lampvoet	G5
Schakelcyclus	50.000
Nominale levensduur	50.000 hr
Gegevens lichttechniek	
Bundelhoek (nom.)	200 graden
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	45 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Mat
Lampvorm	T5
Keurmerken en classificaties	
Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +45 °C

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde		
		kleurtemperatuur (nom.)	Kleurcode	Lichtstroom
8720169295407	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 830T5	3000 K	830	1.000 lm
8720169295421	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 840T5	4000 K	840	1.050 lm
8720169295445	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 865T5	6500 K	865	1.050 lm
8720169295520	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 830T5	3000 K	830	2.800 lm
8720169295544	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 840T5	4000 K	840	3.000 lm
8720169295568	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 865T5	6500 K	865	3.000 lm
8720169295643	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5	3000 K	830	3.700 lm
8720169295667	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 840T5	4000 K	840	3.900 lm
8720169295681	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 865T5	6500 K	865	3.900 lm
8720169295469	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 830T5	3000 K	830	2.300 lm
8720169295483	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 840T5	4000 K	840	2.500 lm
8720169295506	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 865T5	6500 K	865	2.500 lm
8720169295582	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 830T5	3000 K	830	3.700 lm
8720169295605	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 840T5	4000 K	840	3.900 lm
8720169295629	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 865T5	6500 K	865	3.900 lm







Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Ingangsfrequentie	Energieverbruik	Order Code	Full Product Name	Ingangsfrequentie	Energieverbruik
8720169295407	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 830T5	30 K tot 100 K Hz	7,1 W	8720169295681	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 865T5	20 K tot 140 K Hz	26,7 W
8720169295421	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 840T5	30 K tot 100 K Hz	7,1 W	8720169295469	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 830T5	30 K tot 100 K Hz	17,1 W
8720169295445	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 865T5	30 K tot 100 K Hz	7,1 W	8720169295483	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 840T5	30 K tot 100 K Hz	17,1 W
8720169295520	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 830T5	30 K tot 100 K Hz	20,5 W	8720169295506	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 865T5	30 K tot 100 K Hz	17,1 W
8720169295544	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 840T5	30 K tot 100 K Hz	20,5 W	8720169295582	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 830T5	30 K tot 60 K Hz	26,7 W
8720169295568	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 865T5	30 K tot 100 K Hz	20,5 W	8720169295605	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 840T5	30 K tot 60 K Hz	26,7 W
8720169295643	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5	20 K tot 140 K Hz	26,7 W	8720169295629	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 865T5	30 K tot 60 K Hz	26,7 W
8720169295667	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 840T5	20 K tot 140 K Hz	26,7 W				



CorePro LEDtube InstantFit HF T5

Keurmerken en classificaties

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik kWh/ 1.000 uur
8720169295407	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 830T5	8 kWh
8720169295421	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 840T5	8 kWh
8720169295445	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 865T5	8 kWh
8720169295520	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 830T5	21 kWh
8720169295544	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 840T5	21 kWh
8720169295568	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 865T5	21 kWh
8720169295643	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5	27 kWh
8720169295667	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 840T5	27 kWh
8720169295681	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 865T5	27 kWh
8720169295469	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 830T5	18 kWh
8720169295483	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 840T5	18 kWh
8720169295506	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 865T5	18 kWh
8720169295582	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 830T5	27 kWh
8720169295605	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 840T5	27 kWh
8720169295629	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 865T5	27 kWh



CorePro LEDtube InstantFit HF T5



CorePro LEDtube InstantFit HF T5

