



Do codziennych prac oświetleniowych

CorePro LEDtube InstantFit HF T5

CorePro LEDtube InstantFit HF T5 to szybki i łatwy sposób na wymianę świetlówek T5, zapewniający szybki czas zwrotu inwestycji. Zaprojektowany z myślą o wiodącej w branży kompatybilności ze statecznikami, produkt jest idealny do codziennych zadań oświetleniowych. Dzięki prostej instalacji typu plug-and-play natychmiast poprawia efektywność energetyczną i działa dłużej niż konwencjonalny T5.

Korzyści

- Prosta, szybka i typu plug and play modernizacja konwencjonalnego T5
- Natychmiastowa oszczędność energii do 50%
- Dłuższa trwałość i krótsze cykle utrzymania

Cechy


- Rozwiązanie modernizacyjne z długim czasem eksploatacji — 15 000 godzin
- Oszczędność energii do 60%
- Natychmiastowy zapłon bez migotania czy brzęczenia
- Umożliwia budowanie instalacji spełniającej wymogi HACCP, co potwierdza certyfikat NSF wydany na poziomie produktu
- Dzięki konwencjonalnemu kształtowi pasuje do istniejących opraw

Zastosowanie

- Biuro, szkoła
- Sklepy
- Przemysł, magazyn

CorePro LEDtube InstantFit HF T5

Rysunki techniczne



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 830T5	15,5 mm	16/19 mm	1 149 mm	1 156 mm	1 163 mm
CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 840T5	15,5 mm	16/19 mm	1 149 mm	1 156 mm	1 163 mm
CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 865T5	15,5 mm	16/19 mm	1 149 mm	1 156 mm	1 163 mm
CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 830T5	15,5 mm	16/19 mm	1 149 mm	1 156 mm	1 163 mm
CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 840T5	15,5 mm	16/19 mm	1 149 mm	1 156 mm	1 163 mm
CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 865T5	15,5 mm	16/19 mm	1 149 mm	1 156 mm	1 163 mm
CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 830T5	15,5 mm	16/19 mm	1 449 mm	1 456 mm	1 463 mm
CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 840T5	15,5 mm	16/19 mm	1 449 mm	1 456 mm	1 463 mm
CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 865T5	15,5 mm	16/19 mm	1 449 mm	1 456 mm	1 463 mm
CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5	15,5 mm	16/19 mm	1 449 mm	1 456 mm	1 463 mm
CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 840T5	15,5 mm	16/19 mm	1 449 mm	1 456 mm	1 463 mm
CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 865T5	15,5 mm	16/19 mm	1 449 mm	1 456 mm	1 463 mm
CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 830T5	15,5 mm	16/19 mm	549 mm	556 mm	563 mm
CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 840T5	15,5 mm	16/19 mm	549 mm	556 mm	563 mm
CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 865T5	15,5 mm	16/19 mm	549 mm	556 mm	563 mm

CorePro LEDtube InstantFit HF T5

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	G5
Cykl Przelączania	50 000
Nominalny okres eksploatacji	50 000 h
Dane techniczne oświetlenia	
Kąt rozsyłu światła (Nom)	200 °
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	45 °C
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Matowy
Kształt bańki	T5
Certyfikaty i zastosowania	
Zakres temperatury otoczenia	Od -20°C do +45°C

Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)		
		Kod barwy	Strumień Świetlny	
29540700	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 830T5	3000 K	830	1 000 lm
29542100	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 840T5	4000 K	840	1 050 lm
29544500	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 865T5	6500 K	865	1 050 lm
29552000	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 830T5	3000 K	830	2 800 lm
29554400	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 840T5	4000 K	840	3 000 lm
29556800	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 865T5	6500 K	865	3 000 lm
29564300	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5	3000 K	830	3 700 lm
29566700	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 840T5	4000 K	840	3 900 lm
29568100	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 865T5	6500 K	865	3 900 lm
29546900	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 830T5	3000 K	830	2 300 lm
29548300	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 840T5	4000 K	840	2 500 lm
29550600	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 865T5	6500 K	865	2 500 lm
29558200	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 830T5	3000 K	830	3 700 lm
29560500	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 840T5	4000 K	840	3 900 lm
29562900	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 865T5	6500 K	865	3 900 lm

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Częstotliwość wejściowa	Zużycie energii
29540700	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 830T5	od 30 K do 100 K Hz	7,1 W
29542100	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 840T5	od 30 K do 100 K Hz	7,1 W
29544500	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 865T5	od 30 K do 100 K Hz	7,1 W
29552000	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 830T5	od 30 K do 100 K Hz	20,5 W
29554400	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 840T5	od 30 K do 100 K Hz	20,5 W
29556800	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 865T5	od 30 K do 100 K Hz	20,5 W

Order Code	Full Product Name	Częstotliwość wejściowa	Zużycie energii
29564300	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5	od 20 K do 140 K Hz	26,7 W
29566700	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 840T5	od 20 K do 140 K Hz	26,7 W
29568100	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 865T5	od 20 K do 140 K Hz	26,7 W
29546900	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 830T5	od 30 K do 100 K Hz	17,1 W
29548300	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 840T5	od 30 K do 100 K Hz	17,1 W
29550600	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 865T5	od 30 K do 100 K Hz	17,1 W



CorePro LEDtube InstantFit HF T5

Order Code	Full Product Name	Częstotliwość wejściowa	Zużycie energii
29558200	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 830T5	od 30 K do 60 K Hz	26,7 W
29560500	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 840T5	od 30 K do 60 K Hz	26,7 W



Order Code	Full Product Name	Częstotliwość wejściowa	Zużycie energii
29562900	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 865T5	od 30 K do 60 K Hz	26,7 W

Certyfikaty i zastosowania

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h
29540700	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 830T5	8 kWh
29542100	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 840T5	8 kWh
29544500	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 865T5	8 kWh
29552000	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 830T5	21 kWh
29554400	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 840T5	21 kWh
29556800	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 865T5	21 kWh
29564300	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5	27 kWh
29566700	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 840T5	27 kWh
29568100	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 865T5	27 kWh
29546900	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 830T5	18 kWh
29548300	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 840T5	18 kWh
29550600	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 865T5	18 kWh
29558200	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 830T5	27 kWh
29560500	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 840T5	27 kWh
29562900	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 865T5	27 kWh



CorePro LEDtube InstantFit HF T5



CorePro LEDtube InstantFit HF T5

