



Para os seus trabalhos de iluminação do dia a dia

CorePro LEDtube InstantFit HF T5

CorePro LEDtube InstantFit HF T5 é a forma rápida e fácil de substituir tubos fluorescentes T5 com um rápido retorno do investimento. Concebido com a compatibilidade de balastro líder no setor, o produto é ideal para os seus trabalhos de iluminação diários. Com uma instalação plug-and-play simples, melhora imediatamente a eficiência energética e dura mais tempo do que o T5 convencional.

Benefícios

- Retrofit simples e rápido, plug-and-play do T5 convencional
- Poupança de energia imediata de até 50%
- Vida útil mais longa e ciclo de manutenção reduzido

Características

- Solução adaptável com uma longa vida útil de 15.000 horas
- Poupança de energia de até 60%
- Arranque instantâneo, sem cintilação ou zumbido
- Ative a implementação de HACCP, com suporte da certificação da NSF ao nível do produto
- Sem mercúrio

Aplicação

- Escritório, escola
- Lojas
- Indústria, armazém


CorePro LEDtube InstantFit HF T5

Versions



CorePro-LEDtube-HF-600mm

Desenho dimensional



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 830T5	15,5 mm	16/19 mm	1.149 mm	1.156 mm	1.163 mm
CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 840T5	15,5 mm	16/19 mm	1.149 mm	1.156 mm	1.163 mm
CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 865T5	15,5 mm	16/19 mm	1.149 mm	1.156 mm	1.163 mm
CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 830T5	15,5 mm	16/19 mm	1.149 mm	1.156 mm	1.163 mm
CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 840T5	15,5 mm	16/19 mm	1.149 mm	1.156 mm	1.163 mm
CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 865T5	15,5 mm	16/19 mm	1.149 mm	1.156 mm	1.163 mm
CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 830T5	15,5 mm	16/19 mm	1.449 mm	1.456 mm	1.463 mm
CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 840T5	15,5 mm	16/19 mm	1.449 mm	1.456 mm	1.463 mm
CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 865T5	15,5 mm	16/19 mm	1.449 mm	1.456 mm	1.463 mm
CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5	15,5 mm	16/19 mm	1.449 mm	1.456 mm	1.463 mm
CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 840T5	15,5 mm	16/19 mm	1.449 mm	1.456 mm	1.463 mm
CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 865T5	15,5 mm	16/19 mm	1.449 mm	1.456 mm	1.463 mm
CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 830T5	15,5 mm	16/19 mm	549 mm	556 mm	563 mm
CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 840T5	15,5 mm	16/19 mm	549 mm	556 mm	563 mm
CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 865T5	15,5 mm	16/19 mm	549 mm	556 mm	563 mm

CorePro LEDtube InstantFit HF T5

Informações gerais	
Casquilho	G5
Ciclo de comutação	50.000
Vida útil nominal	50.000 h
Caraterísticas técnicas da luz	
Ângulo do feixe (Nom.)	200 °
Índice de Restituição Cromática (IRC)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	45 °C
Controlos e regulação	
Regulável	Não
Características mecânicas e compartimento	
Acabamento da lâmpada	Fosca
Formato da lâmpada	T5
Aprovação e aplicação	
Intervalo de temperatura ambiente	-20 a +45 °C

Caraterísticas técnicas da luz

Order Code	Full Product Name	Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	Código da cor	Fluxo Luminoso
29540700	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 830T5	3000 K	830	1.000 lm
29542100	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 840T5	4000 K	840	1.050 lm
29544500	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 865T5	6500 K	865	1.050 lm
29552000	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 830T5	3000 K	830	2.800 lm
29554400	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 840T5	4000 K	840	3.000 lm
29556800	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 865T5	6500 K	865	3.000 lm
29564300	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5	3000 K	830	3.700 lm
29566700	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 840T5	4000 K	840	3.900 lm
29568100	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 865T5	6500 K	865	3.900 lm
29546900	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 830T5	3000 K	830	2.300 lm
29548300	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 840T5	4000 K	840	2.500 lm
29550600	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 865T5	6500 K	865	2.500 lm
29558200	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 830T5	3000 K	830	3.700 lm
29560500	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 840T5	4000 K	840	3.900 lm
29562900	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 865T5	6500 K	865	3.900 lm



Funcionamento e caraterísticas elétricas

Order Code	Full Product Name	Frequência de entrada	Consumo de Energia	Order Code	Full Product Name	Frequência de entrada	Consumo de Energia
29540700	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 830T5	30 K a 100 K Hz	7,1 W	29568100	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 865T5	20 K a 140 K Hz	26,7 W
29542100	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 840T5	30 K a 100 K Hz	7,1 W	29546900	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 830T5	30 K a 100 K Hz	17,1 W
29544500	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 865T5	30 K a 100 K Hz	7,1 W	29548300	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 840T5	30 K a 100 K Hz	17,1 W
29552000	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 830T5	30 K a 100 K Hz	20,5 W	29550600	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 865T5	30 K a 100 K Hz	17,1 W
29554400	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 840T5	30 K a 100 K Hz	20,5 W	29558200	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 830T5	30 K a 60 K Hz	26,7 W
29556800	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 865T5	30 K a 100 K Hz	20,5 W	29560500	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 840T5	30 K a 60 K Hz	26,7 W
29564300	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5	20 K a 140 K Hz	26,7 W	29562900	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 865T5	30 K a 60 K Hz	26,7 W
29566700	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 840T5	20 K a 140 K Hz	26,7 W				

CorePro LEDtube InstantFit HF T5

Aprovação e aplicação

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia kWh/1000 h
29540700	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 830T5	8 kWh
29542100	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 840T5	8 kWh
29544500	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 865T5	8 kWh
29552000	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 830T5	21 kWh
29554400	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 840T5	21 kWh
29556800	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 865T5	21 kWh
29564300	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5	27 kWh
29566700	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 840T5	27 kWh
29568100	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 865T5	27 kWh
29546900	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 830T5	18 kWh
29548300	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 840T5	18 kWh
29550600	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 865T5	18 kWh
29558200	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 830T5	27 kWh
29560500	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 840T5	27 kWh
29562900	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 865T5	27 kWh



CorePro LEDtube InstantFit HF T5

