



Для повсякденної роботи з освітлення

CorePro LEDtube InstantFit HF T5

CorePro LEDtube InstantFit HF T5 — це швидкий та простий спосіб заміни люмінесцентних ламп T5 зі швидким терміном окупності. Розроблений із найкращою сумісністю з баластами, продукт ідеально підходить для повсякденних робіт з освітленням. Завдяки простій установці за принципом «підключи та працюй» він миттєво підвищує енергоефективність і служить довше, ніж звичайний T5.

Переваги

- Проста та швидка модернізація звичайного T5 за принципом «підключи та працюй»
- Миттєва економія електроенергії до 50%
- Подовжений термін служби та скорочений цикл обслуговування

Характеристики


- Рішення для модернізації з тривалим терміном служби 15 000 годин
- До 60% енергозбереження
- Миттєве ввімкнення, без мерехтіння та дзижчання
- Підтримує стандарт HACCP, сертифікат NSF рівня продукту
- Без ртуті

Застосування

- Офіс, школа
- Крамниці
- Промислові підприємства, склад

CorePro LEDtube InstantFit HF T5

Розміри



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 830T5	15,5 mm	16/19 mm	1 149 mm	1 156 mm	1 163 mm
CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 840T5	15,5 mm	16/19 mm	1 149 mm	1 156 mm	1 163 mm
CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 865T5	15,5 mm	16/19 mm	1 149 mm	1 156 mm	1 163 mm
CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 830T5	15,5 mm	16/19 mm	1 149 mm	1 156 mm	1 163 mm
CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 840T5	15,5 mm	16/19 mm	1 149 mm	1 156 mm	1 163 mm
CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 865T5	15,5 mm	16/19 mm	1 149 mm	1 156 mm	1 163 mm
CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 830T5	15,5 mm	16/19 mm	1 449 mm	1 456 mm	1 463 mm
CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 840T5	15,5 mm	16/19 mm	1 449 mm	1 456 mm	1 463 mm
CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 865T5	15,5 mm	16/19 mm	1 449 mm	1 456 mm	1 463 mm
CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5	15,5 mm	16/19 mm	1 449 mm	1 456 mm	1 463 mm
CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 840T5	15,5 mm	16/19 mm	1 449 mm	1 456 mm	1 463 mm
CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 865T5	15,5 mm	16/19 mm	1 449 mm	1 456 mm	1 463 mm
CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 830T5	15,5 mm	16/19 mm	549 mm	556 mm	563 mm
CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 840T5	15,5 mm	16/19 mm	549 mm	556 mm	563 mm
CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 865T5	15,5 mm	16/19 mm	549 mm	556 mm	563 mm

CorePro LEDtube InstantFit HF T5

Загальна інформація	
Розташування виводів	G5
Цикл перемикання	50 000
Номінальний термін служби	50 000 година (- н)
Світлотехнічні	
Кут променя (ном.)	200 °
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	80
LLMF наприкінці номінального терміну експлуатації (ном.)	70 %
Експлуатаційні й електричні	
Час увімкнення (ном.)	0,5 s
Температура	
Макс. T-Case (ном.)	45 °C
Елементи керування й затемнення	
З регульованою яскравістю	Hi
Механічні деталі й корпус	
Обробка лампи	Матовий
Форма лампи	T5
Затвердження й застосування	
Діапазон температури довкілля	від -20 °C до +45 °C

Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Корельована копійна		
		температура (ном.)	Код кольору	Світловий потік
929003774102	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 830T5	3000 K	830	1 000 lm
929003774202	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 840T5	4000 K	840	1 050 lm
929003774302	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 865T5	6500 K	865	1 050 lm
929003774702	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 830T5	3000 K	830	2 800 lm
929003774802	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 840T5	4000 K	840	3 000 lm
929003774902	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 865T5	6500 K	865	3 000 lm
929003775302	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5	3000 K	830	3 700 lm
929003775402	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 840T5	4000 K	840	3 900 lm
929003775502	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 865T5	6500 K	865	3 900 lm
929003774402	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 830T5	3000 K	830	2 300 lm
929003774502	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 840T5	4000 K	840	2 500 lm
929003774602	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 865T5	6500 K	865	2 500 lm
929003775002	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 830T5	3000 K	830	3 700 lm
929003775102	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 840T5	4000 K	840	3 900 lm
929003775202	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 865T5	6500 K	865	3 900 lm



Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Вхідна частота	Споживана потужність
929003774102	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 830T5	Від 30 К до 100 К Hz	7,1 W
929003774202	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 840T5	Від 30 К до 100 К Hz	7,1 W
929003774302	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 865T5	Від 30 К до 100 К Hz	7,1 W
929003774702	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 830T5	Від 30 К до 100 К Hz	20,5 W
929003774802	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 840T5	Від 30 К до 100 К Hz	20,5 W
929003774902	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 865T5	Від 30 К до 100 К Hz	20,5 W
929003775302	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5	Від 20 К до 140 К Hz	26,7 W
929003775402	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 840T5	Від 20 К до 140 К Hz	26,7 W









Order Code	Full Product Name	Вхідна частота	Споживана потужність
929003775502	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 865T5	Від 20 К до 140 К Hz	26,7 W
929003774402	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 830T5	Від 30 К до 100 К Hz	17,1 W
929003774502	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 840T5	Від 30 К до 100 К Hz	17,1 W
929003774602	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 865T5	Від 30 К до 100 К Hz	17,1 W
929003775002	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 830T5	Від 30 К до 60 К Hz	26,7 W
929003775102	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 840T5	Від 30 К до 60 К Hz	26,7 W
929003775202	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 865T5	Від 30 К до 60 К Hz	26,7 W

Затвердження й застосування

Order Code	Full Product Name	Споживання енергії кВт/ 1000 год
929003774102	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 830T5	8 kWh
929003774202	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 840T5	8 kWh
929003774302	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 865T5	8 kWh
929003774702	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 830T5	21 kWh
929003774802	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 840T5	21 kWh
929003774902	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 865T5	21 kWh
929003775302	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5	27 kWh
929003775402	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 840T5	27 kWh
929003775502	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 865T5	27 kWh
929003774402	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 830T5	18 kWh
929003774502	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 840T5	18 kWh
929003774602	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 865T5	18 kWh
929003775002	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 830T5	27 kWh
929003775102	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 840T5	27 kWh
929003775202	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 865T5	27 kWh



CorePro LEDtube InstantFit HF T5



CorePro LEDtube InstantFit HF T5

