



Bulkhead- turvavalaisin kolmen tunnin akulla

Bulkhead-turvavalaisin

Turvavalaistus on tärkeä osa rakennusten turvallisuutta. Bulkhead-turvavalaisimet EM153C ja EM154C tarjoavat helpon ratkaisun itsenäiseen turvavalaistukseen. Turvavalaistuksen voi asettaa joko jatkuvasti päällä olevaksi tai automaattisesti syttyväksi, mikä antaa asiakkaille valinnanvaraa. Litiumparistolla (LiFePO4) on monia etuja nikkelipohjaisiin tuotteisiin verrattuna, sillä sen käyttöikä on pidempi, se purkautuu paremmin, se on valmistettu kestävämmällä tavalla ja se voidaan kierrättää.

Hyödyt

- Täyttää eurooppalaiset turvavalaisimien standardit.
- Litiumparisto takaa pidemmän käyttöiän ja pienemmän itsepurkauksen sekä paremman kuumuudenkestokyvyn
- Kestävämpi ratkaisu kuin nikkelipohjaiset tuotteet, koska akku voidaan kierrättää.

Ominaisuudet

- Automaattinen sekä aina päällä oleva turvavalaistus
- Turvavalaisin kolmen tunnin akulla
- Manuaalinen ja itsetestaus
- IP65

Käyttökohteet

- Poistuminen ja hätätilanteet
- Toimistot
- Vähittäismyymälät
- Hotellit ja ravintolat
- Teollisuus


Bulkhead-turvavalaisin

Versions



Emergency Bulkhead_EM154C SPP

Mittapiirros



Bulkhead-turvavalaisin

Yleistä tietoa	
Liitäntälaitte mukana	Kyllä
Lamppuperheen koodi	-
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö
Valaistuksen tekniset tiedot	
Väriämpötila (nim.)	6500 K
Värintoistoindeksi (CRI)	>80
Optiikan tyyppi	-
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Tulojännite	220-240 V
Viivatiheys	50 Hz
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei sovellettavissa
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Upotettu ohjaus	-
Enimmäishimmennystaso	Ei sovellettavissa
Mekaaniset tiedot ja runko	
Optiikan suojan tyyppi	-
Kotelon väri	Valkoinen
Suojausluokan koodi	IP65
Hätätilakäyttö	
Keskusakustollinen turvalaistus	Ei
Turvalaistuksen nimelliskesto (täydellä akulla)	3 tuntia
Merkinnät ja luokitukset	
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	-
Tulenarkuusmerkintä	-
Hehkulankatesti	-
Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Alkuperäinen kromaattisuus	0.33
Valovirran toleranssi	+/-5%

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Valotehokkuus (nimellinen)	Ylöspäin suuntautuvan valon	
			Valovirta	suhde
912401483509	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65	50 lm/W	175 lm	0,77
912401483510	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELB IP65	50 lm/W	175 lm	0,77
912401483511	EM154C HO BKD 15S NM3 ELP IP65	176 lm/W	1 587 lm	6,82
912401483512	EM154C HO BKD 15S NM3 ELB IP65	176 lm/W	1 587 lm	6,82

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
912401483509	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65	4 W
912401483510	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELB IP65	4 W

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
912401483511	EM154C HO BKD 15S NM3 ELP IP65	10 W
912401483512	EM154C HO BKD 15S NM3 ELB IP65	10 W

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code		Mekaanisen iskusuojauksen koodi	
912401483509	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65	IK06	
912401483510	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELB IP65	IK06	

Order Code		Mekaanisen iskusuojauksen koodi	
912401483511	EM154C HO BKD 15S NM3 ELP IP65	IK08	

Bulkhead-turvavalaisin

		Mekaanisen iskusuojauksen
Order Code	Full Product Name	koodi
912401483512	EM154C HO BKD 15S NM3 ELB IP65	IK08

Hätätilakäyttö

Order Code	Full Product Name	Turvavalaistus	Turvavalaistuksen valovirta
912401483509	EM153C SM BKD	Turvavalaistuksen kesto 3	175 lm
	EXIT SIGN M3 ELP	tuntia, Pro-versio	
	IP65		
912401483510	EM153C SM BKD	Turvavalaistuksen kesto 3	175 lm
	EXIT SIGN M3 ELB	tuntia, perusversio	
	IP65		

Order Code	Full Product Name	Turvavalaistus	Turvavalaistuksen valovirta
912401483511	EM154C HO BKD	Turvavalaistuksen kesto 3	1 587 lm
	15S NM3 ELP IP65	tuntia, Pro-versio	
912401483512	EM154C HO BKD	Turvavalaistuksen kesto 3	1 587 lm
	15S NM3 ELB IP65	tuntia, perusversio	

Merkinnät ja luokitukset

Order Code	Full Product Name	Ympäristön lämpötila
912401483509	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65	+5...+40 °C
912401483510	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELB IP65	+5...+40 °C

Order Code	Full Product Name	Ympäristön lämpötila
912401483511	EM154C HO BKD 15S NM3 ELP IP65	+5...+45 °C
912401483512	EM154C HO BKD 15S NM3 ELB IP65	+5...+45 °C

