



Selvstændige 3 timers kompatible udgangsskilte

Udgangsskilt

Sikkerhed er vigtig for bygningsejere, og derfor er det en stor bekymring for dem at have ordentlig nødbelysning på plads. Udgangsskiltene EM155C og EM159C tilbyder en nem løsning til selvstændig nødbelysning, som er fuldt ud i overensstemmelse med de europæiske regler. Lithiumbatteriet (LiFePO4) har mange fordele i forhold til nikkelbaserede produkter, da det har længere levetid, bedre afladningsadfærd, er produceret på en mere velfærdsvenlig måde og kan genbruges. Symboler, sæt til indbygget montering samt sæt til ophængning fås som tilbehør.

Fordele

- Opfylder europæiske standarder for nødbelysningsarmaturer.
- Lithiumbaseret batteritype giver længere levetid, lav selvafladning og høj temperatortolerance.
- Miljøvenlig løsning sammenlignet med nikkelbaserede produkter, da batteriet kan genbruges.

Funktioner

- 3 timers nødbelysning
- Ekstraudstyr til manuel og selvtest
- Op til 30 m synsafstand
- Kontinuerlig/ikke-kontinuerlig nødbelysning
- Forsænket sæt og ophængssæt fås som tilbehør

Udgangsskilt

Anvendelsesområder



- Udgangs- og nødbelysning
- Kontorer
- Detailhandel
- Hoteller og restauranter
- Produktion

Versions



Emergency Exit Sign EM159C SPP01

Målskitse



Oplysninger om produktet



Emergency Slim Exit Sign EM155C
DET02



Emergency Slim Exit Sign EM155C
DET01

Udgangsskilt

Oplysninger om produktet



Emergency Exit Sign EM159C
DET02



Emergency Exit Sign all legends



Emergency Slim Exit Sign all
legends



Emergency Exit Sign EM159C
DET01

Generelle oplysninger	
Driver inkluderet	Ja
Kode for lampeserie	-
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Lysteknisk	
Korreleret farvetemperatur (nom.)	6500 K
Farvegengivelsesindeks (CRI)	>80
Optiktype	-
Drift og el	
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II
Indgangsspænding	220-240 V
Linjefrekvens	50 Hz
Velegnet til tilfældigt skift	Ikke relevant
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Indbygget lysstyringssystem	-
Maksimalt dæpningsniveau	Ikke relevant
Mekanik og armaturhus	
Optikafskærmningstype	-
Farve på armaturhus	Hvid
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK03
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20
Nøddrift	
Centraliseret nødbelysning	Nej
Forventet varighed af nødbelysningen (når den er fuldt opladet)	3 t
Godkendelse og anvendelsesområde	
Omgivelsestemperaturområde	+5 til +45 °C
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	-
Mærke for brændbarhed	-
Glødetrådtest	-
Indledende ydelse (overholder IEC-standard)	
Indledende kromaticitet	0.33
Lysstrømtolerance	+/-5%

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Lyseffekt (nominel)	Opadrettet	
		(nom.)	Lysstrøm	lysudbyttegrad
912401483514	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP UP WH	32 lm/W	85 lm	0,01
912401483515	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELB UP WH	32 lm/W	85 lm	0,01
912401483519	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP UP WH	22 lm/W	23 lm	34,8
912401483520	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELB UP WH	22 lm/W	23 lm	34,8

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug	Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
912401483514	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP UP WH	4 W	912401483519	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP UP WH	3 W
912401483515	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELB UP WH	4 W	912401483520	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELB UP WH	3 W

Nøddrift

Udgangsskilt

Order Code	Full Product Name	Nødbelysning	Nødbelysningsstrøm
912401483514	EM155C SLIM WL EXIT	Nødbelysning, 3 timers	85 lm
	SIGN M3 ELP UP WH	varighed, Pro-version	
912401483515	EM155C SLIM WL EXIT	Basisversion til tre	85 lm
	SIGN M3 ELB UP WH	timers nødbelysning	

Order Code	Full Product Name	Nødbelysning	Nødbelysningsstrøm
912401483519	EM159C WL/CM EXIT	Nødbelysning, 3 timers	23 lm
	SIGN M3 ELP UP WH	varighed, Pro-version	
912401483520	EM159C WL/CM EXIT	Basisversion til tre	23 lm
	SIGN M3 ELB UP WH	timers nødbelysning	

