



Αυτόνομες πινακίδες εξόδου συμβατές με 3 ώρες

Πινακίδα εξόδου

Η ασφάλεια είναι σημαντική για τους ιδιοκτήτες κτιρίων, και ως εκ τούτου η ύπαρξη του κατάλληλου φωτισμού έκτακτης ανάγκης είναι μια σημαντική ανησυχία για αυτούς. Οι πινακίδες εξόδου EM155C και EM159C προσφέρουν μια εύκολη λύση για αυτόνομο φωτισμό έκτακτης ανάγκης, που είναι πλήρως συμβατή με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Η μπαταρία λιθίου (LiFePO₄) έχει πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με τα προϊόντα που έχουν βάση το νικέλιο, καθώς έχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, καλύτερη συμπεριφορά εκφόρτισης, παράγεται με τρόπο φιλικότερο ως προς τη μεταχείρισή της και μπορεί να ανακυκλωθεί. Οι επεξηγηματικές ετικέτες, το χωνευτό κιτ στερέωσης καθώς και το κιτ ανάρτησης διατίθενται ως εξαρτήματα.

Οφέλη

- Πληροί τα ευρωπαϊκά πρότυπα για φωτιστικά έκτακτης ανάγκης.
- Η μπαταρία λιθίου παρέχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, χαμηλή αυτοεκφόρτιση και ανοχή υψηλής θερμοκρασίας.
- Φιλική προς το περιβάλλον λύση έναντι προϊόντων με βάση το νικέλιο, καθώς η μπαταρία μπορεί να ανακυκλωθεί.

Χαρακτηριστικά

- Φωτισμός έκτακτης ανάγκης διάρκειας 3 ωρών
- Επιλογές μη αυτόματου και αυτοδιαγνωστικού ελέγχου
- Απόσταση θέασης έως 30 μέτρα
- Φωτισμός ασφαλείας συνεχούς / μη συνεχούς λειτουργίας
- Χωνευτό κιτ και κιτ ανάρτησης διαθέσιμα ως εξαρτήματα

Πανακίδα εξόδου


Εφαρμογή

- Φωτισμός σήμανσης εξόδου και ασφαλείας
- Γραφεία
- Καταστήματα
- Χώροι φιλοξενίας
- Χώροι παραγωγής

Versions




Emergency Slim Exit Sign EM155C SPP



Emergency Exit Sign EM159C SPP01

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Λεπτομέρειες για το προϊόν



Emergency Slim Exit Sign EM155C
DET02




Emergency Slim Exit Sign EM155C
DET01

Πινακίδα εξόδου

Λεπτομέρειες για το προϊόν



Emergency Exit Sign EM159C
DET02



Emergency Exit Sign all legends



Emergency Slim Exit Sign all
legends



Emergency Exit Sign EM159C
DET01

Πινακίδα εξόδου

Γενικές πληροφορίες	
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Ναι
Κωδικός σειράς λαμπτήρων	-
Αριθμός οργάνων	1 μονάδα
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	6500 K
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	>80
Τύπος οπτικού συστήματος	-
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατηγορία προστασίας IEC	Κατηγορία ασφαλείας II
Τάση εισόδου	220-240 V
Line Frequency	50 Hz
Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off	Δεν εφαρμόζεται
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Όχι
Ενσωματωμένος έλεγχος	-
Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης	Δεν εφαρμόζεται
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Τύπος καλύμματος οπτικού συστήματος	-
Χρώμα περιβλήματος	Λευκό
Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	IK03
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP20
Λειτουργία έκτακτης ανάγκης	
Κεντρικός φωτισμός έκτακτης ανάγκης	Όχι
Ονομαστική διάρκεια του φωτισμού ασφαλείας (όταν είναι πλήρως φορτισμένο)	3 h
Έγκριση και Εφαρμογή	
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	+5 έως +45 °C
Σήμανση CE	Ναι
Σήμανση ENEC	-
Σήμανση ευφλεκτότητας	-
Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση	-
Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)	
Αρχική χρωματικότητα	0.33
Ανοχή φωτεινής ροής	+/-5%

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

		Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	Φωτεινή ροή	Ποσοστό απόδοσης φωτισμού προς τα επάνω
Order Code	Full Product Name			
79900700	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELB UP WH	32 lm/W	85 lm	0,01
79904500	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP UP WH	22 lm/W	23 lm	34,8

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας
79900700	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELB UP WH	4 W

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας
79904500	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP UP WH	3 W

Λειτουργία έκτακτης ανάγκης

Πινακίδα εξόδου

Order Code	Full Product Name	Φωτισμός έκτακτης ανάγκης	Φωτεινή ροή
			έκτακτης ανάγκης
79900700	EM155C SLIM WL EXIT	Φωτισμός ασφαλείας διάρκειας 3	85 lm
	SIGN M3 ELB UP WH	ωρών, βασική έκδοση	
79904500	EM159C WL/CM EXIT	Μονάδα φωτισμού έκτακτης	23 lm
	SIGN M3 ELP UP WH	ανάγκης, διάρκεια 3 ώρες, επαγγελματική έκδοση	

